

管用平行ねじゲージ(LG)

Parallel pipe threads

A級(従来JIS)
Class A (Previous JIS)

管用平行ねじゲージ(PF) Parallel pipe threads

| 呼び Thread Size | プラグ Plug | | | | | | リング Ring | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | GPIP | | GPWP | | GP | | IP | | WP | | GR | | IR | | WR | |
| | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) | 精度 Class | ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen) |
| PF 1/8 - 28 | A | 35710 ¥30,600 | A | 35711 ¥30,600 | A/B | 35712 ¥15,300 | A | 35713 ¥15,300 | A | 35714 ¥15,300 | A/B | 35717 ¥30,600 | A | 35718 ¥30,600 | A | 35719 ¥30,600 |
| PF 1/4 - 19 | A | 35720 ¥31,400 | A | 35721 ¥31,400 | A/B | 35722 ¥15,700 | A | 35723 ¥15,700 | A | 35724 ¥15,700 | A/B | 35727 ¥31,400 | A | 35728 ¥31,400 | A | 35729 ¥31,400 |
| PF 3/8 - 19 | A | 35730 ¥33,800 | A | 35731 ¥33,800 | A/B | 35732 ¥16,900 | A | 35733 ¥16,900 | A | 35734 ¥16,900 | A/B | 35737 ¥33,800 | A | 35738 ¥33,800 | A | 35739 ¥33,800 |
| PF 1/2 - 14 | A | 35740 ¥40,800 | A | 35741 ¥40,800 | A/B | 35742 ¥20,400 | A | 35743 ¥20,400 | A | 35744 ¥20,400 | A/B | 35747 ¥40,800 | A | 35748 ¥40,800 | A | 35749 ¥40,800 |
| PF 5/8 - 14 | A | 35750 ¥43,000 | A | 35751 ¥43,000 | A/B | 35752 ¥21,500 | A | 35753 ¥21,500 | A | 35754 ¥21,500 | A/B | 35757 ¥43,000 | A | 35758 ¥43,000 | A | 35759 ¥43,000 |
| PF 3/4 - 14 | A | 35760 ¥45,800 | A | 35761 ¥45,800 | A/B | 35762 ¥22,900 | A | 35763 ¥22,900 | A | 35764 ¥22,900 | A/B | 35767 ¥45,800 | A | 35768 ¥45,800 | A | 35769 ¥45,800 |
| PF 7/8 - 14 | A | 35770 ¥49,600 | A | 35771 ¥49,600 | A/B | 35772 ¥24,800 | A | 35773 ¥24,800 | A | 35774 ¥24,800 | A/B | 35777 ¥49,600 | A | 35778 ¥49,600 | A | 35779 ¥49,600 |
| PF 1 - 11 | A | 35780 ¥59,800 | A | 35781 ¥59,800 | A/B | 35782 ¥29,900 | A | 35783 ¥29,900 | A | 35784 ¥29,900 | A/B | 35787 ¥59,800 | A | 35788 ¥59,800 | A | 35789 ¥59,800 |
| PF 1 1/8 - 11 | A | 35790 ¥67,800 | A | 35791 ¥67,800 | A/B | 35792 ¥33,900 | A | 35793 ¥33,900 | A | 35794 ¥33,900 | A/B | 35797 ¥67,800 | A | 35798 ¥67,800 | A | 35799 ¥67,800 |
| PF 1 1/4 - 11 | A | 35800 ¥73,800 | A | 35801 ¥73,800 | A/B | 35802 ¥36,900 | A | 35803 ¥36,900 | A | 35804 ¥36,900 | A/B | 35807 ¥73,800 | A | 35808 ¥73,800 | A | 35809 ¥73,800 |
| PF 1 1/2 - 11 | A | 35810 ¥85,400 | A | 35811 ¥85,400 | A/B | 35812 ¥42,700 | A | 35813 ¥42,700 | A | 35814 ¥42,700 | A/B | 35817 ¥85,400 | A | 35818 ¥85,400 | A | 35819 ¥85,400 |
| PF 1 3/4 - 11 | A | 35820 ¥102,400 | A | 35821 ¥102,400 | A/B | 35822 ¥51,200 | A | 35823 ¥51,200 | A | 35824 ¥51,200 | A/B | 35827 ¥102,400 | A | 35828 ¥102,400 | A | 35829 ¥102,400 |
| PF 2 - 11 | - | - | - | - | A/B | 35832 ¥58,600 | A | 35833 ¥58,600 | A | 35834 ¥58,600 | A/B | 35837 ¥117,200 | A | 35838 ¥117,200 | A | 35839 ¥117,200 |
| PF 2 1/4 - 11 | - | - | - | - | A/B | 9332512 ¥70,400 | A | 9332513 ¥70,400 | A | 9332514 ¥70,400 | A/B | 9332517 ¥140,800 | A | 9332518 ¥140,800 | A | 9332519 ¥140,800 |
| PF 2 1/2 - 11 | - | - | - | - | A/B | 9332532 ¥82,600 | A | 9332533 ¥82,600 | A | 9332534 ¥82,600 | A/B | 9332537 ¥165,200 | A | 9332538 ¥165,200 | A | 9332539 ¥165,200 |
| PF 3 - 11 | - | - | - | - | A/B | 9332572 ¥107,000 | A | 9332573 ¥107,000 | A | 9332574 ¥107,000 | A/B | 9332577 ¥214,000 | A | 9332578 ¥214,000 | A | 9332579 ¥214,000 |
| PF 3 1/2 - 11 | - | - | - | - | A/B | 9332592 ¥127,000 | A | 9332593 ¥127,000 | A | 9332594 ¥127,000 | A/B | 9332597 ¥254,000 | A | 9332598 ¥254,000 | A | 9332599 ¥254,000 |
| PF 4 - 11 | - | - | - | - | A/B | 9332612 ¥149,000 | A | 9332613 ¥149,000 | A | 9332614 ¥149,000 | A/B | 9332617 ¥298,000 | A | 9332618 ¥298,000 | A | 9332619 ¥298,000 |

※1: 通り側ゲージ (GP, GR) はA級B級共用です。

※1: GO gauges (GP, GR) can be used by both class A and class B.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。

Stock are categorized in section D (Standard stock item).

ドリル
DRILLS

タッパ
TAPS

ゲージ
GAUGES

GAUGES STOCK LIST
在庫
一覧表

丸ダイス
ROUND DIES

転造工具
ROLLING DIES

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

LIMIT GAUGES FOR

SCREW THREADS

ねじ用

限界ゲージ

PARALLEL PIPE

THREADS

管用平行

ねじゲージ

LIMIT PLUG GAUGE

FOR HORIZONTAL DIAMETER

内径プラグ

ゲージ

LIMIT GAUGES FOR

ROSET SCREW THREADS

インサート

ねじ用ゲージ

STANDARD SCREW

THREAD GAUGES

標準

ねじゲージ

GAUGES FOR TAPER

PIPE THREADS

管用テーパ

ねじゲージ

PLAIN LIMIT

GAUGES

限界プレーン

ゲージ

MASTER RING

GAUGES

基準リング

ゲージ

NON-CHECKED PLUG/GROOVE

SCREW GAUGES

摩擦点検ねじ

プラグゲージ

ROUNDER/LIMIT GAUGES

FOR SCREW THREADS

粉末ハイス

ねじ用限界ゲージ

CARBIDE/LIMIT GAUGES

FOR SCREW THREADS

超硬ねじ用

限界ゲージ