

ねじ用限界ゲージ(LG)

Limit gauges for screw threads



2級 (従来JIS)
Class 2 (Previous JIS)

メートル(M) ねじ Metric screw threads

■左ねじ LH Thread

呼び Thread Size	プラグ Plug						リング Ring									
	GPIP		GPWP		GP		IP		WP		GR		IR		WR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
M 1.4 × 0.3 -L	2	39420 ¥40,000	2	39421 ¥40,000	2	39422 ¥20,000	2	39423 ¥20,000	2	39424 ¥20,000	2	39427 ¥40,000	2	39428 ¥40,000	2	39429 ¥40,000
M 1.7 × 0.35 -L	2	39460 ¥35,600	2	39461 ¥35,600	2	39462 ¥17,800	2	39463 ¥17,800	2	39464 ¥17,800	2	39467 ¥35,600	2	39468 ¥35,600	2	39469 ¥35,600
M 2 × 0.4 -L	2	39500 ¥29,800	2	39501 ¥29,800	2	39502 ¥14,900	2	39503 ¥14,900	2	39504 ¥14,900	2	39507 ¥29,800	2	39508 ¥29,800	2	39509 ¥29,800
M 2.5 × 0.45 -L	2	39560 ¥26,600	2	39561 ¥26,600	2	39562 ¥13,300	2	39563 ¥13,300	2	39564 ¥13,300	2	39567 ¥26,600	2	39568 ¥26,600	2	39569 ¥26,600
M 2.6 × 0.45 -L	2	39580 ¥27,600	2	39581 ¥27,600	2	39582 ¥13,800	2	39583 ¥13,800	2	39584 ¥13,800	2	39587 ¥27,600	2	39588 ¥27,600	2	39589 ¥27,600
M 3 × 0.6 -L	2	39600 ¥27,200	2	39601 ¥27,200	2	39602 ¥13,600	2	39603 ¥13,600	2	39604 ¥13,600	2	39607 ¥27,200	2	39608 ¥27,200	2	39609 ¥27,200
M 3 × 0.5 -L	2	39610 ¥27,200	2	39611 ¥27,200	2	39612 ¥13,600	2	39613 ¥13,600	2	39614 ¥13,600	2	39617 ¥27,200	2	39618 ¥27,200	2	39619 ¥27,200
M 4 × 0.75 -L	2	39630 ¥25,800	2	39631 ¥25,800	2	39632 ¥12,900	2	39633 ¥12,900	2	39634 ¥12,900	2	39637 ¥25,800	2	39638 ¥25,800	2	39639 ¥25,800
M 4 × 0.7 -L	2	39640 ¥25,800	2	39641 ¥25,800	2	39642 ¥12,900	2	39643 ¥12,900	2	39644 ¥12,900	2	39647 ¥25,800	2	39648 ¥25,800	2	39649 ¥25,800
M 5 × 0.9 -L	2	39660 ¥25,000	2	39661 ¥25,000	2	39662 ¥12,500	2	39663 ¥12,500	2	39664 ¥12,500	2	39667 ¥25,000	2	39668 ¥25,000	2	39669 ¥25,000
M 5 × 0.8 -L	2	39670 ¥25,600	2	39671 ¥25,600	2	39672 ¥12,800	2	39673 ¥12,800	2	39674 ¥12,800	2	39677 ¥25,600	2	39678 ¥25,600	2	39679 ¥25,600
M 6 × 1 -L	2	39680 ¥25,400	2	39681 ¥25,400	2	39682 ¥12,700	2	39683 ¥12,700	2	39684 ¥12,700	2	39687 ¥25,400	2	39688 ¥25,400	2	39689 ¥25,400
M 7 × 1 -L	2	39700 ¥25,400	2	39701 ¥25,400	2	39702 ¥12,700	2	39703 ¥12,700	2	39704 ¥12,700	2	39707 ¥25,400	2	39708 ¥25,400	2	39709 ¥25,400
M 8 × 1.25 -L	2	39710 ¥25,800	2	39711 ¥25,800	2	39712 ¥12,900	2	39713 ¥12,900	2	39714 ¥12,900	2	39717 ¥25,800	2	39718 ¥25,800	2	39719 ¥25,800
M 9 × 1.25 -L	2	39730 ¥25,800	2	39731 ¥25,800	2	39732 ¥12,900	2	39733 ¥12,900	2	39734 ¥12,900	2	39737 ¥25,800	2	39738 ¥25,800	2	39739 ¥25,800
M10 × 1.5 -L	2	39750 ¥26,400	2	39751 ¥26,400	2	39752 ¥13,200	2	39753 ¥13,200	2	39754 ¥13,200	2	39757 ¥26,400	2	39758 ¥26,400	2	39759 ¥26,400
M10 × 1.25 -L	2	39760 ¥25,800	2	39761 ¥25,800	2	39762 ¥12,900	2	39763 ¥12,900	2	39764 ¥12,900	2	39767 ¥25,800	2	39768 ¥25,800	2	39769 ¥25,800
M11 × 1.5 -L	2	39780 ¥26,800	2	39781 ¥26,800	2	39782 ¥13,400	2	39783 ¥13,400	2	39784 ¥13,400	2	39787 ¥26,800	2	39788 ¥26,800	2	39789 ¥26,800
M12 × 1.75 -L	2	39800 ¥27,600	2	39801 ¥27,600	2	39802 ¥13,800	2	39803 ¥13,800	2	39804 ¥13,800	2	39807 ¥27,600	2	39808 ¥27,600	2	39809 ¥27,600
M12 × 1.5 -L	2	39810 ¥27,600	2	39811 ¥27,600	2	39812 ¥13,800	2	39813 ¥13,800	2	39814 ¥13,800	2	39817 ¥27,600	2	39818 ¥27,600	2	39819 ¥27,600

※1: 首下長・ハンドル形状寸法は、P.923-1・923-2を参照下さい。

※1: Refer to pp. 923-1 and 923-2 for the neck length and handle shape dimensions.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
Stock are categorized in section D (Standard stock item).

ドリル
DRILLS

タップ
TAPS

ゲージ
GAUGES

GAUGES STOCK LIST
在庫
一覧表

丸ダイス
ROUND DIES

転造工具
ROLLING DIES

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

LIMIT GAUGES FOR
SCREW THREADS
ねじ用
限界ゲージ

PARALLEL PIPE
THREADS
管用平行
ねじゲージ

LIMIT PLUG GAUGE
FOR ROUND CHAMFER
内径プラグ
ゲージ

LIMIT GAUGES FOR
METRIC SCREW THREADS
インサート
ねじ用ゲージ

STANDARD SCREW
THREAD GAUGES
標準
ねじゲージ

GAUGES FOR TAPER
PIPE THREADS
管用テーパ
ねじゲージ

PLAIN LIMIT
GAUGES
限界プレーン
ゲージ

MASTER RING
GAUGES
基準リング
ゲージ

NON-SHED FLUTE POINT
SCREW GAUGES
非剥点検ねじ
プラグゲージ

FORMER'S LIMIT GAUGES
FOR SCREW THREADS
粉末ハイス
ねじ限界ゲージ

CARBIDE LIMIT GAUGES
FOR SCREW THREADS
超硬ねじ用
限界ゲージ