

ねじ用限界ゲージ(LG)

Limit gauges for screw threads

JIS (ISO等級)
JIS (ISO)

メートル(M)ねじ Metric screw threads
■ JIS (ISO) [はめあい区分: 中] (Fitting quality:Medium)

呼び Thread Size	プラグ Plug						リング Ring			
	GNP		GP		NP		GR		NR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
M 1 × 0.25	5H	9326980 ¥45,800	5H	9326982 ¥22,900	5H	9326983 ¥22,900	6h	9326987 ¥45,800	6h	9326988 ¥45,800
M 1 × 0.2	6H*	9326990 ¥50,200	6H*	9326992 ¥25,100	6H*	9326993 ¥25,100	6h	9326997 ¥50,200	6h	9326998 ¥50,200
M 1.1 × 0.25	5H	9327010 ¥43,000	5H	9327012 ¥21,500	5H	9327013 ¥21,500	6h	9327017 ¥43,000	6h	9327018 ¥43,000
M 1.1 × 0.2	6H*	9327020 ¥49,600	6H*	9327022 ¥24,800	6H*	9327023 ¥24,800	6h	9327027 ¥49,600	6h	9327028 ¥49,600
M 1.2 × 0.25	5H	9327040 ¥39,600	5H	9327042 ¥19,800	5H	9327043 ¥19,800	6h	9327047 ¥39,600	6h	9327048 ¥39,600
M 1.2 × 0.2	6H*	9327050 ¥48,600	6H*	9327052 ¥24,300	6H*	9327053 ¥24,300	6h	9327057 ¥48,600	6h	9327058 ¥48,600
M 1.4 × 0.3	5H	9327060 ¥33,400	5H	9327062 ¥16,700	5H	9327063 ¥16,700	6h	9327067 ¥33,400	6h	9327068 ¥33,400
M 1.4 × 0.2	6H*	9327070 ¥46,600	6H*	9327072 ¥23,300	6H*	9327073 ¥23,300	6h	9327077 ¥46,600	6h	9327078 ¥46,600
M 1.6 × 0.35	6H	9327080 ¥31,600	6H	9327082 ¥15,800	6H	9327083 ¥15,800	6g	9327087 ¥31,600	6g	9327088 ¥31,600
M 1.6 × 0.2	6H*	9327090 ¥45,200	6H*	9327092 ¥22,600	6H*	9327093 ¥22,600	6g	9327097 ¥45,200	6g	9327098 ¥45,200
M 1.8 × 0.35	6H	9327130 ¥27,800	6H	9327132 ¥13,900	6H	9327133 ¥13,900	6g	9327137 ¥27,800	6g	9327138 ¥27,800
M 1.8 × 0.2	6H*	9327140 ¥42,600	6H*	9327142 ¥21,300	6H	9327143 ¥21,300	6g	9327147 ¥42,600	6g	9327148 ¥42,600
M 2 × 0.4	6H	9327150 ¥24,800	6H	9327152 ¥12,400	6H	9327153 ¥12,400	6g	9327157 ¥24,800	6g	9327158 ¥24,800
M 2 × 0.25	6H*	9327170 ¥38,800	6H*	9327172 ¥19,400	6H*	9327173 ¥19,400	6g	9327177 ¥38,800	6g	9327178 ¥38,800
M 2.2 × 0.45	6H	9327180 ¥24,200	6H	9327182 ¥12,100	6H	9327183 ¥12,100	6g	9327187 ¥24,200	6g	9327188 ¥24,200
M 2.2 × 0.25	6H*	9327190 ¥37,200	6H*	9327192 ¥18,600	6H*	9327193 ¥18,600	6g	9327197 ¥37,200	6g	9327198 ¥37,200
M 2.5 × 0.45	6H	9327240 ¥22,200	6H	9327242 ¥11,100	6H	9327243 ¥11,100	6g	9327247 ¥22,200	6g	9327248 ¥22,200
M 2.5 × 0.35	6H	9327250 ¥35,200	6H	9327252 ¥17,600	6H	9327253 ¥17,600	6g	9327257 ¥35,200	6g	9327258 ¥35,200
M 3 × 0.5	6H	9327280 ¥21,800	6H	9327282 ¥10,900	6H	9327283 ¥10,900	6g	9327287 ¥21,800	6g	9327288 ¥21,800

*印はJIS規格外のため、[はめあい区分: 中]と規定されていません。 在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
* indicates items outside of the JIS standard and are not stipulated by the "normal fit" thread tolerance class. Stock are categorized in section D (Standard stock item).

※1: 首下長・ハンドル形状寸法は、P.923-1・923-2を参照下さい。
※2: 首長タイプはP.886-1を参照下さい。
※1: Refer to pp. 923-1 and 923-2 for the neck length and handle shape dimensions.
※2: Refer to p. 886-1 for the head type.