

# ねじ用限界ゲージ(LG)

Limit gauges for screw threads



JIS (ISO等級)  
JIS (ISO)

メートル(M) ねじ Metric screw threads  
■ JIS (ISO) [はめあい区分: 精] (Fitting quality: Fine)

呼び Thread Size	プラグ Plug						リング Ring			
	GPNP		GP		NP		GR		NR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
M 2 × 0.4	5H	9310150	5H	9310152	5H	9310153	4h	9310157	4h	9310158
		¥28,600		¥14,300		¥14,300		¥28,600		¥28,600
M 3 × 0.5	5H	9310280	5H	9310282	5H	9310283	4h	9310287	4h	9310288
		¥25,000		¥12,500		¥12,500		¥25,000		¥25,000
M 3.5 × 0.6	5H	9310300	5H	9310302	5H	9310303	4h	9310307	4h	9310308
		¥24,800		¥12,400		¥12,400		¥24,800		¥24,800
M 4 × 0.7	5H	9310350	5H	9310352	5H	9310353	4h	9310357	4h	9310358
		¥23,800		¥11,900		¥11,900		¥23,800		¥23,800
M 5 × 0.8	5H	9310400	5H	9310402	5H	9310403	4h	9310407	4h	9310408
		¥23,400		¥11,700		¥11,700		¥23,400		¥23,400
M 6 × 1	5H	9310460	5H	9310462	5H	9310463	4h	9310467	4h	9310468
		¥23,200		¥11,600		¥11,600		¥23,200		¥23,200
M 8 × 1.25	5H	9310520	5H	9310522	5H	9310523	4h	9310527	4h	9310528
		¥23,400		¥11,700		¥11,700		¥23,400		¥23,400
M 8 × 1	5H	9310530	5H	9310532	5H	9310533	4h	9310537	4h	9310538
		¥22,800		¥11,400		¥11,400		¥22,800		¥22,800
M 10 × 1.5	5H	9310600	5H	9310602	5H	9310603	4h	9310607	4h	9310608
		¥23,800		¥11,900		¥11,900		¥23,800		¥23,800
M 10 × 1.25	5H	9310610	5H	9310612	5H	9310613	4h	9310617	4h	9310618
		¥22,800		¥11,400		¥11,400		¥22,800		¥22,800
M 12 × 1.75	5H	9310700	5H	9310702	5H	9310703	4h	9310707	4h	9310708
		¥24,400		¥12,200		¥12,200		¥24,400		¥24,400
M 12 × 1.5	5H	9310710	5H	9310712	5H	9310713	4h	9310717	4h	9310718
		¥23,800		¥11,900		¥11,900		¥23,800		¥23,800
M 12 × 1.25	5H	9310720	5H	9310722	5H	9310723	4h	9310727	4h	9310728
		¥24,400		¥12,200		¥12,200		¥24,400		¥24,400
M 12 × 1	5H	9310730	5H	9310732	5H	9310733	4h	9310737	4h	9310738
		¥26,000		¥13,000		¥13,000		¥26,000		¥26,000
M 14 × 2	5H	9310820	5H	9310822	5H	9310823	4h	9310827	4h	9310828
		¥25,800		¥12,900		¥12,900		¥25,800		¥25,800
M 14 × 1.5	5H	9310830	5H	9310832	5H	9310833	4h	9310837	4h	9310838
		¥25,400		¥12,700		¥12,700		¥25,400		¥25,400
M 14 × 1	5H	9310850	5H	9310852	5H	9310853	4h	9310857	4h	9310858
		¥27,600		¥13,800		¥13,800		¥27,600		¥27,600
M 16 × 2	5H	9310940	5H	9310942	5H	9310943	4h	9310947	4h	9310948
		¥27,000		¥13,500		¥13,500		¥27,000		¥27,000
M 16 × 1.5	5H	9310950	5H	9310952	5H	9310953	4h	9310957	4h	9310958
		¥26,200		¥13,100		¥13,100		¥26,200		¥26,200

※1: 首下長・ハンドル形状寸法は、P.923-1・923-2を参照下さい。  
 ※1: Refer to pp. 923-1 and 923-2 for the neck length and handle shape dimensions.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。  
 Stock are categorized in section D (Standard stock item).