

ドリル
DRLS

タッブ
TAPS

ゲージ
GAUGES

GAUGES
STOCK LIST
在庫
一覧表

カ
ダイ
ス
ROUND
DIES

転
造
工
具
ROLLING
DIES

各
種
製
品
OTHER
PRODUCTS

索引
INDEX

ねじ用
限界ゲージ
LIMIT GAUGES FOR
SCREW THREADS

ねじ用
管平行
ゲージ
PARALLEL PIPE
THREADS
管用平行
ねじゲージ

ねじ用
内径プラグ
ゲージ
LIMIT PLUG GAUGE
FOR HOLE DIAMETER

ねじ用
インサート
ゲージ
LIMIT GAUGES FOR
INSERT SCREW THREADS

ねじ用
標準
ゲージ
STANDARD SCREW
THREAD GAUGES

ねじ用
管用テーパ
ゲージ
GAUGES FOR TAPER
PIPE THREADS

ねじ用
限界プレーン
ゲージ
PLAIN LIMIT
GAUGES

ねじ用
基準リング
ゲージ
MASTER RING
GAUGES

ねじ用
摩耗点検ねじ
プラグゲージ
NON-SHED PLUG FOR
SCREW GAUGES

ねじ用
粉末ハイス
ねじ限界ゲージ
POWDERY LIMIT GAUGES
FOR SCREW THREADS

ねじ用
超硬ねじ用
限界ゲージ
CARBIDE LIMIT GAUGES
FOR SCREW THREADS

前ページより

FROM 呼び Size M2 ~ M16

JIS (ISO等級)
JIS (ISO)

メートル(M) ねじ Metric screw threads

■ JIS (ISO) [はめあい区分: 精] (Fitting quality: Fine)

呼び Thread Size	プラグ Plug						リング Ring			
	GNP		GP		NP		GR		NR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
M 16 × 1	5H	9310960 ¥29,000	5H	9310962 ¥14,500	5H	9310963 ¥14,500	4h	9310967 ¥29,000	4h	9310968 ¥29,000
M 18 × 2.5	5H	9311060 ¥29,000	5H	9311062 ¥14,500	5H	9311063 ¥14,500	4h	9311067 ¥29,000	4h	9311068 ¥29,000
M 18 × 1.5	5H	9311080 ¥27,600	5H	9311082 ¥13,800	5H	9311083 ¥13,800	4h	9311087 ¥27,600	4h	9311088 ¥27,600
M 20 × 2.5	5H	9311200 ¥31,400	5H	9311202 ¥15,700	5H	9311203 ¥15,700	4h	9311207 ¥31,400	4h	9311208 ¥31,400
M 20 × 1.5	5H	9311220 ¥29,000	5H	9311222 ¥14,500	5H	9311223 ¥14,500	4h	9311227 ¥29,000	4h	9311228 ¥29,000
M 22 × 2.5	5H	9311290 ¥33,600	5H	9311292 ¥16,800	5H	9311293 ¥16,800	4h	9311297 ¥33,600	4h	9311298 ¥33,600
M 22 × 1.5	5H	9311310 ¥30,400	5H	9311312 ¥15,200	5H	9311313 ¥15,200	4h	9311317 ¥30,400	4h	9311318 ¥30,400
M 24 × 3	5H	9311380 ¥37,000	5H	9311382 ¥18,500	5H	9311383 ¥18,500	4h	9311387 ¥37,000	4h	9311388 ¥37,000
M 24 × 1.5	5H	9311410 ¥32,000	5H	9311412 ¥16,000	5H	9311413 ¥16,000	4h	9311417 ¥32,000	4h	9311418 ¥32,000
M 27 × 3	5H	9311520 ¥40,000	5H	9311522 ¥20,000	5H	9311523 ¥20,000	4h	9311527 ¥40,000	4h	9311528 ¥40,000
M 27 × 1.5	5H	9311550 ¥34,800	5H	9311552 ¥17,400	5H	9311553 ¥17,400	4h	9311557 ¥34,800	4h	9311558 ¥34,800
M 30 × 3.5	5H	9311610 ¥43,600	5H	9311612 ¥21,800	5H	9311613 ¥21,800	4h	9311617 ¥43,600	4h	9311618 ¥43,600
M 30 × 1.5	5H	9311640 ¥37,000	5H	9311642 ¥18,500	5H	9311643 ¥18,500	4h	9311647 ¥37,000	4h	9311648 ¥37,000
M 33 × 3.5	5H	9311710 ¥48,600	5H	9311712 ¥24,300	5H	9311713 ¥24,300	4h	9311717 ¥48,600	4h	9311718 ¥48,600
M 33 × 1.5	5H	9311740 ¥41,400	5H	9311742 ¥20,700	5H	9311743 ¥20,700	4h	9311747 ¥41,400	4h	9311748 ¥41,400
M 36 × 4	5H	9311800 ¥53,000	5H	9311802 ¥26,500	5H	9311803 ¥26,500	4h	9311807 ¥53,000	4h	9311808 ¥53,000
M 36 × 3	5H	9311810 ¥49,800	5H	9311812 ¥24,900	5H	9311813 ¥24,900	4h	9311817 ¥49,800	4h	9311818 ¥49,800
M 36 × 2	5H	9311820 ¥44,600	5H	9311822 ¥22,300	5H	9311823 ¥22,300	4h	9311827 ¥44,600	4h	9311828 ¥44,600
M 36 × 1.5	5H	9311830 ¥44,600	5H	9311832 ¥22,300	5H	9311833 ¥22,300	4h	9311837 ¥44,600	4h	9311838 ¥44,600

※1: 首下長・ハンドル形状寸法は、P.923-1・923-2を参照下さい。
※1: Refer to pp. 923-1 and 923-2 for the neck length and handle shape dimensions.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
Stock are categorized in section D (Standard stock item).