

ねじ用限界ゲージ(LG)

Limit gauges for screw threads



2級 (従来JIS)
Class 2 (Previous JIS)

ウィット(W)ねじ Whitworth screw threads

呼び Thread Size	プラグ Plug						リング Ring									
	GPIP		GPWP		GP		IP		WP		GR		IR		WR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
W 1/16 -60	2	35410 ¥51,000	2	35411 ¥51,000	2	35412 ¥25,500	2	35413 ¥25,500	2	35414 ¥25,500	2	35417 ¥51,000	2	35418 ¥51,000	2	35419 ¥51,000
W 1/8 -40	2	35420 ¥35,400	2	35421 ¥35,400	2	35422 ¥17,700	2	35423 ¥17,700	2	35424 ¥17,700	2	35427 ¥35,400	2	35428 ¥35,400	2	35429 ¥35,400
W 3/16 -24	2	35430 ¥33,600	2	35431 ¥33,600	2	35432 ¥16,800	2	35433 ¥16,800	2	35434 ¥16,800	2	35437 ¥33,600	2	35438 ¥33,600	2	35439 ¥33,600
W 1/4 -20	2	35440 ¥35,000	2	35441 ¥35,000	2	35442 ¥17,500	2	35443 ¥17,500	2	35444 ¥17,500	2	35447 ¥35,000	2	35448 ¥35,000	2	35449 ¥35,000
W 5/16 -18	2	35450 ¥35,200	2	35451 ¥35,200	2	35452 ¥17,600	2	35453 ¥17,600	2	35454 ¥17,600	2	35457 ¥35,200	2	35458 ¥35,200	2	35459 ¥35,200
W 3/8 -16	2	35460 ¥35,400	2	35461 ¥35,400	2	35462 ¥17,700	2	35463 ¥17,700	2	35464 ¥17,700	2	35467 ¥35,400	2	35468 ¥35,400	2	35469 ¥35,400
W 7/16 -14	2	35470 ¥37,200	2	35471 ¥37,200	2	35472 ¥18,600	2	35473 ¥18,600	2	35474 ¥18,600	2	35477 ¥37,200	2	35478 ¥37,200	2	35479 ¥37,200
W 1/2 -12	2	35480 ¥37,600	2	35481 ¥37,600	2	35482 ¥18,800	2	35483 ¥18,800	2	35484 ¥18,800	2	35487 ¥37,600	2	35488 ¥37,600	2	35489 ¥37,600
W 9/16 -12	2	35490 ¥39,600	2	35491 ¥39,600	2	35492 ¥19,800	2	35493 ¥19,800	2	35494 ¥19,800	2	35497 ¥39,600	2	35498 ¥39,600	2	35499 ¥39,600
W 5/8 -11	2	35500 ¥42,200	2	35501 ¥42,200	2	35502 ¥21,100	2	35503 ¥21,100	2	35504 ¥21,100	2	35507 ¥42,200	2	35508 ¥42,200	2	35509 ¥42,200
W 3/4 -10	2	35510 ¥48,800	2	35511 ¥48,800	2	35512 ¥24,400	2	35513 ¥24,400	2	35514 ¥24,400	2	35517 ¥48,800	2	35518 ¥48,800	2	35519 ¥48,800
W 7/8 - 9	2	35520 ¥52,400	2	35521 ¥52,400	2	35522 ¥26,200	2	35523 ¥26,200	2	35524 ¥26,200	2	35527 ¥52,400	2	35528 ¥52,400	2	35529 ¥52,400
W1 - 8	2	35530 ¥58,000	2	35531 ¥58,000	2	35532 ¥29,000	2	35533 ¥29,000	2	35534 ¥29,000	2	35537 ¥58,000	2	35538 ¥58,000	2	35539 ¥58,000
W1 1/8 - 7	2	35540 ¥67,800	2	35541 ¥67,800	2	35542 ¥33,900	2	35543 ¥33,900	2	35544 ¥33,900	2	35547 ¥67,800	2	35548 ¥67,800	2	35549 ¥67,800
W1 1/4 - 7	2	35550 ¥75,600	2	35551 ¥75,600	2	35552 ¥37,800	2	35553 ¥37,800	2	35554 ¥37,800	2	35557 ¥75,600	2	35558 ¥75,600	2	35559 ¥75,600
W1 3/8 - 6	2	35560 ¥82,600	2	35561 ¥82,600	2	35562 ¥41,300	2	35563 ¥41,300	2	35564 ¥41,300	2	35567 ¥82,600	2	35568 ¥82,600	2	35569 ¥82,600
W1 1/2 - 6	2	35570 ¥89,200	2	35571 ¥89,200	2	35572 ¥44,600	2	35573 ¥44,600	2	35574 ¥44,600	2	35577 ¥89,200	2	35578 ¥89,200	2	35579 ¥89,200
W1 5/8 - 5	2	35580 ¥96,800	2	35581 ¥96,800	2	35582 ¥48,400	2	35583 ¥48,400	2	35584 ¥48,400	2	35587 ¥96,800	2	35588 ¥96,800	2	35589 ¥96,800
W1 3/4 - 5	2	35590 ¥104,600	2	35591 ¥104,600	2	35592 ¥52,300	2	35593 ¥52,300	2	35594 ¥52,300	2	35597 ¥104,600	2	35598 ¥104,600	2	35599 ¥104,600
W1 7/8 - 4-1/2	2	35600 ¥118,400	2	35601 ¥118,400	2	35602 ¥59,200	2	35603 ¥59,200	2	35604 ¥59,200	2	35607 ¥118,400	2	35608 ¥118,400	2	35609 ¥118,400
W2 - 4-1/2	2	35610 ¥131,600	2	35611 ¥131,600	2	35612 ¥65,800	2	35613 ¥65,800	2	35614 ¥65,800	2	35617 ¥131,600	2	35618 ¥131,600	2	35619 ¥131,600

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
Stock are categorized in section D (Standard stock item).

ドリル
タップ
ゲージ
丸ダイス
転造工具
各種製品
索引
LIMIT GAUGES FOR SCREW THREADS
ねじ用限界ゲージ
PARALLEL PIPE THREADS
管用平行ねじゲージ
LIMIT PLUG GAUGE FOR BORE DIAMETER
内径プラグゲージ
LIMIT GAUGES FOR METRIC SCREW THREADS
インサートねじ用ゲージ
STANDARD SCREW THREAD GAUGES
標準ねじゲージ
GAUGES FOR TAPER PIPE THREADS
管用テーパねじゲージ
PLAIN LIMIT GAUGES
限界プレーンゲージ
MASTER RING GAUGES
基準リングゲージ
NON-SHED FLUTE POINT SCREW GAUGES
非屑点検ねじプラグゲージ
ROWAN'S LIMIT GAUGES FOR SCREW THREADS
粉末ハイスねじ限界ゲージ
CARBIDE LIMIT GAUGES FOR SCREW THREADS
超硬ねじ用限界ゲージ