

ワイヤー放電加工機用フィルター

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

旋削・フライス加工工具



OMF Filter 水用高性能フィルター“OMFフィルタ”

同商品群 在庫数 13 アイテム



OMFシリーズ

特長

- 付着したチップが剥離しやすい材と独特なる紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。
- ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面相度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、グリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。

用途 ●金型加工に。
材質 ●天板、外筒:樹脂、鉄
 ●ろ紙:化学繊維
 ●塗装:電着塗装
製造国 ●日本

スーパーフィルターシリーズ

梱包数:1箱

株式会社研究所 [136580]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	ろ過精度	内ろ紙	接合部 (形状)	接合部 (材質)	圧力 (kg/cm ²)	適合機種	梱包数 (箱)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
819-0001	OMF-340FK	¥28,000	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	三菱電機 FX, CX, DWC-532, BA-8, 牧野フライス U, UP, W, FB, SP, EU, UH, DUO, UPJ, 西部電機 EW-(A552, C55, C552, M500S), M, MM, スーパー	2	8.0	50 (122)
819-0002	OMF-340FK-125	¥29,000	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	三菱電機 FA-(10, 20, 30)S-V-VS	2	8.5	4 (45)
819-0003	OMF-340FK-125-FC	¥29,000	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	ファナック α-(0iB, 1iB, 0iC, 1iC, 0iCp, 0iD, 1iD, 0iE, C400iA, C600iA)	2	11.0	7 (64)
819-0005	OMF-340F	¥27,000	オープン	細目	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	ファナック W(1, 2, 3, 4), ソディック A, AQ, AG, SL, AP	2	8.5	0 (-)
819-0006	OMF-340F-125	¥29,000	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	ファナック α-(0B, 1B, 0C, 1C, 0iA, 1iA), AD-(0, 1) ソディック A, AQ, AG, SL, AP	2	8.5	1 (-)
819-0007	OMF-250AK	¥25,000	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	三菱電機 DWC-(90, 90S, 90P, 110, 110S, 110P)A・B・S・Z・ZP 牧野フライス EE-(3, 6, 6L, 8), EQ-5, EH-(3, 6), EQH-5, EQF-5, MU-43, MUQ-32, EC-(32, 64), ECQ-53, PF-32	2	8.0	19 (53)
819-0008	OMF-300AK	¥28,000	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	三菱電機 DWC-(90, 90S, 90P, 110, 110S, 110P)A・B・S・Z・ZP, DWC-(90, 110)C1・C2	2	9.0	0 (-)
819-0009	OMF-250A	¥24,000	オープン	細目	標準	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	三菱電機 DWC-(70, 90, 90P, 110, 200)F・G・H・HA・U ブラザー HS-(300, 350, 3100, 50A, 70A)	2	8.0	2 (100)
819-0011	OMF-300G	¥26,000	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	三菱電機 DWC-(70, 90, 90P, 110, 200)F・G・H・HA・UDWC-(90, 110)C1・C2	2	8.5	1 (100)
819-0012	OMF-500A	¥35,000	オープン	細目	標準	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	ブラザー HS-(300, 350, 3100, 50A, 70A)	2	11.0	0 (-)
819-0013	OMF-500AK	¥35,000	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	三菱電機 DWC-(90, 90S, 90P, 110, 110S, 110P)A・B・S・Z・ZP 牧野フライス EE-(3, 6, 6L, 8), EQ-5, EH-(3, 6), EQH-5, EQF-5, MU-43, MUQ-32 西部電機 EW-(A5, A5S, A7S, C3, 300K2, 450K2, 600K2, 700K2, 1000K2), EWPB35	2	9.5	0 (-)

スーパーフィルターシリーズ

発注単位1箱 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	ろ過精度	内ろ紙	接合部 (形状)	接合部 (材質)	圧力 (kg/cm ²)	適合機種	梱包数 (箱)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★819-0010	OMF-250A-4-2.6	¥26,500	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	三菱電機 SX-(10, 20)P	1	8.5	0 (-)
★819-0004	OMF-340FK-125-HC	¥31,500	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	日立 H-CUT (3, 4, 5, 6, 8), Q, CUT (254RS, 355RS, 203M20, 203Q20, 203F2, 203R, 254R, 254RH, 355R, 355RH, 580Q, 610Q, 810Q)	1	11.0	0 (-)

スーパーフィルターシリーズ長寿命タイプ

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	ろ過精度	内ろ紙	接合部 (形状)	接合部 (材質)	圧力 (kg/cm ²)	適合機種	梱包数 (箱)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
819-0015	OMF-340FK-X	¥32,000	オープン	細目	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	ファナック α-(0iB, 1iB, 0iC, 1iC, 0iCp, 0iD, 1iD, 0iE, C400iA, C600iA)	1	11.0	4 (200)
819-0016	OMF-450FA	¥40,000	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	ファナック α-C400iA, C600iA	1	15.5	7 (350)

発注単位1箱 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	ろ過精度	内ろ紙	接合部 (形状)	接合部 (材質)	圧力 (kg/cm ²)	適合機種	梱包数 (箱)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★819-0014	OMF-340FK-VL	¥35,000	オープン	細目	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.25MPa)	三菱電機 MV-(1200, 2400)R・S・NA-(1200, 2400)P, MP	1	9	0 (-)

スーパーフィルターカセットシリーズ

発注単位1箱 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	ろ過精度	内ろ紙	接合部 (形状)	接合部 (材質)	圧力 (kg/cm ²)	適合機種	梱包数 (箱)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★819-0017	OMF-340FK-C	¥25,500	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.22MPa)	三菱電機 FX, CX, DWC-532, BA-8 牧野フライス U, UP, W, SP, EU, UH, DUO, UPJ 西部電機 EW-(A552, C55, C552, M500S), M, MM, スーパー	1	7.5	3 (150)
★819-0018	OMF-340FK-125C	¥29,500	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.22MPa)	三菱電機 FA-(10, 20, 30)S-V-VSMV-(1200, 2400)R-SNA-(1200, 2400)P	1	7.5	0 (-)
★819-0019	OMF-340FK-125C-FC	¥29,500	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.22MPa)	ファナック α-(0iB, 1iB, 0iC, 1iC, 0iCp, 0iD, 1iD, 0iE, C400iA, C600iA)	1	9.5	0 (-)
★819-0020	OMF-340F-C	¥24,500	オープン	細目	標準	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.22MPa)	ファナック W(1, 2, 3, 4), ソディック A, AQ, AG, SL, AP	1	7.5	0 (-)
★819-0021	OMF-340F-125C	¥26,500	オープン	標準	無	カップリング	ABS樹脂	内圧 (0.22MPa)	ファナック α-(0B, 1B, 0C, 1C, 0iA, 1iA), AD-(0, 1) ソディック A, AQ, AG, SL, AP	1	7.5	0 (-)

スーパーフィルターカセットシリーズ専用ケーシング

発注単位1箱 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	寸法 (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★819-0022	340-C	¥47,500	φ340×300	2	1	6.5	0 (-)

☎商品のお問い合わせ:04-2930-2070 <http://www.oshitari.co.jp/>

切削工具 13社 87700アイテムを在庫



Coupling for Wire Edm 真鍮カップリング

同商品群 在庫数 1 アイテム



特長

- 真鍮材質で繰り返し使用が可能です。
- カップリング無しタイプに使用できます。

材質 ●本体:真鍮
 ●パッキン:NBRゴム
製造国 ●日本



発注単位1袋 青色 メーカー直送 運賃¥800 (沖縄・離島は除く)

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	カップリング (形状)	ねじ山	刺口 (mm)	高さ (mm)	適合メーカー	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
418-5374	4NPM-T	¥1,900	オープン	M	M16	19	41	三菱電機、牧野フライス、西部電機	2	1	120	9 (-)
★418-5366	4NPM-M16-L39	¥1,900	オープン	H	M16	19	41	日立精工	2	1	120	1 (-)
★418-5382	8NP-M30	¥3,500	オープン	F	M30	28	50	ファナック	2	1	300	4 (200)

☎商品のお問い合わせ:046-222-9306 <http://www.tokai-filter.co.jp/>