

コピー・ラスター刷毛

最高級豚毛を使用。下地の掃除や接着剤塗布用に定評の一本。



● B コピー
105502 0030



● 塗装用ラスター 黒
105520 0035



● 塗装用ラスター 白
105521 0035



● 塗装用ラスター 短柄
105501 0030



● ラスター 810
105510 0030



● ラスター 8100N
105517 0030



● ラスター 377
105507 0030



● ラスター 377N
105509 0030

塗装準備、印刷や工場作業の掃除用とし活躍するコピー刷毛とラスター刷毛。

定評あるマルテ大塚製品は、

最高級豚毛を使用し、

さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。その優秀な品質は海外でも高く評価され、掃除用はもちろん、

塗装用・接着剤の塗布用としても、

さまざまに活用されています。

● B コピー 平 / 黒毛

コード	サイズ inch	毛丈 mm	玉厚 mm	価格 ¥	単位	梱包数量
105502 0020	2	68.0	18.0	1,260	1本	10本/箱
105502 0030	3	70.0	18.0	2,990	1本	10本/箱
105502 0035	3.5	68.0	18.0	3,130	1本	10本/箱
105502 0040	4	68.0	18.0	3,510	1本	10本/箱

● 塗装用ラスター黒 平 / 黒毛

コード	サイズ inch	毛丈 mm	玉厚 mm	価格 ¥	単位	梱包数量
105520 0035	3.5	55.0	14.0	1,450	1本	12本/箱

● 塗装用ラスター白 平 / 白毛

コード	サイズ inch	毛丈 mm	玉厚 mm	価格 ¥	単位	梱包数量
105521 0035	3.5	55.0	14.0	1,910	1本	12本/箱

● 塗装用ラスター短柄 平 / 白毛

コード	サイズ inch	毛丈 mm	玉厚 mm	価格 ¥	単位	梱包数量
105501 0020	2	45.0	14.0	730	1本	30本/箱
105501 0030	3	55.0	16.0	1,090	1本	20本/箱

● ラスター 810 平 / 黒毛

コード	サイズ inch	毛丈 mm	玉厚 mm	価格 ¥	単位	梱包数量
105510 0020	2	70.0	18.0	1,200	1本	12本/箱
105510 0025	2.5	76.0	19.0	1,640	1本	12本/箱
105510 0030	3	83.0	22.0	2,290	1本	12本/箱

● ラスター 8100N 平 / 黒毛

コード	サイズ inch	毛丈 mm	玉厚 mm	価格 ¥	単位	梱包数量
105517 0010	1	57.0	16.0	290	1本	12本/箱
105517 0015	1.5	64.0	17.0	480	1本	12本/箱
105517 0020	2	70.0	18.0	875	1本	12本/箱
105517 0025	2.5	76.0	19.5	1,095	1本	12本/箱
105517 0030	3	83.0	20.0	1,615	1本	12本/箱
105517 0040	4	89.0	24.0	2,680	1本	6本/箱

● ラスター 377 平 / 胡麻毛

コード	サイズ inch	毛丈 mm	玉厚 mm	価格 ¥	単位	梱包数量
105507 0030	3	67.0	17.0	1,210	1本	12本/箱
105507 0035	3.5	73.0	18.0	1,515	1本	6本/箱

● ラスター 377N 平 / 胡麻毛

コード	サイズ inch	毛丈 mm	玉厚 mm	価格 ¥	単位	梱包数量
105509 0020	2	54.0	15.0	OPEN	1本	12本/箱
105509 0025	2.5	59.0	17.0	OPEN	1本	12本/箱
105509 0030	3	65.0	17.0	OPEN	1本	12本/箱
105509 0035	3.5	71.0	17.0	OPEN	1本	6本/箱