

ローラー用具・用品

T ローラーハンドル

品質と機能・使いやすさの一級品、マルテローラーハンドル。

▶ レギュラータイプ用



7H : 163101 0007

▶ 波型ワイヤーレギュラー



175mm : 163104 0175

▶ ミドル専用



長柄 : 163109 0000

▶ アルミハンドル



163119 0000/163120 0000

▶ ミドルタイプ・スモールタイプ兼用



角型長柄 / 短柄 : 163111 0000/163112 0000



角型超長柄 : 163110 0000

▶ スモール6インチ専用



163107 0002/163107 0003

▶ マルチアングル



163150 0000

●レギュラータイプ用ハンドルの仕様

コード	型式	サイズ inch	価格 ¥	単位	梱包数量
163101 0003	3H	3	610	1本	20本/箱 C
163101 0004	4H	4	675	1本	20本/箱 C
163101 0005	5H	5	620	1本	15本/箱 C
163101 0006	6H	6	660	1本	15本/箱 C
163101 0007	7H	7	740	1本	10本/箱 C
163101 0009	9H	9	760	1本	10本/箱 C
163101 0012	12H	12	1,080	1本	10本/箱 C

●波型ワイヤーレギュラーハンドルの仕様

コード	サイズ mm	価格 ¥	単位	梱包数量
163104 0100	100	440	1本	40本/箱 C
163104 0175	175	485	1本	20本/箱 N
163104 0225	225	525	1本	20本/箱 C

●ミドル専用ハンドルの仕様

コード	仕様	価格 ¥	単位	梱包数量
163108 0000	短柄	335	1本	20本/箱 C
163109 0000	長柄	335	1本	20本/箱 C

●アルミミドルハンドルの仕様

コード	価格 ¥	単位	梱包数量
163120 0000	480	1本	20本/箱 C

●アルミスモールハンドルの仕様

コード	価格 ¥	単位	梱包数量
163119 0000	450	1本	20本/箱 C

●ミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドルの仕様

コード	グリップ	仕様	価格 ¥	単位	梱包数量
163111 0000	角型	長柄	395	1本	20本/箱 C
163112 0000	角型	短柄	395	1本	20本/箱 C
163110 0000	角型	超長柄	635	1本	20本/箱 C
163114 0000	角型	ストレート	435	1本	20本/箱 C

●スモール6インチ専用ハンドルの仕様

コード	グリップ	仕様	価格 ¥	単位	梱包数量
163107 0002	角型	長柄	355	1本	20本/箱 C
163107 0003	角型	短柄	355	1本	20本/箱 C

●マルチアングルローラーハンドルの仕様

コード	価格 ¥	単位	梱包数量
163150 0000	840	1本	20本/箱 C

▶ ストッパーハンドル

ローラーの回転をピタッと止めるストッパー付ハンドル。床面塗装の際、ローラーを固定して水性速乾ニスや自然塗料をくばる事で、エアをこまぎ優れた仕上りと作業性を発揮します。



●ストッパーハンドルの仕様

コード	仕様	価格 ¥	単位	梱包数量
163112 9000	ミドル・スモール兼用	545	1本	20本/箱 C