

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

オーティ・マッター



Oil Tank

オイルタンク



同商品群 6 アイテム



OT-250S 1/2B (壁ピタタイプ)



OT-250SH 1/2B (耐塩タイプ)



OT-490S 1/2B (ジャンボタイプ)



OT-490SH 1/2B (ジャンボ耐塩タイプ)



OT-490A 1/2B (省スペースタイプ)

特長 ●業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
仕様 ●水張検査証付 製造国 ●日本

注意
●設置の際には、必ず取扱説明書および各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。



1/2B(ボールバルブ)仕様 VK(ストレーナバルブ)仕様

壁ピタタイプ 材質 ●溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品 ●送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー(ボールバルブタイプのみ)、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	タンク本体(mm) 板厚	タイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★833-8035	OT-250S 1/2B	¥60,000	¥70,000	245	1304×360×1648	1.6	ボールバルブ	1	57	0(-)
★833-8036	OT-250S VK	¥61,286	¥71,500	245	1304×360×1648	1.6	ストレーナバルブ	1	57	0(-)

耐塩タイプ 材質 ●溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品 ●送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	タンク本体(mm) 板厚	タイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★135-1572	OT-250SH 1/2B	¥80,143	¥93,500	245	1304×360×1648	1.6	ボールバルブ	1	57	0(-)
★135-1579	OT-250SH VK	¥81,429	¥95,000	245	1304×360×1648	1.6	ストレーナバルブ	1	57	0(-)

ジャンボタイプ 材質 ●溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品 ●送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー(ボールバルブタイプのみ)、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	タンク本体(mm) 板厚	タイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★833-8037	OT-490S 1/2B	¥72,686	¥84,800	468	1304×516×1648	2	ボールバルブ	1	81	8(200)
★833-8038	OT-490S VK	¥73,971	¥86,300	468	1304×516×1648	2	ストレーナバルブ	1	81	1(100)

ジャンボ耐塩タイプ 材質 ●溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品 ●送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー(ボールバルブタイプのみ)、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	タンク本体(mm) 板厚	タイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★135-3090	OT-490SH 1/2B	¥92,571	¥108,000	468	1304×516×1648	2.0	ボールバルブ	1	81	0(-)
★135-3066	OT-490SH VK	¥93,857	¥109,500	468	1304×516×1648	2.0	ストレーナバルブ	1	81	0(-)

省スペースタイプ 材質 ●熱間圧延鋼板
付属品 ●送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	タンク本体(mm) 板厚	タイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★833-8033	OT-250A 1/2B	¥67,714	¥79,000	249	603×603×1438	1.6	ボールバルブ	1	44	10(250)
★833-8034	OT-490A 1/2B	¥92,393	¥99,500	476	754×754×1658	2.0	ボールバルブ	1	77	4(134)

☎商品のお問い合わせ:076-275-3185 <https://www.ot-matto.co.jp/>

オーティ・マッター



Oil Tank Parts

オイルタンク オプション

同商品群 6 アイテム

製造国 ●日本



OT-KP (鍵付キャップ)



OT-KDA (小出しノズルAセット)



OT-KDC (小出しノズルCセット)

注意
●平成6年以前のタンクにはご使用できません。(OT-KP)
●給油口ストレーナと同時使用はできません。(OT-KP)

鍵付キャップ 特長 ●給油口キャップを施し、油の盗難を防ぎます。
仕様 ●適合機種:OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
761-2630	OT-KP	¥8,250	¥8,250	1	0.3	13(163)

小出しノズルセット 特長 ●オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。 仕様 ●ホース長さ:500mm

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	タイプ	セット内容	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
761-2613	OT-KDA	¥5,500	¥5,500	A	給油ホース、小出しチース、ボールバルブ、ホースニップル、フレアニップル、フレアナット、直フレアナット	1	0.6	3(75)
761-2621	OT-KDC	¥7,000	¥7,000	C	ノズルAss'y、マグネットフック、小出しチース、ボールバルブ、フレアニップル、フレアナット、直フレアナット	1	0.7	203(131)

☎商品のお問い合わせ:076-275-3185 <https://www.ot-matto.co.jp/>

ミヤサカ



Oil Cock Cokkun

ホームタンク専用コック“コックんHT”

同商品群 2 アイテム



MHC-T1

特長 ●ステンレス製の1/2フルポアバルブを採用しています。
●注ぎ口のフェルトで残油を吸収するのでたれません。
●新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
仕様 ●取り付け部:RC1/2(管用テーパーめねじ)
材質 ●注ぎ口:POM/バルブ:SUS
製造国 ●日本



使用例

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
792-0831	MHC-T1	¥8,357	オープン	36×95×180	1	306	9(150)

☎商品のお問い合わせ:0266-79-7115 <http://cokkun.com/>