

オーケースカイ ドレンパイプ

注意:

- 接合部、嵌合部、貫通部は必ずコーキング処理やパテ埋めなどの防水処理を行ってください。
- 基本は接着剤です。塩ビパイプ用接着剤でしっかり固定してください。
- 水道用ではありません。水道用には使用しないでください。

かんたん

■ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数：79品番(そのうち結露を防止する保温材付：32品番)
充実した品揃えで必要なものが簡単に揃えられます。

■ドレンパイプの片側は接着用受口拡張加工済みです。ソケット不要で作業が簡単です。

かんたん

■パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。保温材はエンボス表皮付。仕上がりがきれいです。

ドレンパイプ

K-HE、K-HEH

■K-HE ドレンパイプ アイボリー

片側は接着用受口拡張加工済み



■K-HEH 保温材付ドレンパイプ アイボリー

片側は接着用受口拡張加工済み



品番	仕様	長さ(m)	希望小売価格(単価・税別)	梱包入数
K-HE13	塩ビ管 VE14相当 薄肉 外径18 t1.8	4	オープン価格	30
K-HE16	塩ビ管 VE16相当 薄肉 外径22 t1.8		オープン価格	30
K-HE20	塩ビ管 VU20相当 薄肉 外径26 t2.0	4	オープン価格	30
K-HE25	塩ビ管 VU25相当 薄肉 外径32 t2.6		オープン価格	20
K-HE30	塩ビ管 VP30相当 外径38 t3.1	4	オープン価格	12
K-HE40	塩ビ管 VP40相当 外径48 t3.6		オープン価格	8
K-HE50	塩ビ管 VP50相当 外径60 t4.1	4	オープン価格	6
			オープン価格	8

材質 パイプ:PVC 色:アイボリー〔日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1)〕

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします。

品番	仕様	長さ(m)	希望小売価格(単価・税別)	梱包入数
K-HEH20	塩ビ管 VU20相当 薄肉 外径26 t2.0・保温材付	4	オープン価格	15
K-HEH25	塩ビ管 VU25相当 薄肉 外径32 t2.6・保温材付		オープン価格	12
K-HEH30	塩ビ管 VP30相当 外径38 t3.1・保温材付	4	オープン価格	8
K-HEH40	塩ビ管 VP40相当 外径48 t3.6・保温材付		オープン価格	6
K-HEH50	塩ビ管 VP50相当 外径60 t4.1・保温材付	4	オープン価格	4
			オープン価格	4

材質 パイプ:PVC 保温材:架橋発泡ポリエチレンフォーム 30倍発泡 JIS A 9511(A-PE-C-1) 耐熱 -40~80℃,厚さ6mm
色:アイボリー〔日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1)〕

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします。

ドレンパイプ用継手

K-HES、K-HESH、K-HEE、K-HEEH、 K-HEN、K-HET、K-HETH

■K-HES ドレンパイプソケット アイボリー




品番	用途	希望小売価格(単価・税別)	梱包入数
K-HES13	塩ビ管 呼び13用	55円	120
K-HES16	塩ビ管 呼び16用	55円	120
K-HES20	塩ビ管 呼び20用	70円	100
K-HES25	塩ビ管 呼び25用	90円	80
K-HES30	塩ビ管 呼び30用	120円	50
K-HES40	塩ビ管 呼び40用	200円	40
K-HES50	塩ビ管 呼び50用	300円	30

材質 継手:PVC 色:アイボリー〔日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1)〕

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします。

■K-HESH 保温材付ドレンパイプソケット アイボリー



品番	用途	希望小売価格(単価・税別)	梱包入数
K-HESH20	塩ビ管 呼び20用・保温材付	250円	60
K-HESH25	塩ビ管 呼び25用・保温材付	300円	50
K-HESH30	塩ビ管 呼び30用・保温材付	350円	40
K-HESH40	塩ビ管 呼び40用・保温材付	500円	30
K-HESH50	塩ビ管 呼び50用・保温材付	650円	24

材質 継手:PVC 保温材:架橋発泡ポリエチレンフォーム 30倍発泡 JIS A 9511(A-PE-C-1) 耐熱 -40~80℃,厚さ6mm
色:アイボリー〔日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1)〕

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします。

■K-HES ドレンパイプ異径ソケット アイボリー



品番	用途	希望小売価格(単価・税別)	梱包入数
K-HES2013	塩ビ管 呼び20×13用	70円	100
K-HES2016	塩ビ管 呼び20×16用	70円	100
K-HES2520	塩ビ管 呼び25×20用	90円	80
K-HES3025	塩ビ管 呼び30×25用	120円	50
K-HES4025	塩ビ管 呼び40×25用	200円	40
K-HES4030	塩ビ管 呼び40×30用	200円	40
K-HES5040	塩ビ管 呼び50×40用	300円	30

材質 継手:PVC 色:アイボリー〔日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1)〕

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします。

■K-HESH 保温材付ドレンパイプ異径ソケット アイボリー



品番	用途	希望小売価格(単価・税別)	梱包入数
K-HESH2520	塩ビ管 呼び25×20用・保温材付	320円	50
K-HESH3025	塩ビ管 呼び30×25用・保温材付	370円	40
K-HESH4025	塩ビ管 呼び40×25用・保温材付	520円	30
K-HESH4030	塩ビ管 呼び40×30用・保温材付	520円	30
K-HESH5040	塩ビ管 呼び50×40用・保温材付	680円	24

材質 継手:PVC 保温材:架橋発泡ポリエチレンフォーム 30倍発泡 JIS A 9511(A-PE-C-1) 耐熱 -40~80℃,厚さ6mm
色:アイボリー〔日本塗料工業会 2005年C版 C25-85B(マンセル約5Y8.5/1)〕

上記価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします。

※この紙面に掲載の商品の希望小売価格には消費税は含まれていません。