ニューピクテスト　PCN

面径大ニューピクテスト　Dシリーズ

●より、見やすくするため、面径を約30%大きくしました。ロングステム（ネジ込み式）を標準化しました。
●0.01mm・0.002mm・0.001mmタイプより選択できます。
●ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いています。

縦形

PCN-1AD

目量　0.01mm
測定範囲　0.5mm

●ノークラッチタイプ
●測定子　XN1A-2付

PCN-1LD

目量　0.01mm
測定範囲　1mm

●ノークラッチタイプ
●測定子　XN1L-2付



PCN-2BD

目量　0.002mm
測定範囲　0.2mm

●ノークラッチタイプ
●測定子　XN2B-2付

PCN-SD

目量　0.001mm
測定範囲　0.2mm

●ノークラッチタイプ
●高精度
●測定子　XN2B-2付

遠隔からでも
表示が読みやすいDタイプ

面径 φ46.5

最小表示が容易に読み取れます。



■仕様

型　式	目　量 (mm)	測定範囲 (mm)	目盛仕様	精度 (μm)			測定力 (N)以下	標準価格
				広範囲行き精度	隣接誤差	もどり誤差		
PCN-1AD	0.01	0.5	0-25-0	5	5	3	0.3	14,000円
PCN-1LD	0.01	1.0	0-50-0	10	5	4	0.3	17,000円
PCN-2BD	0.002	0.2	0-100-0	3	2	2	0.3	17,800円
PCN-SD	0.001	0.2	0-100-0	3	2	2	0.3	17,900円

●製品のワンポイント
見易さ抜群、当社だけのオリジナルニューピクテストです。