

小形ダイヤルゲージ

JMAS 2001

0.001mm・0.005mm・0.01mm

- 面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。多点測定や治具への組み込み等にもスペースを取りません。

**5S**目量 0.001mm
測定範囲 1mm

- 裏ぶたフラット
- 測定子 (X-107)

**47**目量 0.01mm
測定範囲 4mm

- 測定子 (X-107)

**47F**目量 0.01mm
測定範囲 4mm

- 裏ぶたフラット
- 測定子 (X-107)

**47SZ**目量 0.01mm
測定範囲 0.8mm

- 超硬球付測定子 (XB-1)
- 裏ぶたフラット

**57S**目量 0.01mm
測定範囲 5mm

- 測定子 (X-105)

**36A**目量 0.005mm
測定範囲 3mm

- 測定子 (X-107)

**36B**目量 0.01mm
測定範囲 3mm

- 測定子 (X-107)

■仕様

(単位 μm)

型 式	目 量 (mm)	測定範囲 (mm)	目盛仕様	指 示 誤 差					戻り誤差	繰返し 精度	測定力 (N)以下	標準価格
				1/10回転 (隣接誤差)	1/2回転	1回転	2回転	全測定範囲				
5S	0.001	1	±0-100-100	5	±6	±7	±8	±10	4	5	1.5	25,900円
47	0.01	4	0-50-0	9	—	±13	—	±15	6	5	1.4	6,780円
47F	0.01	4	0-50-0	9	—	±13	—	±15	6	5	1.4	6,780円
47SZ	0.01	0.8	40-0-40	9	—	±13	—	—	6	5	1.4	10,100円
57S	0.01	5	±0-50-100	9	—	±13	—	±15	6	5	1.4	6,540円
36A	0.005	3	±0-25-50	9	—	±13	—	±15	6	5	1.4	12,400円
36B	0.01	3	0-25-50	9	—	±13	—	±15	6	5	1.4	11,900円

●製品のワンポイント

小形ダイヤルゲージの指針1回転未満タイプは (P27) にも掲載されております。