

種類と価格

KT2シリーズ(アッシュグレイ)

基本形式	操作電圧	センサ 入力	制御出力	警報出力	加熱冷却	ヒータ 断線	通信機能	内 容	標準価格 (税別)	
AKT2								48×24×98.5mm	11,800円	
	1							AC100-240V		いずれか 選択
	2							AC/DC24V		
		1						マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流)		
			1					リレー接点出力 1a AC250V3A		いずれか 選択
			2					無接点電圧出力(SSR駆動用電圧出力)		
			3					直流電流出力		
				2	0	0	ブランク	加熱冷却、通信両方共機能を付加しない場合 リレー接点出力(警報1) ……………使用可 オープンコレクタ出力(警報2) ……………使用可		
				1	1	0	ブランク	加熱冷却機能のみ付加する場合 リレー接点出力(警報1) ……………使用不可 オープンコレクタ出力(警報2) ……………使用可		+1,500円
				1	0	0	1	通信機能のみ付加する場合 リレー接点出力(警報1) ……………使用可 オープンコレクタ出力(警報2) ……………使用不可		+7,000円
				0	1	0	1	加熱冷却、通信機能両方共付加する場合 リレー接点出力(警報1) ……………使用不可 オープンコレクタ出力(警報2) ……………使用不可	+8,500円	

(注1): 加熱冷却選択時は、警報出力1は使用できません。
(注2): 通信機能選択時は、警報出力2は使用できません。

品番検索方法および標準価格 (弊社Webサイトで品番選定やスペック検索が簡単にできますのでご利用ください。)

- (例): 基本機能+オプション機能(加熱冷却: リレー接点出力+通信機能)
 ・オプション機能はKT2シリーズでは以下の4パターンのみとなります。
AKT2*1*200ブランク **AKT2*1*1001**
AKT2*1*110ブランク **AKT2*1*0101**
 ・ご注文品番: **AKT21110101**
 ・標準価格(税別): 11,800円+8,500円=20,300円

オプション P.1523をご参照ください。

品 名	ご注文品番	標準価格(税別)
シャント抵抗(電流入力用)	AKT4810	1,250円
端子カバー	AKT2801	240円

(注1): 電流入力時は、別売のシャント抵抗が必要です。

KT4Rシリーズ(ブラック)

基本形式	操作電圧	センサ 入力	制御出力	警報出力	加熱冷却	ヒータ 断線	通信機能	内 容	標準価格 (税別)
AKT4R								48×48×58.8mm	9,800円
	1							AC100-240V	
	2							AC/DC24V	
		1						マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流)	
			1					リレー接点出力 1a AC250V 3A	
			2					無接点電圧出力(SSR駆動用電圧出力)	
			3					直流電流出力	
				1				リレー接点出力 1a(警報出力1)	
				2				リレー接点出力 1a(警報出力2) ※EV2割付設定で加熱冷却制御として使用可能	
					0			なし	
						0		なし	
							ブランク	なし	
							1	あり	

品番検索方法および標準価格 (弊社Webサイトで品番選定やスペック検索が簡単にできますのでご利用ください。)

- (例): 基本機能+警報出力2+通信機能ありの場合のご注文品番および標準価格
 ・ご注文品番: **AKT4R1112001**
 ・標準価格(税別): 9,800円+7,000円+7,000円=17,500円

オプション P.1523をご参照ください。

品 名	ご注文品番	標準価格(税別)
端子カバー	AKT4H801	350円

(注1): シャント抵抗内蔵のため、直流電流入力時に別売のシャント抵抗は不要です。

品 名	ご注文品番	標準価格(税別)
取付枠 KT4R / KT4H / KT4B 用	AKW4822	600円