

センサヘッド

種 類	形 状	測定幅	設置距離	繰り返し精度 (注1)	レーザクラス	型 式 名	標準価格 (税別)
測定幅 10mm	標準 タイプ 	10mm	0~500mm	1 μ m 〔設置距離 20mmにて〕	クラス1 〔JIS / IEC / GB / FDA (注2)〕	HG-T1010	90,000円
	スリム タイプ 	10mm		2.5 μ m 〔設置距離 100mmにて〕 5 μ m 〔設置距離 500mmにて〕		HG-T1110	98,000円

(注1)：設置距離の中央位置で、半分遮光におけるデジタル測定値のバラツキのP-P値です。

(注2)：FDA規則のLaser Notice No.50(2007.6.24)の規定に従い、FDA規則(21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠します。

センサヘッド接続ケーブル

品 名	形 状	型 式 名	ケーブル長	内 容	標準価格 (税別)
センサヘッド 接続ケーブル		CN-HT-C2	2m	センサヘッドをコントローラに接続するためのケーブルです。 センサヘッド側は、二股ケーブルになっていますが、投光器と受光器の区別はありません。	7,800円
		CN-HT-C5	5m		12,000円
		CN-HT-C10	10m		16,000円
		CN-HT-C20	20m		24,000円

コントローラ

種 類	形 状	型 式 名	出 力	コントローラ 最大連結台数	標準価格 (税別)
親機		HG-TC101	NPNTランジスタ オープンコレクタ	親機1台に対して、 子機は最大15台まで 連結可能(注1)	30,800円
		HG-TC101-P	PNPTランジスタ オープンコレクタ		30,800円
子機		HG-TC111	NPNTランジスタ オープンコレクタ		30,800円
		HG-TC111-P	PNPTランジスタ オープンコレクタ		30,800円
	省配線タイプ 	HG-TC113	—		28,800円

(注1)：デジタル変位センサ用通信ユニット連結時は、親機1台に対して、子機は最大14台まで連結可能です。