

DIY用 **ミニドライバ** 乾電池式:MDD-CL
コンセント式:MDD-AC
ご家庭のちょっとしたDIY作業に最適

お手軽DIYの2つのPOINT

POINT 1 軽量コンパクト 軽く、持ちやすく気軽にDIY作業

POINT 2 簡単切替操作 締める・緩めるがワンタッチ

乾電池式ミニドライバ MDD-CL

ねじ締め・緩め作業がこれ1台でラクラク

**乾電池
使用**

場所を気にせず
どこでも作業



※電池は別売です

4本ビットセット付 ⊕1/⊕2/⊖4mm/⊖6mm



最大
締付能力
3.0
N.m

家具の組み立てに 高所の取り付け作業にも

本体仕様

MDD-CL

定格消費電力…19W
電 源…単三形乾電池4本(別売り)
無負荷回転速度…約210min⁻¹
最大トルク…3.0N・m
ビット差込寸法…対応6.35mm
定格時間…約5分
乾電池の使用壽命…3.5×16mmの皿木ねじを連続で約200本打ち込み可能
※数値は目安です
付 属 品…ドライバビット ⊕1/⊕2/⊖4mm/⊖6mm

品名	品番	JANコード
乾電池式ミニドライバ	MDD-CL	4975846 506886

コンセント式ミニドライバ MDD-AC

これ一台で穴あけ・ねじ締め・緩めができる

**家庭用
電源使用**

充電を気にせず
即作業可能



4本ビットセット付 ⊕1/⊕2/⊖6mm/φ2mm



最大
締付能力
3.5
N.m

家具の組み立てに

照所を照らす
**LED
ライト付**

下穴あけ作業に

本体仕様

MDD-AC

定格消費電力…30W
電 源…AC100V
定格周波数…50/60Hz
無負荷回転速度…約210min⁻¹
最大トルク…3.5N・m
ビット差込寸法…対応6.35mm
定格時間…10分
電源コード長…約1.5m
付 属 品…ドライバビット ⊕1/⊕2/⊖6mm/
ドリルビットφ2mm

品名	品番	JANコード
コンセント式ミニドライバ	MDD-AC	4975846 506879

※数値は概略です。
※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

■販売店

発売元 **株式会社パオック**

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559
URL <http://www.paock.co.jp>