

## ステンレスバキュームクリーナー

Stainless vacuum cleaner



### まる洗いOK!

■微粒子フィルタが、微粉じんの吐き出される量を抑えます。  
 ■水で洗えるので経済的です。  
 ※お買い上げ時には微粒子フィルタはセットされています。用途に合わせてご使用ください。

### 使用例 | Scene



### 特長

- ・乾湿両用型バキューム&ブロフ
- ・サビにくいステンレス製タンク
- ・コード自動巻き取り機能付

### 用途

- ・作業現場の清掃に
- ・落ち葉などの吹き飛ばしに
- ・水など液体の集じんに

### 仕様

モータ:整流子電動機/定格電圧:AC100V/定格周波数:50-60Hz/定格消費電力:1,100W/吸込仕事率:約220W/風量:1.9m<sup>3</sup>/min/騒音:約72dB/タンク容量:約20L(最大集じん容積:約14L)/真空度:19kPa/電源コード長さ:約4m(自動巻き取り機能付)

### 付属品

スパイラルホース/ドライノズル/ウェットノズル/乾湿両用微粒子フィルタ/微粒子フィルタ固定キャップ/延長パイプ/ブラシ付フラットノズル/ブラシノズル/ダストバッグ/アダプタ連結パイプ/キャスターベース

ブランド	品番	本体質量	入数	標準小売価格	JAN (4975846)
Power sonic	NVC-20L	5.3kg	1	19,400円	489301

### 【別売品】

品名	品番	入数	標準小売価格	JAN (4975846)
ドライノズル	NVC-DN	1	1,000円▲	489486
キャスターベース	NVC-CB	1	1,450円▲	489493
乾湿両用微粒子フィルタ	NVC-PF	1	1,650円▲	489509
微粒子フィルタ固定キャップ	NVC-PFC	1	660円▲	489516
スパイラルホース	NVC-SH	1	1,650円▲	489523
ウェットノズル	NVC-WN	1	1,000円▲	489530
ブラシノズル	NVC-BN	1	550円▲	489547
延長パイプ	NVC-EP	1	880円▲	489554
アダプタ連結パイプ	NVC-CP	1	550円▲	489561
ブラシ付フラットノズル	NVC-FN	1	550円▲	489578
ダストバッグ	NVC-DB	1	1,450円▲	489585
排気口フタ(繊維フィルタ込み)	NVC-EC	1	550円▲	489592
NVC用ロングホース	NVC-LSH	1	2,450円▲	489394

## バキュームクリーナー

Vacuum cleaner



### まる洗いOK!

■微粒子フィルタが、微粉じんの吐き出される量を抑えます。  
 ■水で洗えるので経済的です。  
 ※お買い上げ時には微粒子フィルタはセットされています。用途に合わせてご使用ください。

### 使用例 | Scene



### 特長

- ・乾湿両用型バキュームクリーナー
- ・吸い込んだ量が一目でわかる透明タンク
- ・微粒子フィルタ標準装備

### 用途

- ・作業現場の清掃に
- ・汚水などの液体集じんに

### 仕様

モータ:整流子電動機/定格電圧:AC100V/定格周波数:50Hz-60Hz/定格消費電力:1,100W/吸込仕事率:約210W/風量:約1.9m<sup>3</sup>/min/騒音:約72dB/電源コード長:約4m/タンク容量:約15L(最大集じん容積 乾式約6L、湿式約8L)/真空度:約18kPa

### 付属品

スパイラルホース/延長パイプ×2/乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)/ドライノズル/ウェットノズル/ツル口ノズル/フラットノズル/微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)

ブランド	品番	本体質量	入数	標準小売価格	JAN (4975846)
Bcross	PVC-15LP	約4.7kg	1	12,250円	408630

### 【別売品】

品名	品番	入数	標準小売価格	JAN (4975846)
PCV-15LP用タンク	PVC-CBTP	1	6,500円	409378
スパイラルホース	NVC-SHDW	1	1,500円	409385
延長パイプ	NVC-EPDW	1	800円	409392
ウェットノズル	NVC-WNDW	1	900円	409408
ドライノズル	NVC-DNDW	1	900円	409415
ツル口ノズル	NVC-TNDW	1	500円	409422
フラットノズル	NVC-FNDW	1	500円	409439
電動工具用連結アダプタ		1	1,200円	409453