

差替式精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ハンドル(53TELESCOPE)、
ブレード(53CF-00-120・0-120・1-120)、
ポジドライバーブレード(53PZ-0-1-120)、
六角ドライバーブレード
(53D-1.5-2-120・2.5-3-120)、
ヘクスローブ(53T-6-7-120・8-9-120)、
ロールケース

品番	ブレード長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
515	120	102	9,750

●グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバー
ハンドル(8215A)、差替式マイ
ナスドライバーブレード(215C-
2・3・4・5)、差替式プラスドライ
バー(215PH-1・2)、検電用ドライ
バー(175-0-50)、差替式リーマ
ードライバーブレード(215E)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8218GY-V01	364	13,200

●ロールアップケース付き差替式ドライバーセット

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハ
ンドル(8215A)、差替式ヘクス
ローブドライバーブレード(215T-
8・9・10・15・20・25・25)、いじり
止め付き精密ヘクスローブドライ
バー(8124.B6-50・B7-50)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8218GY-V02	356	16,000

●ロールアップケース付き差替式ドライバーセット

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハ
ンドル(8215A)、差替式マイナスド
ライバーブレード(215C-2・3・4・5)、
差替式プラスドライバーブレード
(215PH-1・2)、検電用ドライ
バー(175-0-50)、差替式リーマ
ードライバーブレード(215E)、差替式ヘクス
ローブドライバーブレード(215T-
8・9・10・15・20・25)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8222GY	570	19,500

●ロールアップケース付き差替式ドライバーセット

差替式ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	ハンドル径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215A	φ23	105	1,170

●215シリーズ差替ブレード用ハンドル

差替式ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	ハンドル径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7215AG	φ25	109	1,600

●215シリーズブレード用ハンドル

差替式ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	ハンドル径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8215A	φ29	105	1,300

●215シリーズ差替ブレード用ハンドル
●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです

差替式ドライバーブレード(プラス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215PH-0	#0	80	160	1,020
215PH-1	#1	110	190	1,020
215PH-2	#2	120	200	1,120

●215シリーズプラスドライバーブレード