

1878年、農耕器具を生産するメーカーとしてスイスに誕生したPB社は、1940年代からドライバーのメーカーとして本格的にスタートしました。1950年代にヨーロッパ初となるプラスチック射出のグリップを採用したドライバーを発売し、その後1987年にはPB社ドライバーの代名詞とも呼ぶことができるマルチクラフトグリップドライバーを発売、そして、2001年にはスイスグリップドライバーを発売いたしました。これらの各ドライバーラインナップの発売履歴を省みると、PB社の60年以上の歴史と経験そして進化を見て取ることができます。また近年においては、医療・造船・化学工場向けにチタン製ツールの発売も開始しました。現在、PB社は約130名のスタッフで、スイスのWasen、Sumiswaldの両工場にて1,700種類以上、年間約800万ものアイテムを製造しています。品質の追求と環境への配慮、そして競争力ある価格体系をモットーに製造された製品は、ドイツ、日本、オランダ、イタリアを始め、世界26ヶ国以上の国々へ輸出されています。



マイナスドライバー

マイナスドライバー



品番	刃先幅(mm)	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
100-00	0.3×2	2.5	70	145	903	860
100-0	0.4×2.5	3	80	165	1,050	1,000
100-1	0.5×3.5	3.5	90	180	1,155	1,100
100-2	0.6×4	4	100	195	1,281	1,220
100-3	0.8×5.5	5	120	220	1,407	1,340
100-4	1.0×6.5	6	140	245	1,659	1,580
100-5	1.2×8	7	160	270	2,037	1,940
100-6	1.6×10	8	180	300	2,562	2,440
100-7	2.0×13	9	200	325	3,297	3,140
100-8	2.5×16	10	220	350	3,948	3,760
100-9	3.0×18	11	240	375	4,683	4,460

●スタンダードなマイナスドライバー

マイナスドライバー(根元六角付き)



品番	刃先幅(mm)	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
102-5	1.2×8	7	160	270	2,793	2,660
102-6	1.6×10	8	180	300	3,549	3,380
102-7	2.0×13	9	200	325	4,305	4,100
102-8	2.5×16	10	220	350	5,439	5,180
102-9	3.0×18	11	240	375	6,321	6,020

●ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。

マイナスドライバー



品番	刃先幅(mm)	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
140-00-30	0.3×2	2.5	30	105	756	720
140-00-50	0.3×2	2.5	50	125	756	720
140-00-125	0.3×2	2.5	125	200	1,134	1,080
140-0-50	0.4×2.5	3	50	135	882	840
140-0-100	0.4×2.5	3	100	185	1,008	960
140-1-150	0.5×3.5	3.5	150	240	1,386	1,320
140-1-200	0.5×3.5	3.5	200	290	1,659	1,580
140-2-40	0.6×4	4	40	135	1,260	1,200
140-2-150	0.6×4	4	150	245	1,512	1,440
140-2-200	0.6×4	4	200	295	1,764	1,680
140-3-50	0.8×5.5	5	50	150	1,386	1,320
140-3-200	0.8×5.5	5	200	300	1,911	1,820
140-3-250	0.8×5.5	5	250	350	2,163	2,060
140-3-300	0.8×5.5	5	300	400	2,520	2,400
140-4-80	1.0×6.5	6	80	185	1,638	1,560
140-4-200	1.0×6.5	6	200	305	2,142	2,040
140-4-300	1.0×6.5	6	300	405	2,772	2,640
140-5-100	1.2×8	7	100	210	2,037	1,940
140-5-400	1.2×8	7	400	510	4,179	3,980
140-6-500	1.6×10	8	500	620	5,544	5,280

●軸長のバリエーションが豊富なマイナスドライバー



スタビーマイナスドライバー



品番	刃先幅(mm)	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
135-2	0.6×4	4	30	75	1,260	1,200
135-3	0.8×5.5	4	30	75	1,260	1,200
135-4	1×6.5	5	30	75	1,386	1,320
135-5	1.2×8	6	30	80	1,659	1,580
135-6	1.6×10	7	30	80	1,890	1,800
135-7	2×13	8	40	95	2,268	2,160

●狭い場所に最適なスタビータイプ

マイナスドライバー



品番	刃先厚(mm)	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
106-1	0.6	3	100	190	1,260	1,200
106-2	0.8	4	110	205	1,386	1,320
106-3	1.0	5	120	220	1,785	1,700
106-4	1.2	6	130	235	2,016	1,920
106-5	1.6	8	140	250	2,394	2,280

●ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。