

ロングノーズプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3031-140	140	37.5	15	3,150	3,000
3031-160	160	41	16.5	3,255	3,100

- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
- ヘッドの先端形状は丸型。
- つかみ面は滑らかです。
- スタイル:長丸口
- ヘッド仕上げ:磨き
- ハンドル仕様:プラスチックコーティング

ロングノーズプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3033-160	160	41	16.5	4,095	3,900

- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
- ヘッドの先端形状は丸型。
- つかみ面は滑らかです。
- スタイル:長丸口
- ヘッド仕上げ:クロームメッキ
- ハンドル仕様:プラスチックコーティング

ロングノーズプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3035-140	140	37.5	15	4,305	4,100
3035-160	160	41	16.5	4,410	4,200

- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
 - スタイル:長丸口
 - ヘッド仕上げ:クロームメッキ
 - ハンドル仕様:コンフォート
- ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

プライヤー (ハロゲン球交換用)



品番	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3041-160	160	7,350	7,000

- ハロゲン球交換用プライヤー
- ヘッド仕上げ:磨き
- ハンドル仕様:プラスチックコーティング

リレー調整プライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3211-135	135	34	12.5	3,885	3,700
3221-135	135	34	12.5	3,885	3,700
3231-135	135	32	12.5	4,305	4,100

- 精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。
- つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。
- ヘッドは丁寧に面取りされています。
- ハンドル仕様:プラスチックコーティング
- 3211-135は狭い平型。
- 3221-135は広い平型。
- 3231-135は45°ベントヘッド。

ダックビルプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3301-160	160	55	15	5,040	4,800
3303-160	160	55	15	5,985	5,700

- ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。
- つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。
- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
- ヘッド仕上げ:磨き(3301-160)、クロームメッキ(3303-160)
- ハンドル仕様:プラスチックコーティング

エレクトロニクスプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	スタイル	税込価格(¥)	税抜(¥)
3511-115	115	22.5	平型	5,250	5,000
3521-115	115	22.5	半丸型	5,145	4,900
3531-115	115	22.5	丸型	5,040	4,800
3542-115	115	22.5	半丸型・45°ベントヘッド	6,195	5,900
3552-145	145	40	平型・ロングヘッド	6,825	6,500
3562-145	145	40	半丸型・ロングヘッド	6,930	6,600
3572-145	145	40	丸型・ロングヘッド	6,825	6,500
3582-145	145	35	半丸型・45°ベントロングヘッド	7,350	7,000

- 部品をつかむ、曲げる作業に
 - ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)
 - ヘッド仕上げ:磨き
 - ハンドル仕様:コンフォート
- ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

エレクトロニクスプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3412-130	130	19	8,400	8,000
3422-130	130	19	8,400	8,000
3432-130	130	21	8,400	8,000

- 部品をつかむ・曲げる・調整する作業に
- ヘッドは丁寧に面取りされています。
- 3412-130は幅広い平型。
- 3422-130は半丸型。
- 3432-130は丸型。

エレクトロニクスアッセンブリープライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	ジョイント部の巾(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3612-130	130	23	12	7,980	7,600
3622-125	125	18	11.5	10,395	9,900
3632-125	125	18	11.5	9,240	8,800

- 3612-130はワイヤー曲げ加工。
 - 3622-125はワイヤーを曲げ、1.6mm残して切断。
 - 3632-125はワイヤーをつぶし、1.6mm残して切断。
 - ワイヤー端の曲げ・切断作業に。
 - ワイヤーの鋭角な曲げ用
 - ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ
 - ハンドル仕様:コンフォート
- ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

ESD エレクトロニクスプライヤー



品番	全長(mm)	口先の長さ(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3412-130ESD	130	19	8,820	8,400
3422-130ESD	130	19	8,610	8,200
3432-130ESD	130	21	8,820	8,400

- 部品をつかむ・曲げる・調整する作業に
- ヘッドは丁寧に面取りされています。
- ハンドル仕様:ESD
- 3412-130ESDは幅広い平型。
- 3422-130ESDは半丸型。
- 3432-130ESDは丸型。

ESDエレクトロニクスプライヤー



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
3512-115ESD	115	4.0	6,405	6,100
3522-115ESD	115	1.5	6,405	6,100
3532-115ESD	115	1.0	6,405	6,100
3542-115ESD	115	1.5	6,720	6,400

- 部品をつかむ、曲げる作業に
- ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ
- ハンドル仕様:ESD
- 3512-115ESDは平型。
- 3522-115ESDは半丸型。
- 3532-115ESDは丸型。
- 3542-115ESDは半丸型。