

3/8"SQプラグソケット(マグネット式)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端外径(mm)	差込部外径(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
12235	16	65	21	19	1,365	1,300
12233	18	65	24	19	1,365	1,300
12238	20.8	67	26.5	21	1,449	1,380

- スパークプラグ専用のソケット。
- マグネット式
- 薄肉タイプ

3/8"SQプラグソケット(ラバー式)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端外径(mm)	差込部外径(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
12220	5/8	64	22	19	630	600
12221	3/4	64	26	19	672	640
12222	13/16	70	28	22	651	620

- スパークプラグ専用のソケット。
- ゴム式

3/8"SQヘキサゴンビットソケット



品番	サイズ	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
22882	2.5	49.0	525	500
22883	3.0	49.0	525	500
22884	4.0	49.0	525	500
22885	5.0	49.0	525	500
22886	6.0	49.0	525	500
22888	8.0	49.0	525	500
22890	10.0mm	49.0	525	500
22843	1/8"	48.0	525	500
22844	5/32"	48.0	525	500
22845	3/16"	49.5	525	500
22846	7/32"	49.5	525	500
22847	1/4"	49.5	525	500
22848	5/16"	49.5	525	500
22849	3/8"	49.5	525	500

3/8"SQヘキサゴンビットソケット



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
22941	3	100	588	560
22942	4	100	588	560
22943	5	100	588	560
22944	6	100	588	560
22945	7	100	630	600
22946	8	100	630	600
22948	10	100	693	660

- ロングタイプ

3/8"SQプラスビットソケット



品番	サイズ(#)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
22801	1	49	420	400
22802	2	49	420	400
22803	3	49	420	400

3/8"SQマイナスビットソケット



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
22832	4.0	49	420	400
22834	5.5	49	420	400
22836	6.5	49	420	400
22837	7.0	49	420	400
22838	8.0	49	420	400

3/8"SQヘクスローブビットソケット



品番	サイズ	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
22861	T10	49	525	500
22862	T15	49	525	500
22863	T20	49	525	500
22864	T25	49	525	500
22865	T27	49	525	500
22866	T30	49	525	500
22867	T40	49	525	500
22868	T45	49	525	500
22869	T50	49	525	500
22870	T55	49	525	500
22871	T60	49	525	500

3/8"SQヘクスローブビットソケット



品番	サイズ	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
22962	T15	100	735	700
22963	T20	100	735	700
22964	T25	100	735	700
22965	T27	100	735	700
22966	T30	100	735	700
22968	T40	100	756	720
22969	T45	100	756	720
22970	T50	100	798	760

- ロングタイプ

3/8"SQヘクスローブソケット(E型)



品番	サイズ	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
12150	E4	26	441	420
12151	E5	26	441	420
12152	E6	26	441	420
12153	E7	26	441	420
12154	E8	26	441	420
12156	E10	26	441	420
12157	E11	26	462	440
12158	E12	26	462	440
12160	E14	28	462	440
12162	E16	28	546	520
12164	E18	28	567	540
12166	E20	30	609	580

- ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット

3/8"SQヘクスローブソケットセット



品番	税込価格(¥)	税抜(¥)
12835	8,400	8,000

- E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。
- <セット内容>
- ヘクスローブビットソケット:T10・15・20・25・27・30・40・45・50・55・60、ヘクスローブソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18・20、ヘクスローブソケット:E6×E8・E10×E12・E14×E18・E20×E24、1/4"HEXいじり止めヘクスローブビット:TX10・15・20・25・27・30・40、ビットアダプター:1/4"HEX×3/8"SQ

3/8"SQツイストソケット



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端外径(mm)	差込部外径(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
12658	8	33	13.5	13	1,470	1,400
12660	10	33	15	22	1,470	1,400
12662	12	33	18	22	1,470	1,400
12664	14	34	20.5	25	1,470	1,400
12667	17	34	24.5	25	1,575	1,500

- なめたボルト・ナットににくい込んでゆるめる事ができます。
- 正ネジ専用

※取り外したボルト・ナットは再利用できません。

3/8"SQツイストソケットセット



品番	税込価格(¥)	税抜(¥)
12691	7,245	6,900

- なめたボルト・ナットににくい込んでゆるめる事ができます。
- 正ネジ専用

- ソケットににくい込んだボルト・ナットを取り外すパー付属。

<セット内容>

- 8・10・12・14・17mm

※取り外したボルト・ナットは再利用できません。