

ロックングクランプ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
237-70	0~70	110	295	920	5,796	5,520
237-120	0~120	160	340	1150	9,534	9,080

● パネル等のクランプに最適

ロックングクランプ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
124-12	0~100	60	300	890	4,095	3,900
124-18	0~260	240	460	1300	6,384	6,080

● 片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。
● 組み立て作業、修理、溶接、などに最適です。

ロックングクランプ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
125-9	0~60	30	200	690	3,297	3,140

● 強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、溶接したい部分を見ながら作業することができます。

シートメタルクランプ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
128-8	0~45	23	200	520	3,969	3,780

● 安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。

ロックングクランプ



134-20

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
134-20	0~270	290	500	1700	6,069	5,780
134-28	0~100	430	685	3200	9,912	9,440
134-32	0~125	540	785	3400	10,962	10,440
134-40	0~165	780	985	4000	13,419	12,780

● 124シリーズより、さらに懐の深いCクランプです。
● アゴの先端が丸いので、つかむ対象物を傷つけることなく組み立て作業ができます。
● 自動車のボディ修理に最適です。

パイプクランプ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
126-12	90	30	300	960	4,452	4,240

● パイプ保持に最適です。
● U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。

テーブルクランプ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
222-12	0~100	80	300	880	5,859	5,580

● ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。
● スイベルパッド付きで、テーパ状のものも固定可能です。

スイベルクランプ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
224-6	0~50	45	165	270	2,604	2,480
224-12	0~80	60	320	970	4,347	4,140
224-18	0~240	240	470	1430	6,552	6,240
224-24	0~400	380	630	1740	8,148	7,760

● 奥深い場所でもしっかりとつかみまます。
● スイベルパッド付きで、つかみにくい形状のものも固定します。

ロックングクランプ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
144-14	0~180	185	360	870	6,174	5,880
144-20	0~270	290	500	950	7,287	6,940
144-28	0~100	500	685	1800	12,369	11,780
144-32	0~125	600	785	1900	13,692	13,040
144-40	0~165	800	985	2100	16,758	15,960

● ボディは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的な、かつ便利な工具です。
● ジョー(あご)部分には合金が、溶接点につかないようになっています。
● 400℃の高熱に耐えられます。

チェーンパイプカッター



品番	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
182-10	φ15~75	250	800	7,896	7,520

● 厚さ2.6mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に。
※塩ビ管・VU管の切断はできません。

スイベルクランプ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
234-150	80~150	34	350	980	5,670	5,400
234-230	150~230	34	410	1020	6,993	6,660
234-300	230~300	34	460	1070	7,203	6,860

● 大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロックングに最適です。
● スイベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。
● 反復作業がスピーディーにできます。

スイベルクランプ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
244-150	80~150	34	350	720	7,098	6,760
244-230	150~230	34	410	750	8,736	8,320
244-300	230~300	34	460	775	9,030	8,600

● 大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロックングに最適です。
● スイベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。
● 反復作業がスピーディーにできます。
● 軽量なアルミボディ。