

NEW PRODUCTS
PB SWISS TOOLS
STAHLWILLE
KNIPEX
KUKKO
SIGNET
PROCHI
音波伝導
作業工具
リニア
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

マルチクラフトヘクスローブドライバー



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6400-6-50	T6	50	110	1,550
6400-7-50	T7	50	110	1,550
6400-8-60	T8	60	130	1,660

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6400-9-60	T9	60	140	1,800
6400-10-70	T10	70	160	1,830
6400-15-80	T15	80	175	1,940
6400-20-100	T20	100	200	2,050
6400-25-120	T25	120	225	2,450
6400-27-125	T27	125	230	3,080
6400-30-130	T30	130	240	3,630
6400-40-140	T40	140	260	4,520

- トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフトハンドル
- T27-T55は根元六角付き

マルチクラフトポジドライブドライバー



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6192-0-60	PZ0	60	140	1,430
6192-1-80	PZ1	80	175	1,700
6192-2-100	PZ2	100	205	2,220
6192-3-150	PZ3	150	270	3,000

- グリップは外径が大きく、トルクがかけやすい
- ざらとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます
- ブレードはニッケルクロームメッキ加工で見た目美しく錆にも強い

ドライバーセット



PB SWISS TOOLS

【セット内容】マルチクラフトマイナスドライバー (0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6240	685	10,600
6240CN	652	11,100

- グリップは外径が大きく、トルクがかけやすい
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます

ドライバーセット



PB SWISS TOOLS

【セット内容】マルチクラフトプラスドライバー (#0・1・2・3)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6242	449	7,250
6242CN	423	7,740

- グリップは外径が大きく、トルクがかけやすい
- ざらとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい

ドライバーセット



PB SWISS TOOLS

【セット内容】マルチクラフトマイナスドライバー (0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、マルチクラフトプラスドライバー (#1・2)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6244	523	9,200
6244CN	479	9,650

- ざらとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます

貫通ドライバーセット



PB SWISS TOOLS

【セット内容】貫通マイナスドライバー (0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、貫通プラスドライバー(#1・2・3)ホルダー付き

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
7249DCN	990	19,400

- ブレード根元は六角部で、レンチを用いてトルクをかけて回すことができる
- グリップ後端に打撃部を設けているので、固着したネジを緩める時に効果的
- バック入り

ヘクスローブドライバーセット



PB SWISS TOOLS

【セット内容】マルチクラフトヘクスローブドライバー (T8・9・10・15・20・25)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6440	400	11,700
6440CN	397	12,200

- トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフトハンドル