

在庫 8,009アイテム

# 超硬コーティングドリル

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

穴あけ工具

超硬コーティングドリル

細軸ドリル

スポットカッター

テーパシャックドリル

六角軸鉄ドリル

ドリルセット

ドリルケース

ステップドリル

磁気ボール盤カッター

ホールソー

コアドリル

コンクリートドリル

木工用ドリル

木工用ビットカッター

トラスコ Carbide Drill  
超硬コーティングソリッドドリル **New**

全111番刃径(mm) 1.0~12.0まで有

TRP2Dシリーズ

●マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。●穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。●被削材:炭素鋼、鋳鉄 ●表面処理:TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜) [材質] ●超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) [製造国] ●日本

発注単位1本 トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
396-5915	TRP2D0100S03	¥2,453	1.0	3.5	49	3	-
396-7556	TRP2D0110S03	¥2,453	1.1	3.9	49	3	-
396-7578	TRP2D0120S03	¥2,453	1.2	4.2	49	3	-
396-5901	TRP2D0130S03	¥2,453	1.3	4.6	49	3	-
396-5921	TRP2D0140S03	¥2,453	1.4	4.9	49	3	-
396-5905	TRP2D0150S03	¥2,453	1.5	5.3	49	3	-

三菱マテリアル Solid Carbide TRISTAR Drill Series  
DIA EDGE “DVASドリル”小径(内部給油タイプ) **New**

全144番刃径(mm) 1.0~2.9まで有

DVASシリーズ

●小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラント吐出量が従来比の2倍以上を達成しました。●切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、寿命安定性に大きく寄与します。●小径穴加工用。●被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。●表面処理:超多積層PVDコーティング [材質] ●極超微粒子超硬合金(UWC) [製造国] ●日本

発注単位1本 三菱マテリアル株 ☎0120-34-4159

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
356-3040	DVAS0100X07S040	¥16,688	1.0	13.6	55	4	-
357-8748	DVAS0100X12S040	¥21,469	1.0	18.6	58	4	-
357-5618	DVAS0100X20S040	¥28,781	1.0	23.2	67	4	-
357-5585	DVAS0100X25S040	¥31,781	1.0	28.2	73	4	-
358-0383	DVAS0100X30S040	¥34,594	1.0	33.2	79	4	-

三菱マテリアル MVS WSTAR Drill  
DIA EDGE “WSTARドリルMVS”(内部給油タイプ) **New**

全531番刃径(mm) 3~20まで有

MVSシリーズ

●独自クーラント穴の採用で、高効率加工が可能です。●被削材:軟鋼、一般鋼、耐熱合金、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。●表面処理:Al-Ti-Cr-N積層コーティング [材質] ●極超微粒子超硬合金(UWC) [製造国] ●日本

発注単位1本 三菱マテリアル株 ☎0120-34-4159

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
666-5462	MVS0300X03S030	¥12,469	3	21	72	3	4(-)
666-5471	MVS0300X03S060	¥12,469	3	21	72	6	0(-)
666-5527	MVS0310X03S040	¥12,469	3.1	21	76	4	0(-)
666-5535	MVS0310X03S060	¥12,469	3.1	21	76	6	0(-)
666-5586	MVS0320X03S040	¥12,469	3.2	21	76	4	0(-)
666-5594	MVS0320X03S060	¥12,469	3.2	21	76	6	0(-)

サンドビック Coro Drill 400 Solid Carbide Drill  
超硬ソリッドドリル”コロドリル400” **New**

400.1シリーズ

●内部給油付ストレートフルードドリルです。●アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。●アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。[材質] ●超硬 [製造国] ●スウェーデン

発注単位1本 サンドビック株コロマントカンパニー ☎052-456-4465

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
161-6165	400.1-0500-030A1-NM	¥15,208	5	45.35	85	6	-
162-0878	400.1-0700-050A1-NM	¥22,619	7	68.45	110	8	-
161-9305	400.1-1020-070A1-NM	¥32,918	10.2	92.77	140	12	-
161-6152	400.1-1250-075A1-NM	¥41,869	12.5	100.47	150	14	-

サンドビック Coro Drill 430 Solid Carbide Drill  
超硬ソリッドドリル”コロドリル430” **New**

430.1シリーズ

●内部給油付スパイラルフルードドリルです。●アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。●アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。[材質] ●超硬 [製造国] ●スウェーデン

発注単位1本 サンドビック株コロマントカンパニー ☎052-456-4465

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
161-7767	430.1-0500-030A1-NM	¥15,978	5	45.35	85	6	-
166-0896	430.1-0700-050A1-NM	¥23,678	7	60.5	110	8	-
161-4613	430.1-1020-070A1-NM	¥34,554	10.2	85.3	140	12	-
162-4095	430.1-1250-075A1-NM	¥43,986	12.5	93.8	150	14	-

住友電工 MultiDrill Series NeXEO MDE Type  
SUMITOMO マルチドリル ネクシオMDE-E型

全244番刃径(mm) 1.0~12.0まで有

MDE01シリーズ

●高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型旋盤でも安定した加工が可能です。●被削材:ステンレス鋼、Ti合、鋳鉄。●表面処理:NXコーティング ●外部給油式 ●超硬コーティングドリル。[材質] ●微粒子超硬(ACT100) [製造国] ●日本

発注単位1本 住友電気工業株ハードメタル事業部 ☎0120-159-1110

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
269-5932	MDE0100S03E02	¥5,360	1.0	7.2	45.2	3.0	0(-)
269-5860	MDE0100S03E04	¥6,349	1.0	9.2	49.2	3.0	0(-)
266-9791	MDE0110S03E02	¥5,360	1.1	7.2	45.2	3.0	0(-)
267-2936	MDE0110S03E04	¥6,349	1.1	9.2	49.2	3.0	0(-)
269-5301	MDE0120S03E02	¥5,360	1.2	8.2	45.2	3.0	0(-)
267-3010	MDE0120S03E04	¥6,349	1.2	10.2	49.2	3.0	0(-)

ダイジェット STRIKE DRILL  
DIJET ストライクドリル **New**

全285番刃径(mm) 1~16まで有

EZNシリーズ

●新シンニング形状により良好な食い付きを実現しました。●新マージン形状により摩耗の抑制、加工面精度を向上します。●平滑処理により切屑排出性に優れています。●被削材:炭素鋼、合金鋼。●表面処理:DVコーティング [材質] ●微粒子超硬合金(Carbide) [製造国] ●日本

発注単位1本 ダイジェット工業株 ☎0120-398-139

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
267-1300	EZN2D0100S03	¥4,190	1	4	49	3	-
267-1292	EZN2D0110S03	¥4,190	1.1	5	49	3	-
267-1270	EZN2D0120S03	¥4,190	1.2	5	49	3	-
267-5962	EZN2D0130S03	¥4,190	1.3	6	49	3	-
267-1238	EZN3DCH0300S03	¥8,100	3	15	68	3	-
267-4473	EZN4D0300S04	¥5,450	3	19	59	4	-

サンドビック Coro Drill 860 Solid Carbide Drill  
SANDVIK コロドリル860-GM超硬ソリッドドリル **New**

全236番刃径(mm) 3~10まで有

860.1シリーズ

●低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。●不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴位を実現するとともに抜け際のバリ抑制も可能です。●全被削材の穴あけ加工に。[材質] ●超硬 [製造国] ●スウェーデン

発注単位1本 サンドビック株コロマントカンパニー ☎052-456-4465

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
350-4586	860.1-0300-009A1-GM	¥13,900	3	20	62	6	-
350-9459	860.1-0300-015A1-GM	¥17,400	3	28	66	6	-
352-0507	860.1-0300-024A1-GM	¥27,300	3	37	79	6	-
352-5258	860.1-0310-009A1-GM	¥13,900	3.1	20	62	6	-
352-8409	860.1-0310-016A1-GM	¥17,400	3.1	28	66	6	-
352-6781	860.1-0310-025A1-GM	¥27,300	3.1	37	79	6	-