

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

京セラ Toolholders for Milling

KYOCERA MFH Mini (高送りカッタ)

全7品番 刃数2~6まで有



●4種のチップで幅広い加工に対応、高い切りくず排出性、加工時間の短縮を実現します。【製造国】●日本



MFH20-S20-03-4T

発注単位1本 京セラ㈱ ☎0120-39-6369

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃数	刃径(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	適合チップ	梱包数(本)	実績(前年比%)
698-5815	MFH16-S16-03-2T	¥27,195	2	16	100	16	LOGU0303	1	4(200)
698-5823	MFH20-S20-03-3T	¥32,539	3	20	130	20	LOGU0303	1	3(150)
698-5831	MFH20-S20-03-4T	¥34,601	4	20	130	20	LOGU0303	1	12(200)
698-5840	MFH25-S25-03-4T	¥36,094	4	25	140	25	LOGU0303	1	1(100)
698-5858	MFH25-S25-03-5T	¥37,695	5	25	140	25	LOGU0303	1	0(-)
698-5866	MFH32-S32-03-5T	¥38,914	5	32	150	32	LOGU0303	1	1(50)

SANDVIK Insert for CoroDrill 880

“スーパーUドリル(コロドリル880)”用チップ

全50品番他バリエーション有



【材質】●超硬合金 【製造国】●スウェーデン

880-01 02 W04H-P-GR

発注単位10個 サンドビック㈱コロマントカンパニー ☎052-456-4465

発注コード	品番	OP	税抜価格(1個)	入数(個)	実績(前年比%)
613-8331	880-01 02 W04H-P-GR	4324	¥1,733	10	210(100)
613-8675	880-01 02 W04H-P-GR	4334	¥1,733	10	30(300)
613-9001	880-01 02 W04H-P-GR	4344	¥1,733	10	1350(152)
613-8322	880-01 02 W04H-P-LM	4324	¥1,733	10	10(50)
613-8667	880-01 02 W04H-P-LM	4334	¥1,733	10	20(67)
613-9019	880-01 02 W04H-P-LM	4344	¥1,733	10	650(111)

ISCAR LOGIQ3CHAM TOOL

穴あけ工具“ロジック3カム”

全8品番他バリエーション有



●有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。●独自のポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。●安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。【製造国】●イスラエル

D3N 125-037-16A-3D (チップ別売)

発注単位1本 イスカールジャパン㈱

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	適合チップ	実績(前年比%)
240-5462	D3N 125-037-16A-3D	¥38,150	12.5-12.9	41.69	111.17	H3P-125	0(-)
239-5843	D3N 125-037-16R-3D	¥36,663	12.5-12.9	41.69	111.17	H3P-125	0(-)
181-4704	D3N 150-045-20A-3D	¥40,163	15.0-15.9	50.13	126.16	H3P-150	0(-)
181-1575	D3N 150-045-20R-3D	¥38,500	15.0-15.9	50.13	126.16	H3P-150	0(-)
181-0026	D3N 160-048-20A-3D	¥40,163	16.0-16.9	53.76	131.25	H3P-160	0(-)
161-4423	D3N 160-048-20R-3D	¥38,500	16.0-16.9	53.76	131.25	H3P-160	0(-)

京セラ Turning Indexable Inserts (PR1225)

EZパー(小内径加工用)チップ PR1225

全46品番他バリエーション有



●京セラ独自のEZアジャスト構造で、単単位置決め・高い繰り返し精度を実現しています。●内径加工用。●表面処理:PVDコーティング 【製造国】●日本

EZBR0200175T-008H

発注単位1個 京セラ㈱ ☎0120-39-6369

発注コード	品番	OP	税抜価格(1個)	適合ホルダ	実績(前年比%)
652-5296	EZBR0200175T-005F	PR1225	¥1,504	EZH017-HP、CT、ST型	1(13)
652-5300	EZBR0200175T-008H	PR1225	¥1,504	EZH017-HP、CT、ST型	22(82)
652-5318	EZBR020020HP-005F	PR1225	¥2,166	EZH020-HP、CT、ST型	53(86)
652-5326	EZBR020020HP-008H	PR1225	¥2,166	EZH020-HP、CT、ST型	32(85)
652-5334	EZBR025020ST-005F	PR1225	¥1,548	EZH020-HP、CT、ST型	0(-)
652-5342	EZBR025020ST-008H	PR1225	¥1,548	EZH020-HP、CT、ST型	0(-)

京セラ Holder for Precision Machining

KYOCERA 精密加工用ホルダ

全30品番全長(mm)187~250まで有



●チップ先端角25°で独自クランプ構造を採用、幅広い用途で高精度・安定加工を実現します。【製造国】●日本



A20R-SZJBL13-28AE

発注単位1個 京セラ㈱ ☎0120-39-6369

発注コード	品番	税抜価格(1個)	全長(mm)	シャンク径(mm)	梱包数(個)	実績(前年比%)
346-6595	A20R-SZJBL13-28AE	¥30,563	200	20	1	-
346-6582	A20R-SZJBR13-28AE	¥30,563	200	20	1	-

SANDVIK Tools For Drilling

刃先交換式ドリル“Coro Drill®DS20”

全40品番刃径(mm)15~40まで有



●ダブルステップテクノロジーによりスムーズな食いつきで加工が開始されます。●独自のフルート設計でスパイラル+直線フルートを採用しています。●フルート断面形状は台形断面の中心刃と外周刃フルートで異なった形状をしています。【製造国】●スウェーデン

DS20-Dシリーズ (チップ別売)

発注単位1本 サンドビック㈱コロマントカンパニー ☎052-456-4465

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	有効加工深さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
216-2573	DS20-D1500L20-04	¥64,100	15	80.54	131	20	60.46	1	0.191	1(34)
216-2588	DS20-D1500L20-05	¥69,900	15	95.54	146	20	75.46	1	0.201	0(-)
216-4171	DS20-D1600L20-04	¥64,100	16	84.54	135	20	64.46	1	0.201	0(-)
216-4101	DS20-D1600L20-05	¥69,900	16	100.54	151	20	80.46	1	0.213	0(-)
216-4077	DS20-D1700L20-04	¥67,700	17	88.54	139	20	68.46	1	0.247	0(-)
216-4109	DS20-D1700L20-05	¥73,800	17	105.54	156	20	85.46	1	0.227	0(-)

京セラ Toolholder for Drill

KYOCERA “マジックドリルDRA”(高能率モジュラードリル)

全24品番他バリエーション有



●簡単チップ交換の高性能モジュラードリルです。●ドリル加工用。【製造国】●日本

SS-DRAシリーズ (チップ別売)

発注単位1本 京セラ㈱ ☎0120-39-6369

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	有効加工深さ(mm)	適合チップ	実績(前年比%)
820-0310	SS10-DRA080M-5	¥34,976	7.94~8.49	96	10	5D	DA0794M~0840M	3(-)
819-9576	SS10-DRA085M-3	¥29,445	8.50~8.99	81	10	3D	DA0850M~0890M	4(-)
820-0311	SS10-DRA085M-5	¥34,976	8.50~8.99	99	10	5D	DA0850M~0890M	2(200)
820-0312	SS12-DRA100M-3	¥29,445	10.00~10.49	92	12	3D	DA1000M~1040M	10(200)
820-0313	SS12-DRA100M-5	¥34,976	10.00~10.49	113	12	5D	DA1000M~1040M	4(-)
819-9579	SS12-DRA105M-3	¥31,969	10.50~10.99	94	12	3D	DA1050M~1090M	3(-)

住友電工 SEC-Wave Mill WEZ Series

SUMITOMO SEC-ウェーブミル WEZ1100E型

全29品番刃数1~10まで有



●精緻を極めた万能カッタです。●万能・高精度削り用。【製造国】●日本

WEZ11014E01

発注単位1台 住友電気工業㈱ハードメタル事業部 ☎0120-159-110

発注コード	品番	税抜価格(1台)	刃数	刃径(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
269-2132	WEZ11014E01	¥23,500	1	14	80(79.7)	16	0(-)
269-2154	WEZ11016E02	¥29,200	2	16	100(99.7)	16	0(-)