

クランプ(工作機械用)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

ツーリング・治工具

ツーリング
工具

フライス盤用
工具

チャック・
生爪

回転
センター

ドリル
ソケット

ドリル
スリーブ

ドリル
チャック

マシン
パイプ

レベル
調整治具

治具
ベース

スタッド
ボルト

クランプ
ナット

クランプ
座金

スクリー
ンサポート

クランプ
(工作機械用)

冷却装置

プレス機用
工具

トラスコ Step Clamp
TRUSCO 日本
ステップクランプ(2個1組)

全15品他バリエーション有



T255-38

発注単位1組

トラスコ中山株 ☎0120-509-849

●クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
●ワークの固定に。[材質]●スチール(S45C) ●処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ [製造国]●台湾

発注コード	品番	税抜価格(1組)	適合ボルト	長さ×幅×高さ(mm)	梱包数(組)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-7989	T255-38	¥4,103	M 8.M10	65×25.4×12	1	0.25	28(400)
206-7993	T405-38	¥5,273	M 8.M10	100×26×14.5	1	0.45	19(238)
206-7998	T605-38	¥6,495	M 8.M10	150×28.5×18.5	1	1.00	20(134)
206-7988	T255-12	¥4,395	M12.M14	65×30×12.5	1	0.28	28(934)
206-7991	T405-12	¥5,655	M12.M14	100×32×18.5	1	0.65	41(999)
206-7996	T605-12	¥6,563	M12.M14	150×32×21.5	1	1.15	17(567)

ニューストロング Step Clamp
日本
ステップクランプ(2個1組)

全15品他バリエーション有



405-38

発注単位1組

株ニューストロング ☎06-6747-0771

●クランプの片方にセレーションが切っており高さ調節が簡単にできます。●ステップブロックと使用することで素早く高さ調整ができます。●ワークの固定に。[材質]●スチール(S45C) ●処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1組)	適合ボルト	長さ×幅×高さ(mm)	梱包数(組)	質量(kg)	実績(前年比%)
758-4156	255-38	¥5,419	M 8.M10	63×25×12	1	0.20	28(85)
758-4211	405-38	¥6,113	M 8.M10	100×25×16	1	0.43	19(212)
758-4288	605-38	¥7,529	M 8.M10	150×32×19	1	1.14	19(999)
758-4148	255-12	¥5,175	M12.M14	63×25×12	1	0.20	15(150)
758-4199	405-12	¥5,860	M12.M14	100×32×19	1	0.63	36(200)
758-4261	605-12	¥7,406	M12.M14	150×32×22	1	1.20	11(37)

スーパーツール U Clamp with Screw
SUPER 日本
ねじ穴付Uクランプ

全9品他バリエーション有



TPU-202

発注単位1組

株スーパーツール ☎072-236-1259

●受けねじ穴付でセット時間が早くできます。●加工物の固定に。[材質]●スチール(S45C) ●処理:焼き入れ(35~47HRC)、黒染仕上げ [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合ボルト	長さ×幅×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
171-5241	TPU-200	¥3,313	M14	100×38×19	5	0.40	50(69)
171-5259	TPU-202	¥4,000	M14	150×38×19	5	0.62	41(70)
171-5267	TPU-204	¥4,925	M16	100×50×25	5	0.68	20(125)
171-5275	TPU-206	¥5,475	M16	150×50×25	5	1.10	28(54)
171-5283	TPU-208	¥6,725	M20	150×50×30	5	1.20	26(434)
171-5291	TPU-210	¥8,913	M20	200×50×30	1	1.60	52(75)

ニューストロング U-Clamp
日本
ねじ穴付Uクランプ

全9品他バリエーション有



TPU-206

発注単位1組

株ニューストロング ☎06-6747-0771

●フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。●後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。●加工物のクランプに。●フライス盤に。●マシニングセンターに。●ラジアルボール盤に。[材質]●スチール(S45C) ●処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合ボルト	受けねじ穴	長さ×幅×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
400-0919	TPU-200	¥3,123	M14	M12	100×38×19	0.53	51(105)
400-0927	TPU-202	¥3,816	M14	M12	150×38×19	0.87	14(31)
400-0935	TPU-204	¥4,688	M16	M16	100×50×25	0.68	15(150)
400-0943	TPU-206	¥5,213	M16	M16	150×50×25	1.05	19(106)
400-0951	TPU-207	¥5,729	M16	M16	175×50×25	1.58	60(97)
400-0960	TPU-208	¥6,423	M20	M18	150×50×30	1.34	8(134)

スーパーツール Strap Clamp with Thread Hole
SUPER 日本
ねじ穴付ストラップクランプ

全8品他バリエーション有



TPS-104

発注単位1組

株スーパーツール ☎072-236-1259

●受けねじ穴付でセット時間が早くできます。●加工物の固定に。[材質]●スチール(S45C) ●処理:焼き入れ(35~47HRC)、黒染仕上げ [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合ボルト	長さ×幅×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
176-2362	TPS-103	¥3,313	M14	100×38×19	5	0.43	20(40)
176-2371	TPS-104	¥4,000	M14	150×38×19	5	0.67	10(25)
176-2389	TPS-105	¥4,925	M16	100×50×25	5	0.81	55(306)
176-2397	TPS-106	¥5,475	M16	150×50×25	5	1.22	69(690)
176-2401	TPS-107	¥5,938	M16	175×50×25	5	1.40	35(82)
176-2419	TPS-108	¥6,113	M20	150×50×30	5	1.36	28(122)

ニューストロング Strap Clamp
日本
ねじ穴付ストラップクランプ

全10品他バリエーション有



TPS-105

発注単位1組

株ニューストロング ☎06-6747-0771

●後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。●ワークの押さえに。[材質]●スチール(S45C) ●処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合ボルト	受けねじ穴	長さ×幅×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
400-0811	TPS-103	¥3,179	M14	M14	100×38×19	0.49	11(138)
400-0820	TPS-104	¥3,816	M14	M14	150×38×19	0.72	2(34)
400-0838	TPS-105	¥4,706	M16	M16	100×50×25	0.81	8(32)
400-0846	TPS-106	¥5,213	M16	M16	150×50×25	1.22	6(19)
400-0854	TPS-107	¥5,644	M16	M16	175×50×25	1.40	9(35)
400-0862	TPS-108	¥5,813	M20	M18	150×50×30	1.29	14(280)

ニューストロング Tapped And Nose Clamp
日本
タップアンドノーズクランプ

全1品他バリエーション有



TNC-1512

発注単位1組

株ニューストロング ☎06-6747-0771

●長穴のため、クランプ距離調整に余裕があります。●丸穴、凹部、U部のクランプに。[材質]●スチール(S45C) ●処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ [製造国]●台湾

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合ボルト	受けねじ穴	長さ×幅×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
828-1733	TNC-1512	¥7,181	M12	M12	150×38×22	1	0.58	0(-)
828-1734	TNC-1516	¥9,948	M16	M16	150×48×32	1	1.11	10(56)
828-1735	TNC-2016	¥12,385	M16	M16	200×48×32	1	1.50	12(0)
828-1736	TNC-2020	¥16,200	M20	M20	200×60×35	1	2.2	0(-)
828-1737	TNC-2520	¥19,248	M20	M20	250×60×35	1	2.74	0(-)

スーパーツール Slide Clamp
SUPER 日本
スライドクランプ(2個1組)

全1品他バリエーション有



TC-2A

発注単位1組

株スーパーツール ☎072-236-1259

●ワークをサイドから固定します。●加工物の固定に。[材質]●スチール(S50C) ●処理:焼き入れ(35~40HRC)、黒染仕上げ [付属品]●六角棒レンチ1本 ●キャップスクリュー2本 ●Tスロットナット2個 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1組)	適合ボルト	長さ×幅×高さ(mm)	口高(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
171-5127	TC-1A	¥28,250	M12.14	103×36×22	9	1.00	11(100)
171-5135	TC-2A	¥38,550	M16	143×36×22	9	1.54	17(95)
171-5143	TC-3A	¥57,000	M20	180×46×24	12	2.88	3(75)