

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

シンワ 日本 Large Square Middle Square
“大金シルバー・中金シルバー”(表面仕上:ステン)

●石材、鋼材など大きな物の測定・ケガキに便利です。●直角度:100mmで±0.1mm以下 ●長さの許容値:全長±0.5mm ●目盛:cm表示 ●表面処理:ステン [材質] ●ステンレス(SUS410) [製造国]●日本

63099

発注単位1本 シンワ測定機 ☎0120-666-899

発注コード	品番	税抜価格(1本)	長辺×短辺×幅×厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
421-9562	63099	¥16,429	1040×630×30×4.0	5	1.516	257(96)
325-3554	63118	¥10,214	1040×630×35×2.5	5	1.102	477(96)
325-3571	63410	¥5,714	630×330×30×2.0	5	0.430	315(107)

シンワ 日本 Square(Hard Chrome Finish)
曲尺シルバー(角厚タイプ)

●光の反射をおさえ、目盛が見やすくなっています。●目盛がエッチングのため消えにくくなっています。●JIS規格の曲尺です。●直角度:100mmで±0.1mmを超えない●長さの許容差:全長±0.2mm ●目盛:cm表示 [材質] ●ステンレス(SUS420J2) [製造国]●日本

10030

発注単位1本 シンワ測定機 ☎0120-666-899

発注コード	品番	税抜価格(1本)	長辺×短辺×幅×厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
112-9406	10030	¥3,786	520×260×15×1.4	10	91	1355(104)
112-9392	10294	¥3,571	320×160×15×1.4	10	60	665(124)

シンワ 日本 Square
曲尺シルバー“日本”(角厚タイプ)

●JIS規格の曲尺です。●大きく読み取りやすい目盛数字です。●シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。●土木・建築関係の方に最適です。●直角度:100mmで±0.1mm以下●長さの許容差:全長±0.2mm ●表目盛:cm表示 ●裏目盛:角目盛表示 [材質] ●ステンレス(SUS420J2) [製造国]●日本

10030

発注単位1本 シンワ測定機 ☎0120-666-899

発注コード	品番	税抜価格(1本)	長辺×短辺×幅×厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
408-3121	10014	¥3,786	520×260×15×1.4	10	91	208(113)

シンワ 日本 Square
曲尺厚手広巾

●目盛がエッチング加工されており消えにくいです。●ストラップ用の穴付きです。●各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。●表裏cm目盛●JIS規格に準拠 [材質] ●ステンレス(SUS420J2) [製造国]●日本

12481

発注単位1個 トラスコ中山 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	長辺×短辺×幅×厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
257-9624	TKTW-15	¥1,723	170×85×20×2	10	72.5	104(-)

シンワ 日本 Square
曲尺平びたシルバー

●角が薄く平たいので細かい材料にもピッタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。●外側基点の内側目盛が付いています。●直角度:100mmで±0.1mmを超えない●長さの許容差:全長±0.2mm ●表裏同目 ●JIS規格品 [材質] ●ステンレス(SUS420J2) [製造国]●日本

10032

発注単位1本 シンワ測定機 ☎0120-666-899

発注コード	品番	税抜価格(1本)	長辺×短辺×幅×厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
795-1353	10297	¥1,893	320×160×15×1.0	10	55	629(124)
816-3801	10032	¥2,036	520×260×15×1.0	10	87	849(87)

シンワ 日本 Wide Square Wide with Magnet
厚手広巾シルバー(マグネット付)

●マグネット付で高所作業時に曲尺を落とさない様に、足場などにびったりくっつけられます。●φ8mmの強力ネオジムマグネット付です。●ストラップ穴付です。●直角度:100mmで±0.1mmを超えない●長さの許容差:全長±0.2mm ●目盛:cm表示 [材質] ●ステンレス(SUS410) [製造国]●日本

10435

発注単位1本 シンワ測定機 ☎0120-666-899

発注コード	品番	税抜価格(1本)	長辺×短辺×幅×厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
411-1028	10435	¥2,164	170×85×20×2	10	72.5	562(116)

シンワ 日本 Wide Square with Magnet
厚手広巾シルバー(マグネット付)

●3カ所にマグネットを搭載しているため、ケガキ場合に微調整ができます。●JIS規格品です。●直角度:100mmで±0.1mmを超えない●長さの許容差:全長±0.2mm ●目盛:mm表示 [材質] ●ステンレス(SUS410) [製造国]●日本

10435

発注単位1本 シンワ測定機 ☎0120-666-899

発注コード	品番	税抜価格(1本)	長辺×短辺×幅×厚さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
337-6176	10425	¥2,879	320×160×20×2	10	144	360(105)

シンワ 日本 Square Stopper Metal Body for 15 mm width Carpenter's Square
曲尺用ストッパー

●丈夫な金属性で熱に強く、溶接作業にも使用できます。●バーニア目盛付で0.1mm単位の測定が可能です。●直角:45度・平行線のケガキ、逆向きに取り付けると高さ測定。●対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以下、巾:15mm ●ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下 [材質] ●本体亜鉛、ねじ:鉄、板ばね:鋼 [製造国]●日本

12481

発注単位1個 シンワ測定機 ☎0120-666-899

発注コード	品番	税抜価格(1個)	幅×厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
242-8963	12481	¥2,160	12×12	5	86	90(170)
242-8964	12484	¥2,160	12×12	5	89	250(194)