

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

理研 日本 Portable gas monitor ポータブルガスモニター“GX-3R”

全11品番他バリエーション有



GX-3Rシリーズ



●7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。●各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。●電源:専用Ni-MH電池(付属)●保護等級:IP66/68 ●幅×奥行×高さ:約58×26×65mm(突起部は除く) ●本質安全防爆構造(Exia II CT4 Ga) 【製造国】●日本

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 理研計器機 ☎0570-001939

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対象ガス	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★161-1570	GX-3R-A-HC	¥129,000	酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素	1	100	57(117)
★161-1571	GX-3R-B-CH4	¥117,000	酸素、可燃性ガス、硫化水素	1	100	18(258)
★161-1572	GX-3R-C-CH4	¥117,000	酸素、可燃性ガス、一酸化炭素	1	100	19(475)
★161-1573	GX-3R-CH-CH4	¥127,000	酸素、可燃性ガス、一酸化炭素(HL干渉低減COセンサー)	1	100	0(-)
★161-1574	GX-3R-D-CH4	¥110,000	酸素、可燃性ガス	1	100	11(184)
★161-1575	GX-3R-E	¥110,000	酸素、硫化水素	1	100	5(63)

理研 日本 Portable gas monitor ポータブルガスモニター“GX-3R Pro”



GX-3R-Proシリーズ



●7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。●国内初のBluetooth対応機種です。●各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。●電源:単4アルカリ乾電池×2本(BM1E100D1)、リチウムイオン充電電池ユニット(充電時間:約3時間)(BM1E100L1) ●本質安全防爆構造(Exia II CT4 Ga) ●保護等級:IP66/68 ●幅×奥行×高さ:73×26×65mm(突起部は除く) 【製造国】●日本

電池 単4 4本入
発注コード 394-2334

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 理研計器機 ☎0570-001939

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対象ガス	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
★161-1593	GX-3R-PRO-BM1E100D1	¥170,000	酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素	1	140	6(86)
★161-1594	GX-3R-PRO-BM1E100L1	¥190,000	酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素	1	120	1(20)

理研 日本 Portable gas monitor ポータブルガスモニター“GW-3”



GW-3シリーズ



●ブザー、ランプの他、振動でガス警報をお知らせ、騒音の中でも危険にいち早く気づくことが可能です。●各種作業現場で酸欠事故防止に。●電源:コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属) ●幅×奥行×高さ:63×22×42mm ●本質安全防爆構造(Exia II CT4 Ga) ●保護等級:IP66/68 (2m,1h)相当 【製造国】●日本

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払 理研計器機 ☎0570-001939

発注コード	品番	税抜価格(1台)	対象ガス	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
★207-1895	GW-3(OX)	¥43,000	酸素	1	45	153(340)
★207-1894	GW-3(HS)	¥66,000	硫化水素	1	45	14(-)
★207-1893	GW-3(CO)	¥58,000	一酸化炭素	1	45	100(999)
★207-1892	GW-3(C-)	¥90,000	一酸化炭素(水素干渉低減)	1	45	0(-)
★207-1896	GW-3W(CX)	¥90,000	酸素、一酸化炭素	1	45	58(484)

理研 日本 Gas sampling hose 8m with floating head 浮子式ガス採集器



●ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。●コード長さ:8m ●RP-3R、RP-3R(Pro)、RP-2009共通 【製造国】●日本

発注単位1本 理研計器機 ☎0570-001939

発注コード	品番	税抜価格(1本)	幅×奥行×高さ(mm)	保護等級	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
★161-1595	GSN-8	¥8,000	76×26×69	IP67	1	200	40(94)

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

理研 日本 Gas Monitor ポータブルガスモニター“OX-04”



●酸欠計(酸欠防止)です。●長い連続使用時間が可能です。●酸素欠乏症対策に。●電源:単4アルカリ乾電池×2本(付属) ●幅×奥行×高さ:54×67×24mm ●保護等級:IP67 ●酸欠計(酸欠防止) 【製造国】●日本

電池 単4 4本入
発注コード 394-2334 理研計器機 ☎0570-001939

発注コード	品番	税抜価格(1台)	対象ガス	測定範囲(vol%)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
★336-5490	OX-04(00)	¥43,000	酸素	0~25	1	93	-

理研 日本 Portable gas monitor 有毒ガス検知器“GX-2100”



GX-2100-AJ



●新検知方式で拡散式を採用しており、先端でガスを直接検知します。●検知部のみ投げ込みのため、安全で作業効率がアップします。●地上でもマンホール内でもガス濃度、危険性がわかる同時表示ができます。●各種作業現場で酸欠、中毒事故防止に。●電源:AC100Vまたは、単2アルカリ乾電池×2本(付属) ●幅×奥行×高さ:275×340×180mm ●保護等級:本体:防滴構造 JIS 防滴2型相当 検知部:防塵防滴構造 IP67相当、落下耐久10m 【製造国】●日本

電池 単2 2本入
発注コード 394-2337

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 理研計器機 ☎0570-001939

発注コード	品番	税抜価格(1台)	対象ガス	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
★207-1901	GX-2100-AJ	¥267,000	酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素	1	4	1(25)
★207-1902	GX-2100-EJ	¥227,000	酸素、硫化水素	1	4	0(-)

理研 日本 Portable Multi Gas Monitor ポータブルマルチガスモニター



GX2012シリーズ



●ポンプ内蔵の吸引式です。●本質安全・耐圧防爆構造Exia II CT4Xです。●屋外使用に安心の容器保護等級IP67相当です。●警報ブザーの音圧は95dB以上です。●下水処理場、清掃工場、マンホール作業の安全確認。●電源:単3アルカリ乾電池×3本(付属) ●幅×奥行×高さ:71×43×173mm 【製造国】●日本

電池 単3 4本入
発注コード 394-2336

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 理研計器機 ☎0570-001939

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対象ガス	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★485-6562	GX2012B/H	¥173,000	酸素(O ₂)、可燃性ガス(LEL)、硫化水素(H ₂ S)、一酸化炭素(CO)	1	360	12(120)
★485-6571	GX2012C/H	¥163,000	酸素(O ₂)、可燃性ガス(LEL)、硫化水素(H ₂ S)	1	360	0(-)
★485-6589	GX2012F	¥153,000	酸素(O ₂)、可燃性ガス(LEL)	1	360	1(34)

ガステック 日本 Cariblation Gas generation system(2 out gas) 校正用ガス調整装置(2流路)



●重量減少量、希釈ガス量の基礎物理量の測定で濃度決定するため信頼性が高いです。●校正用ガスを長期間連続発生できます。●発生ガス精度:±3% ●流量調整範囲:0.2~10L/min(ターボ)管0.2~2L/min、1~10L/min ●温度設定:25,30,35,40,50℃の5段階設定 ●温度設定精度:±0.15℃ ●電源最大消費電力:AC100V 50/60Hz 180W ●希釈ガス標準ガス接続口:外径φ6 内径φ4管 【製造国】●日本

発注単位1台 株式会社ガステック ☎0467-79-3911

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★249-5679	PD-1B-2	¥840,000	306×270×301	1	13	-

価格は、税抜価格を表示しています。