


トラスコ 日本 Foam Polyethylene Sheet
発泡ポリエチレンシート (ソフトタイプ) **New**

全30品他バリエーション有



TPESシリーズ

●弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。●お好みのサイズにカットして使用できます。●耐熱性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。●密度:25kg/m³ ●使用温度範囲:-20~70℃ [材質] ●発泡ポリエチレン [製造国]●日本


注意
●化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。
●柔らかい素材のため傷が付きやすいです。

発注単位1枚 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
362-1491	TPES-0510B-1	¥2,537	青	5	1000×1000	125	-
362-1476	TPES-0510BK-1	¥2,537	黒	5	1000×1000	125	-
362-1505	TPES-0510GN-1	¥2,537	緑	5	1000×1000	125	-
362-1447	TPES-0510GY-1	¥2,537	グレー	5	1000×1000	125	-
362-1474	TPES-0510W-1	¥2,537	白	5	1000×1000	125	-

トラスコ 日本 Foam Polyethylene Sheet
発泡ポリエチレンシート (ソフトタイプ) **New**

全30品他バリエーション有



TPESシリーズ

●10枚セットのお買い得パックです。●弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。●お好みのサイズにカットして使用できます。●通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。●密度:25kg/m³ ●使用温度範囲:-20~70℃ [材質] ●発泡ポリエチレン [製造国]●日本


注意
●化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。
●柔らかい素材のため傷が付きやすいです。

発注単位1箱 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	箱入数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
362-3047	TPES0510B-10	¥13,114	青	5	1000×1000	10	1250	-
362-1523	TPES0510BK-10	¥13,114	黒	5	1000×1000	10	1250	-
362-3011	TPES0510GN-10	¥13,114	緑	5	1000×1000	10	1250	-
362-3042	TPES0510GY-10	¥13,114	グレー	5	1000×1000	10	1250	-
362-3031	TPES0510W-10	¥13,114	白	5	1000×1000	10	1250	-

トラスコ 日本 Foam Polyethylene Sheet
発泡ポリエチレンシート (ハードタイプ) **New**

全30品他バリエーション有



TPEHシリーズ

●発泡ポリエチレンシートの素材です。●お好みのサイズにカットして使用できます。●耐熱性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。●通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。●密度:65kg/m³ ●使用温度範囲:-20~70℃ [材質] ●発泡ポリエチレン [製造国]●日本


注意
●化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。

発注単位1枚 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
362-1452	TPEH-0510B-1	¥2,889	青	5	1000×1000	10	325	-
362-1473	TPEH-0510BK-1	¥2,889	黒	5	1000×1000	10	325	-
362-1475	TPEH-0510GN-1	¥2,889	緑	5	1000×1000	10	325	-
362-1465	TPEH-0510GY-1	¥2,889	グレー	5	1000×1000	10	325	-
362-1477	TPEH-0510W-1	¥2,889	白	5	1000×1000	10	325	-

トラスコ 日本 Foam Polyethylene Sheet
発泡ポリエチレンシート (ハードタイプ) **New**

全30品他バリエーション有



TPEHシリーズ

●10枚セットのお買い得パックです。●発泡ポリエチレンシートの素材です。●お好みのサイズにカットして使用できます。●通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。●密度:65kg/m³ ●使用温度範囲:-20~70℃ [材質] ●発泡ポリエチレン [製造国]●日本

注意
●化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。

発注単位1箱 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	箱入数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
362-3055	TPEH0510B-10	¥16,286	青	5	1000×1000	10	3250	-
362-3049	TPEH0510BK-10	¥16,286	黒	5	1000×1000	10	3250	-
362-3016	TPEH0510GN-10	¥16,286	緑	5	1000×1000	10	3250	-
362-3043	TPEH0510GY-10	¥16,286	グレー	5	1000×1000	10	3250	-
362-3020	TPEH0510W-10	¥16,286	白	5	1000×1000	10	3250	-

トラスコ 日本 5S Management Sheet
5S管理シート **RoHS**

全21品他バリエーション有



T5S-7

●管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型取りができます。●耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。●一層目が青色、二層目が黒色で、一層目(青色)が15mm角のミシン目入りです。●密度:65kg/m³ ●使用温度範囲:-20~70℃ [材質] ●発泡ポリエチレン [製造国]●日本

発注単位1枚 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
366-1903	T5S-7	¥1,174	青	7	400×300	30	54.6	4002(83)
415-1208	T5S-7-BK	¥1,174	黒	7	400×300	30	54.6	1668(107)
415-1216	T5S-7-GN	¥1,174	緑	7	400×300	30	54.6	458(57)
415-1224	T5S-7-GY	¥1,174	灰	7	400×300	30	54.6	543(114)
415-1232	T5S-7-P	¥1,174	ピンク	7	400×300	30	54.6	129(115)
415-1241	T5S-7-W	¥1,174	白	7	400×300	30	54.6	58(116)

ヒカリ 日本 Foam Polyethylene Plate
カラーポリエチレンスポンジ **New**

全18品他バリエーション有



CS5-10-1

●気密・水密性・加工性に優れています。●カッター等で加工できます。●使用しやすいカットサイズです。●水分を吸収しません。●使用温度範囲:0~70℃ ●密度:65kg/m³ [材質] ●発泡ポリエチレン [製造国]●日本

発注単位1枚 株光 ☎06-6764-1531

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
820-0737	CS5-10-1	¥46	グレー	5	100×100	5	3.4	30(-)
820-0740	CS5-20-1	¥167	グレー	5	200×200	5	13.4	-
820-0743	CS5-30-1	¥260	グレー	5	300×300	5	29.0	-
848-6351	CS10-10-1	¥69	グレー	10	100×100	5	9.0	-
848-6352	CS10-20-1	¥274	グレー	10	200×200	5	28.0	-
820-0734	CS10-30-1	¥446	グレー	10	300×300	5	57.0	10(67)

ヒカリ 日本 Polythene Sponge
ポリエチレンスポンジ(角タイプ) **RoHS**

全23品他バリエーション有



SR5-10


●反発弾性に優れ加工性が良いです。●臭い・色移り・変形がほとんどなく、水を吸収しません。●緩衝材、防音材・断熱材に。●使用温度:0~70℃ ●角タイプ ●色:黒 ●密度:45kg/m³ [材質] ●発泡ポリエチレン [製造国]●日本

発注単位1個 株光 ☎06-6764-1531

発注コード	品番	税抜価格(1個)	タイプ	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
224-6118	SR5-330	¥174	非粘着	5	30×300	5	1.4	35(700)
223-9883	SR5-10	¥84	非粘着	5	100×100	5	2.6	39(-)
230-3046	SR10-330	¥254	非粘着	10	30×300	5	1.8	0(-)
854-8044	SR10-10	¥90	非粘着	10	100×100	5	4.5	5(50)
224-4406	SR5-331T	¥210	粘着	5	30×300	5	3.0	30(55)
225-0686	SR10-331T	¥290	粘着	10	30×300	5	3.3	5(-)

セキスイ 日本 Softlon S
ソフトロンス

全8品他バリエーション有



300□シリーズ

●100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性等優れた機能を発揮します。●包装・梱包分野ではパッキング、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナパッドに。●使用温度範囲:-70℃ ●ポリエチレンに電子線を照射して、30倍まで加熱発泡させたシート状高発泡体。 [材質] ●架橋発泡ポリエチレン [製造国]●日本

発注単位5巻 メーカー直送 運賃別送 積水マテリアルソリューションズ株 ☎03-6744-5783

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	入数(巻)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★240-9185	3002S10	¥8,680	5	白	2	1050×10000	2	0(-)
★240-9184	3002K10	¥8,680	5	黒	2	1000×10000	2	0(-)
★240-9189	3003S10	¥10,000	5	白	3	1030×10000	3	0(-)
★240-9187	3003K10	¥10,000	5	黒	3	1000×10000	3	5(-)
★240-9188	3004S10	¥11,823	5	白	4	1050×10000	4	0(-)
★240-9183	3004K10	¥11,823	5	黒	4	1050×10000	4	0(-)