

プレート式
ゴム車

プレート式
ウレタン車

プレート式
ナイロン車

プレート式
樹脂車

ねじ込み式
ゴム車

ねじ込み式
ウレタン車

ねじ込み式
ナイロン車

ねじ込み式
樹脂車

差し込み式
キャスター

ステンレス
キャスター

アングル式
キャスター

コーナー
キャスター

双輪
キャスター

省音
キャスター

静電
キャスター

緩衝
キャスター

特殊環境用
キャスター

空気入・
ノーパンク
キャスター

低床式
キャスター

重荷重用
キャスター

鋳物製
キャスター

ストッパー

キャスター用
ナット・スパ

シシク



Cushion Spring Caster

プレート式緩衝スプリングキャスター(ゴム車)



SAJ-TS6-50R



● トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。● 特許取得済みです。(第4579285号) ● プレート式 [材質] ● 金具: スチール ● 金具表面処理: U三価クロメート ● 車輪: Rゴム [製造国] ● 日本

発注単位1個

シシクSISIKUアドクライス㈱ ☎076-234-0449

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	設定荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
441-3954	SAJ-TS6-50R	¥3,386	50	自在式	29 30	25	20	0.39	81(63)
441-3962	SAJ-TS6-75R	¥3,514	75	自在式	39 40	25	20	0.47	90(103)
441-3938	SAJ-TS6-100R	¥3,657	100	自在式	49 50	25	20	0.60	67(63)

ユーエイ



CushionSky Caster

プレート式牽引用緩衝キャスター“SKY-2”(耐摩耗ゴム車) **New**



SKY-2S(R) 200WF (AR)-A-2



● 内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。● 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。● プレート式 [材質] ● 金具: スチール ● 金具表面処理: 三価クロム仕上げ ● 車輪: 鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入) [製造国] ● 日本

発注単位1個

㈱ユーエイ ☎06-6747-5618

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	設定荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
363-8900	SKY-2S200WF (AR)-A-2	¥13,990	200	自在式	200 204.0	43	5.332	-
363-8905	SKY-2R200WF (AR)-A-2	¥12,591	200	固定式	200 204.0	43	5.300	-

ユーエイ



CushionSky Caster

プレート式牽引用緩衝キャスター“SKY-2”(射出ウレタン車) **New**



SKY-2S(R) 200UWF/INJ-A-2



● 内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。● 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。● プレート式 [材質] ● 金具: スチール ● 金具表面処理: 三価クロム仕上げ ● 車輪: 鋼板ホイルウレタン(B入) [製造国] ● 日本

発注単位1個

㈱ユーエイ ☎06-6747-5618

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	設定荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
364-0415	SKY-2S200UWF/INJ-A-2	¥15,153	200	自在式	200 204.0	42	5.804	-
363-8924	SKY-2R200UWF/INJ-A-2	¥14,270	200	固定式	200 204.0	42	5.517	-

シシク



Cushion Spring Caster

ねじ込み式緩衝スプリングキャスター(ゴム車)



SAJ-TS6-SJ-50R



● トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。● 特許取得済みです。(第4579285号) ● ねじ込み式 [材質] ● 金具: スチール ● 金具表面処理: U三価クロメート ● 車輪: Rゴム [製造国] ● 日本

発注単位1個

シシクSISIKUアドクライス㈱ ☎076-234-0449

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	設定荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
441-4055	SAJ-TS6-SJ-50R	¥3,500	50	自在式	29 30	25	20	0.38	73(52)
441-4063	SAJ-TS6-SJ-75R	¥3,629	75	自在式	39 40	25	20	0.46	51(300)
441-4039	SAJ-TS6-SJ-100R	¥3,771	100	自在式	49 50	25	20	0.59	125(102)

シシク



Cushion Spring Caster

プレート式緩衝スプリングキャスター(ウレタン車)



SAJ-TS6-75U



● トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。● 特許取得済みです。(第4579285号) ● プレート式 [材質] ● 金具: スチール ● 金具表面処理: U三価クロメート ● 車輪: Uウレタン (UR) [製造国] ● 日本

発注単位1個

シシクSISIKUアドクライス㈱ ☎076-234-0449

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	設定荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
441-3971	SAJ-TS6-75U	¥3,629	75	自在式	49 50	25	20	0.41	108(70)
441-3946	SAJ-TS6-100U	¥3,957	100	自在式	58 60	25	20	0.54	116(182)

ユーエイ



CushionSky Caster

プレート式牽引用緩衝キャスター“SKY-2”(耐摩耗ゴム(緑)車) **New**



SKY-2S(R) 200AW (AR) GR-A-2



● 内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。● 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。● プレート式 [材質] ● 金具: スチール ● 金具表面処理: 三価クロム仕上げ ● 車輪: アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑) [製造国] ● 日本

発注単位1個

㈱ユーエイ ☎06-6747-5618

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	設定荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
364-0414	SKY-2S200AW (AR) GR-A-2	¥15,386	200	自在式	200 204.0	45	5.233	-
363-8929	SKY-2R200AW (AR) GR-A-2	¥14,270	200	固定式	200 204.0	45	5.421	-

イノアック



Spring Uretane Caster

プレート式緩衝キャスター(鉄鑄造ホイルウレタン車)

全18品車輪径D(mm) 150~200まで有



KTU-150WJ-BS



KTU-150WJS-BS KTU-150WK-BS



● ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。● 小さな凹凸を乗り越えるとき衝撃吸収性に優れています。● プレート式 [材質] ● 金具: スチール ● 車輪: 鉄鑄造ホイル、ウレタン [製造国] ● 韓国

発注単位1個

㈱イノアック車輪 ☎050-3135-8266

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	設定荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
361-0282	KTU-150WJ-BS	¥17,869	150	自在式	303.8 310	48	4	5.2	-
361-0279	KTU-150WJS-BS	¥21,724	150	自在ストッパー式	303.8 310	48	4	6.0	-
361-0283	KTU-150WK-BS	¥16,324	150	固定式	303.8 310	48	4	4.6	-

シシク



Cushion Spring Caster

ねじ込み式緩衝スプリングキャスター(ウレタン車)



SAJ-TS6-SJ-75U



● トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。● 特許取得済みです。(第4579285号) ● ねじ込み式 [材質] ● 金具: スチール ● 金具カラー仕上げ: U三価クロメート ● 車輪: Uウレタン (UR) [製造国] ● 日本

発注単位1個

シシクSISIKUアドクライス㈱ ☎076-234-0449

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	設定荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
441-4071	SAJ-TS6-SJ-75U	¥3,729	75	自在式	49 50	25	20	0.40	19(48)
441-4047	SAJ-TS6-SJ-100U	¥4,057	100	自在式	58 60	25	20	0.53	41(40)