

プレート式重荷重用キャスター(ウレタン・ゴム車)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

キャスター

プレート式
ゴム車

プレート式
ウレタン車

プレート式
ナイロン車

プレート式
樹脂車

ねじ込み式
ゴム車

ねじ込み式
ウレタン車

ねじ込み式
ナイロン車

ねじ込み式
樹脂車

差し込み式
キャスター

ステンレス
キャスター

アングル式
キャスター

コーナー
キャスター

双輪
キャスター

省音
キャスター

静電
キャスター

緩衝
キャスター

特殊環境用
キャスター

空気入・
ノーパンク
キャスター

低床式
キャスター

重荷重用
キャスター

鋳物製
キャスター

ストッパー

キャスター用
ナット/スパ



Heavy-Duty Caster

プレート式重荷重用キャスター(鑄物ホイール耐湿ウレタン車)


全6品車 車輪径D(mm) 127~203まで有



●特殊耐湿ウレタン素材を採用、耐水性や耐久性に優れたキャスターです。●固定・自在切替式の旋回ロック機能付で、90度・180度4箇所までロックができます。●プレート式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価亜鉛メッキ ●車輪:鑄物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン [製造国]●韓国

発注単位1個 TP6650-PCI TG TLB SAMSUNG CASTER

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
767-2209	TP6650-PCI TG	¥4,255	127	自在式	333 340	50	4	2.97	69(112)
767-2217	TP6650-PCI TG TLB	¥4,598	127	自在式(ストッパー付)	333 340	50	4	3.22	123(112)



Heavy-duty Caster

プレート式超重荷重用双輪キャスター(ウレタン車)



●高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。●プレート式 [材質]●車輪:ウレタン 本体:アルミ合金ダイカスト [製造国]●日本

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 東海キャスター㈱ ☎052-401-3302

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★202-4622	TSY150	¥118,629	150	自在式	784 800	158	1	5.5	0(-)
★202-4623	TSY200	¥179,686	200	自在式	980 1000	158	1	8.6	0(-)



Topplate (Heavy-duty) Rubber Caster

プレート式重荷重用キャスター"500BPSシリーズ"(鑄物ホイールゴム車)

全12品車 車輪径D(mm) 100~200まで有



●重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウェルディング加工し、旋回部には焼き入れ処理を施しています。●軸受部はラジアルボールベアリング入りで車輪の回転が円滑です。●プレート式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロム化成処理 ●車輪:鑄物ホイール、ゴム [製造国]●日本

発注単位1個 519BPS-CRタイプ 500BPR-CRタイプ ハンマーキャスター㈱

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
392-9728	500BPS-CR100	¥8,631	100	自在式	400 408	50	8	2.72	1606(180)
367-1887	519BPS-CR100	¥9,537	100	自在式(ストッパー付)	400 408	50	8	2.97	798(122)
367-1704	500BPR-CR100	¥6,927	100	固定式	400 408	50	8	2.28	309(87)



Heavy Duty Casters

プレート式超重荷重用キャスター(ポリウレタン車)

全9品車 車輪径D(mm) 101~203まで有



●鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。●衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。●プレート式 [材質]●金具:スチール 車輪:ポリウレタン(レッド) [製造国]●中国

発注単位1個 HR/HM100620PCI-TG-WB HR/HM100620RPCI-TG トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
207-7216	HR/HM100620PCI-TG	¥13,029	101	自在式	637 650	64	4	3.6	20(143)
207-7219	HR/HM100620PCI-TG-WB	¥15,857	101	自在式(ストッパー付)	637 650	64	4	3.6	30(72)
207-7222	HR/HM100620RPCI-TG	¥8,657	101	固定式	637 650	64	4	3.6	20(53)



Heavy Duty Caster

重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)



●旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。●グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。●フォークは高耐久性仕様です。●牽引用として時速15キロまで対応可能です。●プレート式 ●精密ボールベアリング入 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:青色亜鉛メッキ ●車輪:弾性ゴム [製造国]●ドイツ


発注単位1個 テンデキャスター㈱ ☎047-300-2333

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
115-4253	36405FP160P63	¥29,500	160	自在式	529.2 540	50	4	4.0	0(-)
115-4254	36405FP200P63	¥32,025	200	自在式	588.0 600	50	4	4.4	2(100)
115-4267	36485FP160P63	¥24,088	160	固定式	529.2 540	50	4	2.9	0(-)
115-4268	36485FP200P63	¥28,750	200	固定式	588.0 600	50	4	3.7	2(100)



Heavy-duty Caster

プレート式重荷重用キャスター(特殊クロロレンゴム車)



●耐摩耗性と衝撃吸収に優れ、フロアに散らかったガラスや金属の破片の上でも回転します。●始動抵抗、ころがり抵抗が小さい人間工学設計です。●旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。●切り粉などが極めて刺さりにくい材質です。●プレート式 ●取付穴径P:10.3×19.6mm [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:光沢クロメート処理 ●車輪:特殊クロロレンゴム(スチールホイールカバー付) [製造国]●カナダ


発注単位1個 SUGATSUNE ㈱ ☎03-3851-1122

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
305-3512	SUG-31-405-PD	¥18,800	127	自在式	245 250	51.6	2.4	3(75)	
305-3491	SUG-31-405B-PD	¥23,300	127	自在式(ストッパー付)	245 250	51.6	2.4	2(20)	
305-3539	SUG-31-405R-PD	¥15,300	127	固定式	245 250	51.6	1.9	6(60)	



Heavy Duty Caster

プレート式重荷重用キャスター(ポリウレタン車)



●鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。●プレート式 [材質]●金具:スチール 車輪:ポリウレタン(レッド) [製造国]●中国


発注単位1個 HR/HM100320PCI-TG-WB HR/HM100320RPCI-TG トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
207-7203	HR/HM100320PCI-TG	¥8,777	101	自在式	314 320	50	4	4.4	43(287)
207-7207	HR/HM100320PCI-TG-WB	¥11,014	101	自在式(ストッパー付)	314 320	50	4	4.9	46(767)
207-7211	HR/HM100320RPCI-TG	¥5,357	101	固定式	314 320	50	4	2.9	56(350)



Heavy Duty Caster

重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)



●旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。●グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。●フォークは高耐久性仕様です。●AGVにも使用可能です。●プレート式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:青色亜鉛メッキ ●車輪:ポリウレタン+アルミホイール [製造国]●ドイツ

発注単位1個 3642ITP125P63 CONVEX 3648ITP125P63 CONVEX テンデキャスター㈱ ☎047-300-2333

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
115-4250	3640ITP125P63 CONVEX	¥23,500	125	自在式	490.0 500	50	4	2.9	39(60)
115-4256	3641ITP125P63 CONVEX	¥24,463	125	自在式(方向ロック付)	490.0 500	50	4	2.9	6(-)
115-4260	3642ITP125P63 CONVEX	¥26,363	125	自在式(トータルロック付)	490.0 500	50	4	3.3	24(120)
115-4263	3648ITP125P63 CONVEX	¥17,800	125	固定式	490.0 500	50	4	1.7	31(120)