

トラスコ **Stainless Steel Link Chain Non-welding** **ステンレスチェーン(溶接無し)** **New** **RoHS**

全12品 全長(m) 1~5まで有

●ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。●リンク:未溶接のため加工しやすいです。●それぞれのM数でのカットチェーンです。[材質] ●ステンレス(SUS304) ●表面処理:パレル研磨仕上げ [製造国] ●日本

TSILシリーズ

寸法図

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	使用荷重(kN)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
364-1519	TSIL12-1M	¥223	1	1.2	7.7	0.03	10	0.026	-
364-1510	TSIL12-2M	¥437	2	1.2	7.7	0.03	10	0.052	-
364-1508	TSIL12-3M	¥660	3	1.2	7.7	0.03	10	0.078	-
364-1514	TSIL12-5M	¥1,097	5	1.2	7.7	0.03	10	0.130	-
364-1512	TSIL14-1M	¥223	1	1.4	7.3	0.05	10	0.038	-
364-1518	TSIL14-2M	¥437	2	1.4	7.3	0.05	10	0.076	-

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

水本機械 **Stainless Steel Link Chain Non-welding** **ステンレスチェーン(溶接無し)** **RoHS**

全16品 他パリエーション有

●耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。[材質] ●ステンレス(SUS304) ●表面処理:パレル研磨仕上げ [製造国] ●日本

304-1.2-N-1C

寸法図

注意

●ご注文の際は長さのご指定をお願いします。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	質量(kg)	実績(前年比%)
★158-2583	304-1.2-N-1C	¥280	0~1	1.2	7.7	3	0.03	0.026	42(105)
★157-4767	304-1.2-N-2C	¥560	1.1~2	1.2	7.7	3	0.03	0.052	43(154)
★159-6768	304-1.2-N-3C	¥840	2.1~3	1.2	7.7	3	0.03	0.078	6(75)
★157-6313	304-1.2-N-30C	¥7,500	29.1~29.9	1.2	7.7	3	0.03	0.780	4(200)

水本機械製作所 ☎079-246-2501

トラスコ **Stainless Steel Victor Chain** **ステンレスビクターチェーン** **New** **RoHS**

全20品 全長(m) 1~10まで有

●ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。●複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。●それぞれのM数でのカットチェーンです。[材質] ●ステンレス(SUS304) [製造国] ●日本

TSV12SUS-1M

寸法図

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	質量(kg)	実績(前年比%)
363-1491	TSV12SUS-1M	¥463	1	1.2	17.6	3.5	0.08	30	-
363-1499	TSV12SUS-2M	¥926	2	1.2	17.6	3.5	0.08	60	-
363-1483	TSV12SUS-3M	¥1,380	3	1.2	17.6	3.5	0.08	90	-
363-1482	TSV12SUS-5M	¥2,306	5	1.2	17.6	3.5	0.08	150	-
363-1500	TSV12SUS-10M	¥4,603	10	1.2	17.6	3.5	0.08	300	-

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

水本機械 **Stainless Steel Victor Chain(30m)** **ステンレス製ビクターチェーン(30m)** **RoHS**

●複雑な曲げの形状で溶接なしが特徴です。[材質] ●ステンレス(SUS304) ●表面処理:パレル研磨仕上げ [製造国] ●日本

G-03812-V

寸法図

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	質量(kg)	実績(前年比%)
254-7635	G-03812-V	¥26,804	30	1.2	17.6	3.5	0.08	0.90	27(180)
254-7643	G-03916-V	¥31,931	30	1.6	22.8	4.5	0.15	1.62	64(83)
254-7651	G-04020-V	¥46,907	30	2.0	28.0	5.5	0.23	2.58	4(134)
254-7660	G-04126-V	¥70,559	30	2.6	38.0	7.2	0.34	4.38	2(200)

水本機械製作所 ☎079-246-2501

水本機械 **Stainless Steel Link Chain** **ステンレスチェーン(ショートチェーン)** **別作** **RoHS**

全40品 他パリエーション有

●耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。●JIS2106相当のチェーンです。●規格:JIS2106相当 [材質] ●ステンレス(SUS304) ●表面処理:パレル研磨仕上げ [製造国] ●日本

304-6-5-1C

寸法図

注意

●全長はリンク内側×内側です。
●ご注文の際は長さのご指定をお願いします。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	質量(kg)	実績(前年比%)
★154-0125	304-6-5-1C	¥3,491	0~1	6	18.0	9.0	3.43	0.863	234
★154-1485	304-6-5-2C	¥6,983	1.1~2	6	18.0	9.0	3.43	1.69	50
★154-2240	304-6-5-3C	¥10,473	2.1~3	6	18.0	9.0	3.43	2.413	77
★154-0762	304-6-5-30C	¥111,929	29.1~29.9	6	18.0	9.0	3.43	24.0	4(-)

水本機械製作所 ☎079-246-2501

水本機械 **Stainless Steel Victor Chain** **ステンレスビクターチェーン(SUS304)** **RoHS**

全19品 他パリエーション有

●複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。[材質] ●表面処理:パレル研磨仕上げ [製造国] ●日本

304-1.2-V-1C

寸法図

注意

●ご注文の際は長さのご指定をお願いします。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	質量(kg)	実績(前年比%)
★159-8374	304-1.2-V-1C	¥611	0~1	1.2	17.6	3.5	0.08	1	0.03
★158-1094	304-1.2-V-2C	¥1,224	1.1~2	1.2	17.6	3.5	0.08	1	0.06
★159-8362	304-1.2-V-3C	¥1,836	2.1~3	1.2	17.6	3.5	0.08	1	0.09
★158-1032	304-1.2-V-30C	¥16,611	29.1~29.9	1.2	17.6	3.5	0.08	1	0.90

水本機械製作所 ☎079-246-2501

水本機械 **Stainless Steel Mantel Chain(30m)** **ステンレス製マンテルチェーン(30m)** **別作** **RoHS**

全16品 他パリエーション有

●通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。[材質] ●ステンレス(SUS304) ●表面処理:パレル研磨仕上げ [製造国] ●日本

G-034-1.6M

寸法図

注意

●全長はリンク内側×内側です。
●ご注文の際は長さのご指定をお願いします。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
254-7554	G-034-1.6M	¥46,191	30	1.6	5.5	2.5	0.18	1	1.74	32(73)
254-7562	G-035-2M	¥47,259	30	2.0	8.7	3.4	0.29	1	2.46	42(136)
254-7571	G-036-2.5M	¥71,741	30	2.5	9.6	4.4	0.49	1	3.96	13(73)
254-7589	G-037-3M	¥104,377	30	3.0	12.6	5.5	0.69	1	5.46	9(82)

水本機械製作所 ☎079-246-2501

水本機械 **Stainless Steel Mantel Chain** **ステンレスマンテルチェーン(SUS304)** **別作** **RoHS**

全16品 他パリエーション有

●通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。[材質] ●ステンレス(SUS304) ●表面処理:パレル研磨仕上げ [製造国] ●日本

304-1.6-M-1C

寸法図

注意

●全長はリンク内側×内側です。
●ご注文の際は長さのご指定をお願いします。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
★157-7922	304-1.6-M-1C	¥999	0~1	1.6	5.5	2.5	0.18	1	0.058	292(302)
★157-9432	304-1.6-M-2C	¥1,999	1.1~2	1.6	5.5	2.5	0.18	1	0.116	46(66)
★157-6319	304-1.6-M-3C	¥2,997	2.1~3	1.6	5.5	2.5	0.18	1	0.174	51(73)
★157-9474	304-1.6-M-30C	¥27,116	29.1~29.9	1.6	5.5	2.5	0.18	1	1.740	7(700)

水本機械製作所 ☎079-246-2501