

トラスコ 日本 Stainless Steel Link Chain
JIS F2106第一種規格相当チェーン(ロングリンク)

全95品他バリエーション有

TIC-6-LG-D-1C

注意

- 全長はリンク内側×内側です。●見・注文時は必要なmと本数を指定ください。
- メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。
- m単位ではなく、「本」単位での品番です。
- 線径6mm、8mm、9mmのチェーンは1〜30mまで品番があります。11mm、13mmのチェーンは1〜25mまで品番があります。

寸法図

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	質量(kg)	実績(前年比%)
★253-5838	TIC-6-LG-D-1C	¥1,671	0.1~1.0	6.0	24	9	2.6	0.71	1(-)
★253-5850	TIC-6-LG-D-2C	¥3,343	1.1~2.0	6.0	24	9	2.6	1.42	0(-)
★253-5893	TIC-6-LG-D-3C	¥5,014	2.1~3.0	6.0	24	9	2.6	2.13	0(-)
★253-5943	TIC-6-LG-D-30C	¥50,143	29.1~30.0	6.0	24	9	2.6	21.30	1(-)

トラスコ中山 株式会社 0120-509-849

トラスコ 日本 Stainless Steel Link Chain
JIS F2106第一種規格相当チェーン(ショートリンク)

全95品他バリエーション有

TIC-6-SH-D-1C

注意

- 全長はリンク内側×内側です。●見・注文時は必要なmと本数を指定ください。
- メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。
- m単位ではなく、「本」単位での品番です。
- 線径6mm、8mm、9mmのチェーンは1〜30mまで品番があります。11mm、13mmのチェーンは1〜25mまで品番があります。

寸法図

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	質量(kg)	実績(前年比%)
★253-7418	TIC-6-SH-D-1C	¥1,277	0.1~1.0	6.0	18	9	2.6	0.78	4(-)
★253-5860	TIC-6-SH-D-2C	¥2,554	1.1~2.0	6.0	18	9	2.6	1.56	2(-)
★253-5879	TIC-6-SH-D-3C	¥3,831	2.1~3.0	6.0	18	9	2.6	2.34	1(-)
★253-5911	TIC-6-SH-D-30C	¥38,314	29.1~30.0	6.0	18	9	2.6	23.40	2(-)

トラスコ中山 株式会社 0120-509-849

トラスコ 日本 Steel Link Cut Chain Non-welding
ユニクロカットチェーン(溶接無し) New

全32品全長(m)1〜5まで有

TIL14-1M

注意

- 安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。●連結部品・吊下げ用 [材質]●スチール(SVWM) 表面処理:ユニクロメッキ [製造国]●日本

寸法図

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
367-1104	TIL14-1M	¥309	1	1.4	14.5	4.4	0.03	50	34	-
367-1092	TIL14-2M	¥351	2	1.4	14.5	4.4	0.03	50	68	-
367-1102	TIL14-3M	¥386	3	1.4	14.5	4.4	0.03	50	102	-
367-1090	TIL14-5M	¥386	5	1.4	14.5	4.4	0.03	25	170	-
367-1098	TIL16-1M	¥437	1	1.6	16.8	5.0	0.05	50	40	-
367-1096	TIL16-2M	¥506	2	1.6	16.8	5.0	0.05	50	80	-

トラスコ中山 株式会社 0120-509-849

トラスコ 日本 Steel Victor Cut Chain
ユニクロビクターカットチェーン New

全20品全長(m)1〜10まで有

TIV12UC-1M

注意

- 溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。●間仕切り・転倒防止。 [材質]●スチール 表面処理:ユニクロメッキ仕上げ [製造国]●日本

寸法図

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
346-7733	TIV12UC-1M	¥497	1	1.2	17.6	3.5	0.19	50	30	-
346-7718	TIV12UC-2M	¥686	2	1.2	17.6	3.5	0.19	50	60	-
346-7720	TIV12UC-3M	¥986	3	1.2	17.6	3.5	0.19	50	90	-
346-7728	TIV12UC-5M	¥360	5	1.2	17.6	3.5	0.19	25	150	-
346-7723	TIV12UC-10M	¥326	10	1.2	17.6	3.5	0.19	25	300	-
346-7724	TIV16UC-10M	¥583	10	1.6	22.8	4.5	0.29	25	540	-

トラスコ中山 株式会社 0120-509-849

トラスコ 日本 Steel Link Cut Chain
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)

全30品全長(m)1〜15まで有

TIC-301

注意

- 切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。 [材質]●スチール 表面処理:ユニクロメッキ仕上げ [製造国]●中国

寸法図

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(m)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
384-0042	TIC-301	¥429	1	3.0	21	5	0.49	20	0.15	1890(113)
495-9949	TIC-302	¥840	2	3.0	21	5	0.49	15	0.30	479(68)
384-0051	TIC-303	¥1,209	3	3.0	21	5	0.49	10	0.45	981(124)
384-0069	TIC-305	¥1,954	5	3.0	21	5	0.49	10	0.75	493(121)

トラスコ中山 株式会社 0120-509-849

ダイドーハント 日本 Steel Link Cut Chain
カラーチェーン New

全9品他バリエーション有

10104144

注意

- カラー仕様の連結金具です。●物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。●間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。 [材質]●スチール [製造国]●中国

寸法図

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	W(mm)	H(mm)	サイズ長さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
369-0635	10104144	¥1,380	ブラック	24	6	1000	3	280	-
369-0643	10104145	¥1,380	ホワイト	24	6	1000	3	280	-
369-0641	10104146	¥1,380	ブロンズ	24	6	1000	3	280	-

株式会社ダイドーハント 06-6192-9851

ニッサチェーン 日本 Chain with Rings
フリーチェーン

全9品他バリエーション有

K-203

注意

- 切断済みチェーンで両端に溶接リングが付いたタイプです。 [材質]●ステンレス(SUS304) ●表面処理:電解研磨 [製造国]●日本

寸法図

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(mm)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
788-6608	K-203	¥410	300	2.0	8.7	3.4	0.58	5	26	1080(146)
788-6594	K-202	¥510	450	2.0	8.7	3.4	0.58	5	40	505(107)
788-6586	K-201	¥610	600	2.0	8.7	3.4	0.58	5	50	318(60)
788-6632	K-209	¥480	300	2.6	13.2	6.4	0.98	5	46	130(74)

株式会社ニッサチェーン 06-6722-8221

ニッサチェーン 日本 Stainless Victor Chain
ビクターチェーン

全9品他バリエーション有

SV20HG

注意

- もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。 [材質]●ステンレス(SUS316) ●表面処理:電解研磨 [製造国]●日本

寸法図

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(mm)	線径d(mm)	内長P(mm)	内幅W(mm)	使用荷重(kN)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
114-2743	SV16HG	¥18,750	30	1.6	22.8	4.5	0.49	1	1.62	2(67)
114-2744	SV20HG	¥27,300	30	2.0	28.0	5.5	0.78	1	2.58	2(-)

株式会社ニッサチェーン 06-6722-8221