

トヨックス TOYOX Toyoron Hose “トヨロンホース”

全67品 長さ(m) 1~100まで有



TRタイプ



- 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。●内面が耐油性に優れています。●一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に。●使用温度範囲:-5~60℃ ●色:ブルー透明 [材質] ●主材質:軟質塩化ビニール(PVC) ●補強材:ポリエステル系 [製造国] ●日本

発注単位1巻 機トヨックス ☎0120-52-3132

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	長さ(m)	内径×外径(mm)	使用圧力(MPa)	許容曲げ半径(mm以上)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-0091	TR-4-10	¥1,713	10	4×9	0~1.5	15	2	0.70	26(104)
116-0092	TR-4-20	¥3,425	20	4×9	0~1.5	15	2	1.40	15(47)
116-0093	TR-4-50	¥8,563	50	4×9	0~1.5	15	1	3.50	16(160)
116-0095	TR-6-5	¥1,188	5	6×11	0~1.5	20	3	0.45	36(100)
116-0118	TR-15-20	¥14,250	20	15×22	0~1.0	80	1	5.40	123(144)
116-0119	TR-15-50	¥35,613	50	15×22	0~1.0	80	1	13.50	44(94)

トヨックス TOYOX HYPER TOYORON HOSE “ハイパートヨロンホース”

全35品 長さ(m) 5~100まで有



HPTタイプ



- 油に強く耐油性に優れています。●柔軟性に優れ継手への挿入が容易です。●70℃までの耐熱安心性能です。●透明性が高く内部の流体の確認が可能です。●工場設備配管・各種機械配管用。●色:ナチュラル透明 [材質] ●主材質:軟質塩化ビニール(PVC) ●補強材:ポリエステル系 [製造国] ●日本

発注単位1巻 機トヨックス ☎0120-52-3132

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	長さ(m)	内径×外径(mm)	使用圧力(MPa)	許容曲げ半径(mm以上)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
352-0141	HPT-9-5	¥3,150	5	9×15	0~1.5	45	1	0.75	-
352-6393	HPT-9-10	¥6,288	10	9×15	0~1.5	45	1	1.50	-
352-4843	HPT-12-5	¥3,638	5	12×18	0~1.2	65	1	0.95	-
350-9127	HPT-12-10	¥7,275	10	12×18	0~1.2	65	1	1.90	-
352-0192	HPT-15-5	¥5,463	5	15×22	0~1.0	95	1	1.35	-
352-0259	HPT-15-10	¥10,913	10	15×22	0~1.0	95	1	2.70	-

トヨックス TOYOX ToyoSpring Hose “トヨスプリングホース”

全58品 長さ(m) 1~100まで有



TSタイプ



- 折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。●耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。●一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に。●使用温度範囲:-5~60℃ ●色:ナチュラル透明 [材質] ●主材質:軟質塩化ビニール(PVC) ●補強材:硬鋼線 [製造国] ●日本

発注単位1巻 機トヨックス ☎0120-52-3132

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	長さ(m)	内径×外径(mm)	使用圧力(MPa)	許容曲げ半径(mm以上)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-0198	TS-6-5	¥1,213	5	6×11	0.1~0.8	25	3	0.55	12(150)
116-0199	TS-6-10	¥2,413	10	6×11	0.1~0.8	25	2	1.10	4(80)
116-0200	TS-6-20	¥4,825	20	6×11	0.1~0.8	25	2	2.20	1(-)
116-0201	TS-6-50	¥12,063	50	6×11	0.1~0.8	25	1	5.50	2(200)
116-0202	TS-6-100	¥22,088	100	6×11	0.1~0.8	25	1	11.00	-
116-0203	TS-8-5	¥1,775	5	8×13.5	0.1~0.8	35	3	0.70	9(150)

トヨックス TOYOX Toyoconnector TC3-CS Coupling “トヨコネクタ TC3-CS型”



TC3-CS19



- ホースと継手の間で起きる流量不足や流体漏れ、ホース抜けなどのトラブルを防止します。●使用圧力・使用温度範囲:適合ホース規格に準ずる [材質] ●ニップル、カムアーム:ステンレスSCS14(SUS316相当) ●固定部品、リング、ピン、スプリング:ステンレスSUS304 ●袋ナット:ステンレスSCS13(SUS304相当) ●ガスケット、パッキン:シリコーンゴム ●スリーブ:ポリアセタール [製造国] ●日本

発注単位1個 機トヨックス ☎0120-52-3132

発注コード	品番	税抜価格(1個)	ねじ寸法	適合ホース内径×外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
251-7535	TC3-CS19	¥24,714	R3/4	19×26	10	350	3(-)
251-7534	TC3-CS25	¥27,541	R1	25×33	8	550	0(-)

トヨックス TOYOX Toyoconnector TC6-S Coupling “トヨコネクタ TC6S型”



TC6-S38-R1-1/2



- 従来の継手に比べ、ホース口がホースと同径なので、ホースの挿入がしやすく配管時間が短縮できます。●使用圧力・使用温度範囲:適合ホース規格に準ずる [材質] ●ニップル:ステンレスSCS13(SUS304相当) ●クランプ:ステンレスSCS14(SUS316相当) ●ゴムキャップ:ニトリルゴム(NBR)、スペーサ:ポリアセタール ●ボルト:ステンレスSUSXM7(SUS304相当)、潤滑剤:NSF H1登録グリース [製造国] ●日本

発注単位1個 機トヨックス ☎0120-52-3132

発注コード	品番	税抜価格(1個)	ねじ寸法	適合ホース内径×外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
149-1426	TC6-S38-R1-1/2	¥17,069	R1-1/2	38×48	4	745	34(155)
149-1427	TC6-S50-R2	¥24,609	R2	50×62	2	1240	8(80)

トヨックス TOYOX TOYOCONNECTOR TC6-CS “トヨコネクタ TC6-CS型”



TC6タイプ



- ホースと継手の間で起きる流量不足や流体漏れ、ホース抜けなどのトラブルを防止します。●生産性向上、安全のお役に立つホース継手です。●使用圧力・使用温度範囲:適合ホース規格に準ずる [材質] ●ニップル、カムアーム:ステンレスSCS14(SUS316相当) ●固定部品、リング、ピン、スプリング:ステンレスSUS304 ●クランプ:ステンレスSUS14(SUS316相当) ●ガスケット:シリコーンゴム [製造国] ●日本

発注単位1個 機トヨックス ☎0120-52-3132

発注コード	品番	税抜価格(1個)	継手規格	適合ホースサイズ内径×外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
254-9183	TC6-CS38	¥25,761	1-1/2	38×48	4	1050	-
254-7627	TC6-CS50	¥33,091	2	50×62	2	1400	-

トヨックス TOYOX Toyoconnector TC3-PC Coupling “トヨコネクタ TC3PC型”



TC3-PC9-R3/8



- 耐薬品性(酸、アルカリ)に優れます。●金属イオンの溶出が少ないです。●使用圧力・使用温度範囲:適合ホース規格に準ずる ●屋内専用 ●有機溶剤不可 ●再利用不可 [材質] ●ニップル:PPSU樹脂 ●袋ナット:ナイロン ●ネジ:SPS樹脂 ●スリーブ:ポリプロピレン [製造国] ●日本

発注単位1個 機トヨックス ☎0120-52-3132

発注コード	品番	税抜価格(1個)	ねじ寸法	適合ホース内径×外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
149-1420	TC3-PC9-R3/8	¥2,083	R3/8	9×15	20	26	1(100)
149-1421	TC3-PC12-R1/2	¥2,253	R1/2	12×18	20	32	6(27)
149-1422	TC3-PC15-R1/2	¥2,550	R1/2	15×22	20	48	11(275)
149-1423	TC3-PC19-R3/4	¥2,890	R3/4	19×26	10	63	18(-)
149-1424	TC3-PC25-R1	¥3,740	R1	25×33	10	97	30(300)

トヨックス TOYOX Toyoconnector TC3-F Coupling “トヨコネクタ TC3-F型”

全15品他バリエーション有



TC3-F15-1S



- 特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定するので、流体漏れ、ホース抜けが解消できます。●使用圧力・使用温度範囲:適合ホース規格に準ずる [材質] ●ニップル:ステンレスSCS16(SUS316L相当) ●袋ナット:ステンレスSCS13(SUS304相当) ●パッキン:シリコーンゴム ●スリーブ:ポリアセタール [製造国] ●日本

発注単位1個 機トヨックス ☎0120-52-3132

発注コード	品番	税抜価格(1個)	継手規格	適合ホースサイズ内径×外径(mm)	リングカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
116-0496	TC3-F15-1S	¥14,823	1S	15×22	-	10	238	18(900)
350-4244	TC3-F15-1S-BL	¥17,803	1S	15×22	青	10	238	-
352-0094	TC3-F15-1S-RD	¥17,803	1S	15×22	赤	10	238	-
352-0135	TC3-F15-1S-YE	¥17,803	1S	15×22	黄	10	238	-
352-4823	TC3-F15-1S-GR	¥17,803	1S	15×22	緑	10	238	-