

トラスコ Clamp for Ferrule Fittings
フェルル継手用クランプ金具

- フェルル継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
- 半導体関連装置、FPD製造装置などに。
- 食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
- TRUSCO フェルル継手用クランプ金具 15A専用 [材質] ●ステンレス(SCS13) [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	外径 (mm)	適合サイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★855-5601	THC15A-OSU	¥6,411	46	15A	1	150	38(42)
★855-5602	THCS-OSU	¥7,886	64	1S, 1.25S, 1.5S	1	280	39(96)

トヨックス TOYOFUSSO HOSE
“トヨフッソホース”

全32品長さ(m) 1~20まで有



- 内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応できます。
- 薬品、化粧品、食品、耐油、耐熱配管用。
- 使用温度範囲:-20~80℃
- 食品衛生法適合(令和2年厚生労働省告示第196号)
- 色:ナチュラル透明
- FDA DMF Type II No.25486登録 [材質] ●主材質:4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 ●補強材:ポリエステル糸 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	長さ (m)	内径×外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm以上)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-0428	FF-9-10	¥29,225	10	9×15	0~1.0	65	1.55	2(50)
116-0429	FF-9-20	¥53,125	20	9×15	0~1.0	65	3.10	0(-)
251-5979	FF-12-1	¥4,050	1	12×18	0~1.0	85	0.18	0(-)
251-5981	FF-12-2	¥8,100	2	12×18	0~1.0	85	0.36	1(-)
251-5967	FF-12-3	¥12,150	3	12×18	0~1.0	85	0.54	2(-)
251-5983	FF-12-5	¥20,250	5	12×18	0~1.0	85	0.90	2(-)

トラスコ Tube Cutter
チューブカッター

- 人間工学デザインで握りやすいです。
- ポリウレタンチューブ等の軟質プラスチックチューブの切断に。 [製造国] ●台湾

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	切断能力 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
416-2587	TTC-416	¥891	4~16	78	10	50	1108(85)

替 刃

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
416-2595	TTC-416C	¥309	10	1	1041(105)

ビスコ PISCO Tube Cut Nipper
チューブカットニッパ

- チューブガイド付きでチューブを綺麗に確実に切断できます。 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	切断能力 (mm)	全長 (mm)	適用チューブ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
123-2934	TCN-15	¥1,807	3~16	172	ビスコチューブ全般	1	124	261(178)

十川 Super Tom FUSSO-easy Hose
“スーパートムフッ素 easy ホース”

全20品長さ(m) 5~20まで有



- 非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
- 塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。
- 使用温度範囲:-20~60℃
- 色:半透明 [材質] ●耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)
- 内面フッ素樹脂 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	長さ (m)	内径×外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm以上)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
119-3417	FE-9-5	¥14,210	5	9×15	1.1	45	0.71	4(400)
119-3413	FE-9-10	¥28,434	10	9×15	1.1	45	1.41	0(-)
119-3418	FE-9-15	¥42,646	15	9×15	1.1	45	2.12	0(-)
389-1071	FE-9	¥46,649	20	9×15	1.1	45	2.80	1(100)
119-3419	FE-12-5	¥18,953	5	12×18	1.0	60	0.89	4(200)
118-8081	FE-12-10	¥37,920	10	12×18	1.0	60	1.78	1(100)

トヨックス TOYOFUSSO SOFT HOSE
“トヨフッソソフトホース”

全11品長さ(m) 5~20まで有



- しなやかなので、狭所配管、可動部配管に最適です。
- 従来のフッ素ホースに比べ柔らかく扱いやすいです。
- 化粧品、油脂食品、酒類、香料などの配管用。
- 使用温度範囲:-5~70℃
- 食品衛生法適合(令和2年厚生労働省告示第196号)
- 色:ナチュラル透明(イメージライン入り) [材質] ●主材質:4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂、軟質塩化ビニール ●補強材:ポリエステル糸 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	長さ (m)	内径×外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm以上)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
251-5985	FFY-12-5	¥19,163	5	12×18	0~1.0	85	1	0.875	2(-)
251-5984	FFY-12-10	¥38,325	10	12×18	0~1.0	85	1	1.750	0(-)
149-1398	FFY-12-20	¥69,675	20	12×18	0~1.0	85	1	3.500	1(-)
251-5987	FFY-15-5	¥28,375	5	15×22	0~1.0	105	1	1.250	0(-)
251-5986	FFY-15-10	¥56,738	10	15×22	0~1.0	105	1	2.500	0(-)

Junkosha Tube Cutter
チューブカッター

全4品 切断能力(mm) 12~26まで有



- つぶれやバリがなく、直角な切断面にカットできます。
- 小口径チューブ用と大口径チューブ用の2カ所の切断ポイントがあります。
- ナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブの切断用。 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	切断能力 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
383-6748	TC-1	¥5,119	12	1	152	-
383-6750	TC-2	¥5,430	20	1	160	-
383-6751	TC-3	¥12,180	26	1	220	-

SMC Tube Cutter
チューブカッター

- つぶれやバリのない、直角な切断面にカットできます。
- 安全なロック機構付です。
- 適用チューブ材質:ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ。 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	全長 (mm)	適用チューブ外径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
419-4021	TK-1	¥3,210	155	13	1	140	399(135)
419-4039	TK-2	¥3,299	176	18	1	140	560(132)
419-4047	TK-3	¥1,035	110	12	1	32	132(144)