

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

トラスコ Tang-Through Screwdriver with Wood Handle
TRUSCO 日本 **木柄貫通ドライバー**

全12品他バリエーション有

●サビにくい特殊メッキ加工をしています。●貫通タイプ ●先端:マグネット入り ●全身焼入 [材質]●軸:炭素鋼(軸長200mmのみ特殊合金鋼) ●グリップ:木 [製造国]●日本



発注単位1本 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
449-9433	TWKD-5.5-75	¥463	⊖5.5	75	175	10	54	256(83)
449-9441	TWKD-6-100	¥523	⊖6.0	100	215	10	77	990(103)
449-9468	TWKD-8-150	¥729	⊖8.0	150	280	10	134	466(69)
449-9492	TWKD-1-75	¥463	⊕1	75	175	10	50	195(120)
449-9506	TWKD-2-100	¥523	⊕2	100	215	10	81	599(88)
449-9522	TWKD-3-150	¥729	⊕3	150	280	10	134	239(123)

トラスコ Traditional Screwdriver with Wood Handle
TRUSCO 日本 **木柄ドライバー**

全12品他バリエーション有

●サビにくい特殊メッキ加工をしています。●先端:マグネット入り ●全身焼入 ●普通タイプ [材質]●軸:炭素鋼(軸長200mmのみ特殊合金鋼) ●グリップ:木 [製造国]●日本



発注単位1本 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
449-9557	TWD-5.5-75	¥429	⊖5.5	75	175	10	42	238(71)
449-9565	TWD-6-100	¥471	⊖6.0	100	215	10	64	443(91)
449-9581	TWD-8-150	¥677	⊖8.0	150	280	10	107	151(74)
449-9611	TWD-1-75	¥429	⊕1	75	175	10	42	164(81)
449-9620	TWD-2-100	¥471	⊕2	100	215	10	71	772(110)
449-9646	TWD-3-150	¥677	⊕3	150	280	10	110	90(83)

ベッセル Powerful Tang-Through Screwdriver
VESSEL 日本 **強力貫通ドライバー**

全8品他バリエーション有

●軸はクロムバナジウム鋼です。●貫通型ですので、げばしい作業にも耐えられます。●全身焼入 ●貫通タイプ ●先端:マグネット入り [材質]●軸:クロムバナジウム鋼 ●グリップ:木 [製造国]●日本



発注単位1本 株式会社ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
124-6992	100-5.5-75	¥684	⊖5.5	75	182	6	90	1064(119)
124-7000	100-6-100	¥847	⊖6.0	100	223	6	135	3658(114)
124-7026	100-6-300	¥1,233	⊖6.0	300	423	6	200	502(173)
124-7018	100-8-150	¥1,230	⊖8.0	150	294	6	225	2179(136)
124-7034	100-1-75	¥684	⊕1	75	182	6	90	601(118)
124-7042	100-2-100	¥847	⊕2	100	223	6	135	3094(117)

トネ Screwdriver
トネ 日本 **貫通ドライバー**

全9品他バリエーション有

●木の暖かみがあるスタンダードな木柄ドライバーです。●貫通タイプ [材質]●軸:構造用鋼 ●グリップ:木 [製造国]●日本



発注単位1本 TONE㈱ ☎0721-56-1850

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
810-9132	MD-050	¥414	⊖0.6×4.5	50	145	12	70	134(109)
810-9133	MD-075	¥450	⊖0.7×5.5	75	170	12	75	141(132)
810-9134	MD-100	¥557	⊖0.9×6.0	100	218	12	100	296(99)
810-9135	MD-125	¥779	⊖0.9×7.0	125	257	6	160	167(109)
810-9136	MD-150	¥814	⊖1.0×8.0	150	282	6	190	354(99)
810-9137	MD-200	¥1,150	⊖1.1×9.0	200	348	6	290	149(74)

京都機械工具 Wooden Grip Screwdriver
KTC 日本 **木柄ドライバー貫通タイプ**

全12品他バリエーション有

●暖かみのある木質を活かした伝統的なドライバーです。●貫通タイプ [材質]●軸:クロムバナジウム鋼 ●グリップ:木 [製造国]●日本



発注単位1本 京都機械工具㈱

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
807-0235	MD-75	¥514	⊖5.5	75	170	5	55	255(113)
807-0228	MD-100	¥626	⊖6	100	220	5	110	416(168)
807-0657	PD-1	¥523	⊕No.1	75	170	5	60	105(153)
807-0658	PD-2	¥677	⊕No.2	100	220	5	110	216(115)
807-0659	PD-3	¥960	⊕No.3	150	285	5	190	115(180)

ネプロス Wooden Grip Screwdriver
NEPROS 日本 **木柄ドライバー貫通タイプ**

●グリップは流線形状で今までにない美しく独創的なフォルムです。●クロスは赤系色、マイナスは緑系色に仕上げられていますので、判別が容易にでき、作業性が向上します。●先端:マグネット入り ●貫通タイプ [材質]●軸:特殊鋼 ●グリップ:木 [製造国]●日本



発注単位1本 京都機械工具㈱

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
807-0411	ND3M-055	¥2,790	⊖5.5	75	191	5	110	65(113)
807-0412	ND3M-06	¥3,810	⊖6.3	100	228	5	160	79(89)
807-0413	ND3M-08	¥4,630	⊖8	150	291	5	240	35(86)
807-0415	ND3P-1	¥2,790	⊕No.1	75	191	5	110	74(103)
807-0416	ND3P-2	¥3,810	⊕No.2	100	228	5	160	140(94)
807-0417	ND3P-3	¥4,630	⊕No.3	150	291	5	240	40(94)

アネックス Tang-Through Screwdriver with Wood Handle
ANEX 日本 **木柄貫通ドライバー**

全16品他バリエーション有

●大型貫通用座金付木柄ハンドルを採用しています。●貫通タイプ ●先端:マグネット入り [材質]●軸:クロムモリブデンバナジウム鋼 ●グリップ:ブナ材 [製造国]●日本



発注単位1本 株式会社兼古製作所 ☎0256-32-6321

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
774-1251	170-5.5-75	¥557	⊖5.5	75	177	6	65	181(83)
774-1260	170-6-100	¥686	⊖6.0	100	220	6	110	248(123)
774-1197	170-1-75	¥557	⊕No.1	75	177	6	65	62(53)
774-1201	170-2-100	¥686	⊕No.2	100	220	6	110	535(145)
774-1235	170-3-150	¥1,000	⊕No.3	150	283	6	185	62(120)

ベッセル Precision Screwdriver Set
VESSEL 日本 **精密ドライバーセット**

●クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。●ローレット加工で細かな回転が入ります。●豊富なサイズで多様な精密ねじに対応します。[材質]●軸:特殊鋼 ●グリップ:ステンレス鋼、ポリプロピレン ●クッショングリップ:エラストマー [製造国]●日本



発注単位1セット 株式会社ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
302-9034	TD-55	¥1,567	⊖0.9, 1.2, 1.8, 2.3, 3.0, 3.5	6	10	174	1317(140)
302-9042	TD-56	¥1,567	⊖0.9, 1.2, 1.8, 2.3, ⊕0.0, 0	6	10	175	15294(99)
125-6689	TD-56S	¥1,444	⊖0.7, 0.9, ⊕0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0	6	10	175	6962(218)

ドライバー・六角棒レンチ

グリップドライバー

樹脂柄ドライバー

スタビライザー

木柄ドライバー

精密ドライバー

検電ドライバー

差替式ドライバー

ラチェット式ドライバー

オフセットラチェットドライバー

ソケットドライバー

インパクトドライバー(手動)

六角棒ドライバー

ヘックスローブドライバー

特殊ドライバー

ボールポイント六角棒レンチ

六角棒レンチ

ヘックスローブレンチ