

ヘックスローブドライバー

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

ドライバー・六角棒レンチ

グリップ
ドライバー

樹脂柄
ドライバー

スタビ
ドライバー

木柄
ドライバー

精密
ドライバー

検電
ドライバー

差替
ドライバー

ラチェット
ドライバー

オフセット
ラチェット
ドライバー

ソケット
ドライバー

インパクト
ドライバー
(手動)

六角棒
ドライバー

ヘックスローブ
ドライバー

特殊
ドライバー

ボールポイント
六角棒レンチ

六角棒
レンチ

ヘックスローブ
レンチ

ゲドレー TORX® Driver GEDORE® いじり止めトルクス®ドライバー“2163 TXB”

全10品他バリエーション有



●3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力加わりやすいです。●焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。【材質】●軸:モリブデンバナジウム鋼 ●グリップ:複合材 【製造国】●スロベニア

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
137-2323	6677570	¥1,443	T 7H	60	145	10	34	1(100)
137-2324	6677650	¥1,443	T 8H	60	145	10	38	2(67)
137-2325	6677730	¥1,443	T 9H	60	145	10	38	1(-)
137-2326	6677810	¥1,440	T10H	80	165	10	39	14(175)
137-2327	6678030	¥1,457	T15H	80	165	10	54	3(-)
137-2328	6678110	¥1,491	T20H	100	185	10	60	16(400)

ビーハ Soft Finish Torx, Screwdriver wiha® トルクス®ドライバー

全10品他バリエーション有



●手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。●フレッド先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクス®ねじをガッチリとキャッチします。【材質】●軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼 【製造国】●ドイツ

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
492-2522	362006050	¥1,198	T 6	60	164	10	33	215(83)
492-2531	362007050	¥1,198	T 7	60	164	10	33	185(129)
492-2549	362008060	¥1,198	T 8	60	164	10	34	594(119)
492-2557	362009060	¥1,298	T 9	60	171	10	52	143(231)
492-2468	362010080	¥1,328	T10	80	191	10	54	696(123)
492-2476	362015080	¥1,328	T15	80	191	10	54	817(90)

PBスイストーツ Torx, Screwdriver PB SWISS TOOLS® “スイスグリップ・トルクス®ドライバー”

全13品他バリエーション有



●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。●T30・T40は根元六角付きです。●スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。【材質】●軸:特殊鋼 ●グリップ:ポリプロピレン, サントプレン 【製造国】●スイス

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
833-8854	8400-3	¥1,441	T3	40	117	10	13	43(391)
833-8855	8400-4	¥1,441	T4	40	117	10	13	6(120)
833-8856	8400-5	¥1,574	T5	50	127	10	14	7(117)
833-8857	8400-6	¥1,576	T6	50	127	10	15	43(166)

ヴェッセル Wood-compo TORX, Screwdriver VESSEL® ウッディトルクス®ドライバー

全7品他バリエーション有



●トルクス®ネジ、タンパーブルー・トルクス®ネジ(いじり止め付き)に対応します。●トルクス®ネジ専用のドライバーで、トルクス®ライセンスにもとづき製造しているため、あらゆるトルクス®ネジに対応します。【材質】●軸:クロムバナジウム鋼 ●グリップ:木樹脂 ※木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
835-6414	B-340TX T10H-80	¥ 684	T10H	80	188	6	89	553(82)
835-6415	B-340TX T15H-80	¥ 684	T15H	80	188	6	91	342(92)
835-6416	B-340TX T20H-120	¥ 737	T20H	120	228	6	99	723(107)
835-6417	B-340TX T25H-120	¥ 807	T25H	120	236	6	128	453(92)
835-6418	B-340TX T27H-120	¥ 869	T27H	120	236	6	128	22(82)
835-6419	B-340TX T30H-120	¥1,126	T30H	120	246	6	181	208(80)

ビーハ Soft Finish Torx Plus, Screwdriver wiha® トルクスプラス®ドライバー

全11品他バリエーション有



●ソフトフィニッシュ。ハンドルのトルクスプラス。ドライバーです。【材質】●軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼 【製造国】●ドイツ

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
481-3952	362IP006060	¥1,351	6IP	60	164	10	33	78(1150)
481-3961	362IP007060	¥1,351	7IP	60	164	10	33	144(118)
481-3979	362IP008060	¥1,351	8IP	60	164	10	34	128(146)
481-3987	362IP009060	¥1,441	9IP	60	171	10	52	56(170)
481-3880	362IP010080	¥1,483	10IP	80	191	10	54	82(131)
481-3898	362IP015080	¥1,558	15IP	80	191	10	54	130(103)

PBスイストーツ Torx, Screwdriver PB SWISS TOOLS® トルクス®ドライバー

全14品他バリエーション有



●グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れた、手入れも簡単です。●何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。【材質】●軸:特殊鋼 ●グリップ:セルロースアセトブチレート 【製造国】●スイス

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
833-8834	400-3	¥1,441	T3	40	113	10	13	1(10)
833-8836	400-4	¥1,443	T4	40	113	10	14	2(50)
833-8839	400-5	¥1,443	T5	50	123	10	14	27(97)
833-8842	400-6	¥1,443	T6	50	125	10	13	36(180)
833-8843	400-7	¥1,564	T7	50	130	10	19	2(15)

ヴェッセル Power Grip Torx, Screwdriver VESSEL® パワーグリップトルクス®ドライバー

全12品他バリエーション有



●手にフィットし、安定した締め作業ができるグリップです。●タンパーブルーねじ(いじり止め付ねじ)に対応しています。(※T5・T6は除く) ●全身焼入 ●ローレット加工 【材質】●軸:クロムバナジウム鋼 ●グリップ:アセテート樹脂 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
169-7536	5400TXT5X80	¥614	T5	80	155	12	17	490(90)
169-7544	5400TXT6X80	¥614	T6	80	155	12	17	722(102)
169-7552	5400TXT7HX80	¥643	T7H	80	155	12	17	186(57)
169-7561	5400TXT8HX80	¥643	T8H	80	155	12	17	742(35)
169-7579	5400TXT9HX80	¥643	T9H	80	155	12	17	184(113)
169-7587	5400TXT10HX80	¥693	T10H	80	155	12	17	1413(95)

ヴェッセル Cushion Grip TORX, Screwdriver VESSEL® クッショングリップトルクス®ドライバー

全7品他バリエーション有



●トルクス®ネジ専用のドライバーで、トルクス®ライセンスにもとづき製造しているため、あらゆるトルクス®ネジに対応します。●手にフィットするクッショングリップです。【材質】●軸:クロムバナジウム鋼 ●グリップ:樹脂 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
835-6421	B-640TX T5-40	¥531	T5	40	126	6	24	107(73)
835-6422	B-640TX T6-40	¥531	T6	40	126	6	24	531(94)
835-6423	B-640TX T7H-40	¥531	T7H	40	126	6	24	43(94)
835-6424	B-640TX T8H-40	¥571	T8H	40	126	6	24	950(105)
835-6425	B-640TX T9H-40	¥571	T9H	40	126	6	24	49(159)