

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

マーベル
MARVEL CORPORATION
日本

Cable Sheave
吊り金車 ワンタッチ開閉式

MTK-60

ワンタッチで開きます

●ワンタッチ開閉式でケーブルを通すのが簡単です。●アーム部はレバーで簡単に開き、閉じればしっかりロックされます。●ベアリング入りローラーを採用しています。●通信、電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事に。【製造国】●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	最大荷重(kN)	最大ケーブル径(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
148-7141	MTK-60	¥5,040	104×65×220	0.98	φ60	5	0.75	54(235)
148-7140	MTK-100	¥8,800	148×104×298	1.47	φ100	5	1.60	13(77)

(株)マーベル ☎06-6746-3213

マーベル
MARVEL CORPORATION
日本

4-sided Cable Sheave
4面金車

さびにくいステンレス製

●ローラー部はステンレス製でさびにくくなっています。●ロープおよび被覆電線などφ50までの線径に最適です。●光ケーブルや電話線、同軸線などの細い線も噛みこまない井桁構造です。●通信、電力ケーブルの延線に。●架空線および内線工事に。【材質】●スチール ●ステンレス 【製造国】●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	最大荷重(kN)	最大ケーブル径(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
236-2074	MTK-504	¥23,200	138×57×260	4.9	φ50	10	2.2	19(-)

(株)マーベル ☎06-6746-3213

マーベル
MARVEL CORPORATION
日本

Cable Sheave
“おむすび金車”スチール製

つまみを引っ張ることで簡単に開閉が可能

●LANケーブル、電話線、VAケーブル、ロープ等に最適です。●3本ローラー使用で細い線も噛み込みにくい安全軽量設計です。●ローラー部はステンレス製でさびにくくなっています。●通信、電力ケーブルの延線に。●架空線および内線工事に。【材質】●本体：スチール ●ローラー部：ステンレス 【製造国】●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	最大荷重(kN)	最大ケーブル径(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★179-7376	MTK-S40S	¥12,800	180×55×205	0.5	φ40	10	1.1	9(450)

(株)マーベル ☎06-6746-3213

マーベル
MARVEL CORPORATION
日本

Puralock
プラロック

MPR-1000

通線時に仕上りでも張線作業が可能 建起し、ひずみ直しに簡便です 樹木の枝曲げに

●通線・張線作業に大活躍です。●家屋の建起し、通線作業、張線作業に。●ロープ形状：3本打ち【材質】●スチール 【製造国】●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	張線能力(kg)	ロープ径(mm)	ロープ長さ(m)	ロープ破断荷重(kN)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-1485	MPR-1000	¥30,800	200	10	10	20.6	6	1800	42(128)
116-1486	MPR-2000	¥36,000	350	14	10	38.6	3	2900	20(154)

(株)マーベル ☎06-6746-3213

マーベル
MARVEL CORPORATION
日本

Cable Sheave
吊り金車

MTK-120F

開き止め部はワンタッチ構造

●アルミローラーは衝撃に強く割れにくい合金を使用しています。●開き止め部はワンタッチ構造でケーブルの出し入れが簡単です。●通信、電力ケーブルの延線に。●架空線および内線工事に。【材質】●スチール ●アルミ 【製造国】●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	最大荷重(kN)	最大ケーブル径(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★179-8847	MTK-120F	¥50,400	126×180×400	9.8	φ60	1	4.1	8(54)
★179-7373	MTK-180F	¥100,000	195×300×620	21.5	φ120	1	12.5	4(-)

(株)マーベル ☎06-6746-3213

マーベル
MARVEL CORPORATION
日本

Three Metal Rollers
3連金車

開き止め部はワンタッチ構造

●アルミローラーは衝撃に強く割れにくい合金を使用しています。●開き止め部はワンタッチ構造でケーブルの出し入れが簡単です。●通信、電力ケーブルの延線用。●架空線および内線工事に。【材質】●スチール ●アルミ 【製造国】●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	最大荷重(kN)	最大ケーブル径(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★179-7375	MTK-103A	¥92,000	310×170×380	9.8	φ100	1	7.4	0(-)

(株)マーベル ☎06-6746-3213

クラインツールズ
KLEIN TOOLS
アメリカ

Parallel Jaw Grip 4500 Series
捫線器(鋼心アルミ燃線(ACSR)など用)

KT4500 (鋼心アルミ燃線(ACSR)など用)

●軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。●汎用性が高く、幅広いケーブルタイプとサイズに対応します。●丸型ジョーはケーブルとの接触を最大化して、変形を最小限に抑えます。●スプリング付きで常にジョーが閉じた状態を維持します。●ACSRなどの張線作業に。●スプリング付【製造国】●アメリカ

品番 仕様

KT4500	スプリング付
KT4501	スプリング、安全カバー、ハンドルロック付
KT4502	スプリング、安全カバー付
KT4650	スプリング付

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	張線能力(kg)	捫線能力(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
251-3056	KT4500	¥34,937	2268	4.57~15.20	2	1.79	1(-)
251-3051	KT4501	¥34,937	2268	4.57~15.20	2	1.91	0(-)
251-3065	KT4502	¥34,937	2268	4.57~15.20	2	1.92	0(-)
251-3062	KT4650	¥42,250	2268	4.06~22.86	2	2.20	0(-)

KLEIN TOOLS社 ☎0120-509-849

クラインツールズ
KLEIN TOOLS
アメリカ

Cable Grip
捫線器(鋼燃線など用)

品番 仕様

1604-10	-
1604-20	-
1604-20L	安全カバー付

●軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。●ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。●鋼燃線などの張線作業に。【製造国】●アメリカ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	張線能力(kg)	捫線能力(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
251-3069	1604-10	¥17,336	1134	1.52~6.35	6	0.43	0(-)
251-3055	1604-20	¥18,574	2268	3.18~12.70	3	1.12	0(-)
251-3053	1604-20L	¥28,614	2268	3.18~12.70	3	1.18	0(-)

KLEIN TOOLS社 ☎0120-509-849