

在庫
189アイテム

グリスガン(エア式)/グリスガン用ノズル

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

グリス関連用品

グリスガン

グリスニップル

グリス注入器

オイル注入器

手動給油器

自動給油器

ヤマダ Air Operated Grease Gun エア式グリスガン



●生産ライン・給油箇所が多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。●作業の効率が大幅アップします。●グリスは蛇腹カートリッジ式です。●グリス残量のチェックも簡単です。●420ccカートリッジグリス専用です。●ノズル接続ねじ:Rc1/8 ●使用エア圧:0.3~0.7MPa [付属品] ●ノズル(CNP-2) ●レギュレーター [製造国] ●日本



発注単位1丁 株式会社ヤマダコーポレーション ☎0120-518-055

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	吐出量(cc/min)	油槽径(mm)	容量(cc)	全長(mm)	最大圧力(MPa)	梱包数(丁)	質量(kg)	実績(前年比%)
828-0178	AMG-400N	¥19,250	310	60.5	420	438	28	1	2.1	1032(103)

京都機械工具 Nozzle for Grease Gun グリスガン用ノズル(チャック式ノズルタイプ)



●チャック式ノズルです。●接続ねじ径:R1/8 [製造国] ●台湾

発注単位1本 京都機械工具株

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
373-4404	G-190NC	¥1,843	172	1	90	410(71)

京都機械工具 Nozzle for Grease Gun グリスガン用ノズル(ハイドロホースノズルタイプ)



●自由自在に曲げられるハイドロホースノズルです。●チャック式ノズルです。●接続ねじ径:R1/8 [製造国] ●台湾

発注単位1本 京都機械工具株

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
373-4447	G-330NH	¥2,460	337	10	140	1055(72)

京都機械工具 Nozzle for Grease Gun グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)



●スタンダードのノズルです。●接続ねじ径:R1/8 [製造国] ●台湾

発注単位1本 京都機械工具株

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
373-4382	G-120NS	¥737	115	1	25	147(178)
373-4391	G-180NS	¥900	180	1	50	128(247)
373-4421	G-250NS	¥986	250	1	70	222(108)
373-4455	G-450NS	¥1,423	450	1	103	171(88)

トラスコ Hose & Nozzle for Grease Gun グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)

全日品番 全長(mm) 115~466まで有



●さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるように中継ぎのホースとノズルをご用意しています。●接続ねじ径:R1/8 [製造国] ●台湾



注意
●トラスコグリスガン用ホースは31.5MPa以下でご使用ください。

発注単位1本 株式会社トラスコ中山 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
112-5273	G3C-10	¥3,660	265	1	62	2865(94)
112-5281	G3C-12	¥3,720	314	1	66	3164(122)
112-5290	G3C-18	¥3,309	466	1	70	1470(89)

ヤマダ Micro Hose マイクロホース(グリスガン接続用)



●パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。●グリスガンに接続使用可能です。●接続ねじ径:R1/8 [製造国] ●日本

発注単位1本 株式会社ヤマダコーポレーション ☎0120-518-055

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(mm)	仕様	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
112-5711	SPK-1C	¥3,588	355	ピンタイプフィッティング用	10	141	3870(110)
252-2287	SPK-2CN	¥3,763	373	ボタンヘッドフィッティング用	10	152	1909(820)
112-5737	SPK-3C	¥2,188	330	ハイドロリックニップル用	10	83	10708(112)
112-5745	SPK-20C	¥5,513	377	ボタンヘッドフィッティング(大)用	50	320	346(286)
223-8003	SPK-1C-1M	¥10,063	1069	ピンタイプフィッティング用	1	189	-
260-2698	SPK2C1MN	¥10,500	1073	ボタンヘッドフィッティング用	1	242	-
121-7310	SPK-3C-1M	¥8,050	1030	ハイドロリックニップル用	1	132	-

ヤマダ Nozzle for Grease Gun グリスガン用ノズル(ハイドロリックニップル用)

全日品番 全長(mm) 120~450まで有



●ハイドロリックニップル用です。●接続ねじ径:R1/8 [製造国] ●インド



発注単位1本 株式会社ヤマダコーポレーション ☎0120-518-055

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(mm)	タイプ	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
112-8132	HSP-1	¥700	120	標準型	50	48	2837(171)
112-8141	HSP-2	¥788	240	ロング	50	95	2463(122)
112-8167	HSP-10	¥1,750	450	ロング	20	180	624(94)

エーゼット Nozzle for Grease Gun グリスガン用ノズル(フレキシブルチャッキングタイプ)



●様々な角度に対応したチャッキング式のグリスガン専用ノズルで噛み込み式なので安定したグリスアップが可能です。●ハイドロリックニップル用です。●フレキシブルタイプです。●チャッキング式●接続ねじ径:R1/8 [製造国] ●台湾

発注単位1本 株式会社エーゼット

発注コード	品番	税抜価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
798-2712	G601	¥978	250	10	71	2618(94)
798-2721	G604	¥1,344	450	10	81	1135(110)