

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

工具箱

スチール製工具箱

ステンレス製工具箱

間仕切りボックス

樹脂製工具箱

システムボックス

アタッチケース

パーツケース

切削工具ケース

道具箱

車載用収納箱

アルミケース

プロテクター

ツールケース

アイリスオーヤマ Sealed Buckle Container 密閉バックルコンテナ



●フタのフレーム内側部分にはホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し、密封性を高めたコンテナです。【材質】●本体:バックル:ポリプロピレン(PP) ●密封材:スチレン系エラストマー 【製造国】●日本

発注単位1個 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-211-299

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
855-6977	MBR-13-O	¥1,609	オレンジ	447×295×162	360×240×135	10	1000	213(245)
855-6978	MBR-21-O	¥2,073	オレンジ	447×295×258	360×240×230	3	1440	92(165)
855-6979	MBR-45-O	¥3,303	オレンジ	579×386×325	480×317×295	3	2560	124(116)

トラスコ Car Rack(TECCELL) TECCELL車載ラック



●TECCELL素材を使用した車載ラックです。●TECCELL素材を使用することで軽量化ができ、燃費の向上につながります。●他サイズと組み合わせることで、自由にレイアウトができます。【付属品】●マジックテープ×2セット 【製造国】●日本

発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	均等荷重(kg)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
396-3967	CRTEC-3560	¥28,740	600×350×300	30	1	2.5	-
396-3970	CRTEC-3595	¥32,777	350×950×300	30	1	3.2	-
396-3968	CRTEC-9535	¥33,574	950×350×300	30	1	5.5	-
396-3966	CRTEC-9595	¥58,869	950×950×400	200	1	8.9	-

トラスコ Car Rack 車載スライドラック



●車載用折りたたみ、引き出しテーブルシステムです。●テーブル部は垂直に収納されスペースをとりません。●脚の収納は工具不要でワンタッチ構造です。●テーブル部はアルミ材を使用、軽量構造です。●付属取付金具を使用して車両に取付可能です。●耐荷重:150kg ●適応車種:ハイエースなど 【材質】●テーブル部:アルミ ●脚部:アルミ ●本体レール:スチール 【付属品】●車両取付金具 【製造国】●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★257-4539	CST1	¥169,714	テーブル・荷台部:シルバー、本体:黒	620×1330~2040×750	32	0(-)

デンサン Van Cabinet “バンキャビネット”(引き出し)



●自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。●多彩なパーツを組み合わせ、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。●工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納、取り出しに力を発揮します。●仕切板(着脱可能)取付ピッチ:50mm ●引出し耐荷重:0.39kN(40kgf)(1個あたり) 【材質】●本体:SPCC ●天板:MDF 【製造国】●中国

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く ジェフコム㈱ ☎072-986-5900

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	引出し数	タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★103-6632	SCT-F01	¥123,514	950×950×200	3	普通車用	54	1(-)
★103-6650	SCT-F02	¥140,486	1150×950×200	3	普通車用	62	0(-)
★103-6654	SCT-F06	¥134,829	1150×780×265	3	普通車・軽四兼用	57	0(-)
★194-7790	SCT-F11	¥103,714	520×1300×265	1	ハイエース・キャラバン用	39	3(300)

デンサン Van Cabinet (wide drawer) “バンキャビネット”(引出し・ワイド)



●前空きなので平坦に使えて大型工具や長物の収納にも便利なワイド引き出しタイプ車載用機材収納システムです。●工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納、取り出しに力を発揮します。●多彩なパーツを組み合わせ、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。●引出し耐荷重:0.39kN(40kgf) ●天板厚さ:15mm 【材質】●本体:SPCC ●天板:MDF 【製造国】●中国

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く ジェフコム㈱ ☎072-986-5900

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	引出し数	タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★194-7800	SCT-W01	¥90,514	950×950×200	1	普通車用	36	0(-)
★194-7801	SCT-W02	¥102,771	1150×950×200	1	普通車用	43	0(-)
★194-7802	SCT-W03	¥87,686	1150×780×200	1	普通車用・軽四兼用	36	0(-)
★194-7803	SCT-W04	¥111,257	1400×950×265	1	普通車用	43	3(300)
★194-7804	SCT-W05	¥121,629	1400×950×265	1	普通車用	46	1(-)
★194-7805	SCT-W06	¥88,629	1150×780×265	1	普通車用・軽四兼用	37	1(-)

デンサン Van Cabinet (connected drawer) “バンキャビネット”(引出し・連結タイプ)



●オプションパーツも充実の連結引き出しタイプ車載用機材収納システムです。●工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納、取り出しに力を発揮します。●多彩なパーツを組み合わせ、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。●仕切板(着脱可能)取付ピッチ:50mm ●引出し耐荷重:0.39kN(40kgf)(1個あたり) ●天板厚さ:15mm 【材質】●本体:SPCC ●天板:MDF 【製造国】●中国

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く ジェフコム㈱ ☎072-986-5900

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★194-7783	SCT-D01	¥57,514	350×950×350	230×765×260	24	0(-)
★194-7784	SCT-D02	¥49,971	350×780×350	230×595×260	20	0(-)

デンサン Van Cabinet “バンキャビネット”(サイド棚)



●自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。●多彩なパーツを組み合わせ、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。●工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納、取り出しに力を発揮します。●「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。●仕切板(着脱可能)取付ピッチ:50mm ●引出し耐荷重:0.39kN(40kgf)(1個あたり) ●引き出し2段+棚2段 【材質】●本体:SPCC 【製造国】●中国

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く ジェフコム㈱ ☎072-986-5900

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	引出し数	タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★103-6581	SCT-S01L	¥95,229	330×950×640	210×765×110	2	左用	43	3(60)
★103-6596	SCT-S01R	¥95,229	330×950×640	210×765×110	2	右用	43	2(100)

デンサン Van Cabinet (table) “バンキャビネット”(テーブル)



●引き出しタイプと組み合わせ、さらに広々、フラットな床面を利用できるテーブルタイプ車載用機材収納システムです。●工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納、取り出しに力を発揮します。●多彩なパーツを組み合わせ、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。●天板厚さ:12mm 【材質】●本体:SPCC 【製造国】●中国

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く ジェフコム㈱ ☎072-986-5900

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★194-7798	SCT-T05	¥62,229	1400×950×350	20.5	0(-)
★194-7799	SCT-T08	¥48,086	1200×780×350	16.0	0(-)