

ペリカン 1535TRVL Air Travel Case
“1535 エアトラベルケース” **New**



015350-0080-125



015350-0080-175

●伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。●一般的な航空会社の機内持ち込みに対応したサイズです。●気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。●小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。【材質】●本体:超軽量耐衝撃性樹脂【製造国】●アメリカ

有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ 南京錠(別売)
518×284×183 取付可(φ8mm)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
337-8269	015350-0080-110	¥68,613	黒	558×355×228	1	5.5	-
337-8257	015350-0080-125	¥68,613	インディゴ(紺)	558×355×228	1	5.5	-
337-8264	015350-0080-175	¥68,613	オックスブラッド(赤紫)	558×355×228	1	5.5	-
337-8274	015350-0080-185	¥68,613	チャコール(グレー)	558×355×228	1	5.5	-

ペリカン PELICAN VAULT CASE
“ヴォールトケース”



VCV100-0040-BLK

●耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と求めやすい価格帯を両立しております。●高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。●ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。●南京錠径:8.0mm(南京錠別売) ●プッシュボタンラッチ採用【材質】●本体:超軽量耐衝撃性樹脂【製造国】●メキシコ

オープン時

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
239-7921	VCV100-0040-BLK	¥12,763	黒	312×306×131	279×203×114	4	1.6	1(-)
239-7920	VCV200-0040-BLK	¥18,238	黒	391×332×156	356×254×140	2	2.3	16(-)
239-7919	VCV300-0040-BLK	¥21,888	黒	446×361×182	406×279×165	2	3.0	4(-)
239-7917	VCV550-0040-BLK	¥29,181	黒	569×443×233	483×356×216	1	4.9	1(-)
239-7918	VCV600-0040-BLK	¥36,475	黒	624×523×258	533×432×241	1	6.9	2(-)

ペリカン PELICAN Medium Case
“ミディウムケース” **RoHS**



1510LCBK

●ナイロンジッパーポケットが上部についています。●伸縮ハンドル付です。●カメラなど精密機器の保管、運搬に。●フタ部:リッドオーガナイザー付 ●底部:ウレタンフォーム付 ●保護等級:IP67【材質】●本体:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)【製造国】●アメリカ

オープン時(内容物別売)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
431-8048	1510LCBK	¥65,444	559×351×229	502×279×193	2	6.2	2(100)
431-8064	1560LCBK	¥79,375	561×455×265	506×380×229	1	8.2	1(15)

ペリカン PELICAN EMS Case
“EMSケース” **RoHS**



●エマージェンシー・メディカル・サービス(EMS)用のプロテクターツールケースです。●救急用品の保管、運搬に。●保護等級:IP66【材質】●本体:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)【製造国】●アメリカ

オープン時(内容物別売)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
431-8030	1460EMSOR	¥67,525	530×323×324	471×252×277	1	8.3	1(34)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

ペリカン 525 Vault Rolling Case
“V525 ヴォールトローリングケース” **New**



VCV525-0000-BLK



ウレタンフォーム付 ディバイダー付

●伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。●一般的な航空会社の機内持ち込みに対応したサイズです。●耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、求めやすい価格帯を両立しています。●高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。●プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。【材質】●本体:超軽量耐衝撃性樹脂【製造国】●メキシコ

有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ
505×269×185

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	タイプ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
337-8273	VCV525-0000-BLK	¥36,300	黒	559×356×229	固形ウレタンフォーム付	1	5.2	-
337-8270	VCV525-0040-BLK	¥45,984	黒	559×356×229	ディバイダー付	1	5.2	-

ペリカン PELICAN VAULT CASE
“ヴォールトケース”



VCV550-0000-BLK

●耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と求めやすい価格帯を両立しております。●高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。●固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です。●プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。●南京錠径:8.0mm(南京錠別売)【材質】●本体:超軽量耐衝撃性樹脂【製造国】●メキシコ

オープン時

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
239-7924	VCV100-0000-BLK	¥9,119	黒	312×306×131	279×203×114	4	1.6	13(-)
239-7926	VCV200-0000-BLK	¥14,588	黒	391×332×156	356×254×140	2	2.3	13(-)
239-7922	VCV300-0000-BLK	¥16,413	黒	446×361×182	406×279×165	2	3.0	5(250)
239-7925	VCV550-0000-BLK	¥23,706	黒	569×443×233	483×356×216	1	4.9	3(-)
239-7923	VCV600-0000-BLK	¥29,175	黒	624×523×258	533×432×241	1	6.9	7(-)

ペリカン PELICAN Medium Case
“ミディウムケース” **RoHS**



1510SCBK

●ディバイダーにより、内容物を区分けして保管できます。●伸縮ハンドル付です。●カメラなど精密機器の保管、運搬に。●フタ部:リッドオーガナイザー付 ●底部:パッドディバイダー付 ●保護等級:IP67【材質】●本体:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)【製造国】●アメリカ

オープン時(内容物別売)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
431-8056	1510SCBK	¥75,131	559×351×229	502×279×193	2	6.2	6(30)
431-8072	1560SCBK	¥96,063	561×455×265	506×380×229	6	8.2	2(67)

ペリカン PELICAN EMS Case
“EMSケース” **RoHS**



●エマージェンシー・メディカル・サービス(EMS)用のプロテクターツールケースです。●救急用品の保管、運搬に。●保護等級:IP67 ●アクセサリキット【材質】●本体:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)【製造国】●アメリカ

(内容物別売)

アクセサリキット付属

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
433-5414	1500EMSOR	¥57,456	470×357×176	425×284×155	1	4.5	0(-)