

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

トラスコ **Silicone Rubber Heater**
シリコンラバーヒーター

全10品番幅(mm)25~150まで有

●シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。●タンクやパイプの保温に。●電源:単相100V●厚さ:1.5mm●サーモスタート:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:200℃●最高使用温度:250℃●リード線長さ:300mm●電気特性:容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間●曲げ半径:R15以上●使用環境温度:-50~200℃【製造国】●日本

TRBH100-100

発注単位1枚 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	幅×長さ(mm)	容量(kW)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
115-5978	TRBH25-100	¥4,688	25×100	0.015	1	20	5(167)
115-5982	TRBH50-200	¥5,400	50×200	0.060	1	40	2(34)
115-5983	TRBH100-100	¥5,175	100×100	0.060	1	40	45(999)
115-5987	TRBH150-300	¥7,050	150×300	0.270	1	145	8(73)

トラスコ **Silicone Ribbon Heater**
シリコンリボンヒーター

●発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。●耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。●表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。●最高耐熱温度:180℃【材質】●シリコン【製造国】●日本

WPRH1-100W2000

発注単位1本 メーカー直送 運賃¥1,000 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	電源(V)	容量(W)	幅×長さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
★207-6991	WPRH1-50W1000	¥9,998	100	50	12×1000	1	80	31(999)
★207-6986	WPRH1-100W2000	¥14,498	100	100	12×2000	1	120	32(267)
★207-6987	WPRH1-150W3000	¥18,375	100	150	12×3000	1	160	4(58)
★207-6988	WPRH1-200W4000	¥21,000	100	200	12×4000	1	340	7(175)
★207-6989	WPRH1-250W5000	¥22,500	100	250	12×5000	1	200	5(125)
★207-6990	WPRH1-375W7500	¥36,248	100	375	12×7500	1	250	13(145)

トラスコ **Flexible Ribbon Heater**
フレキシブルリボンヒーター

全175品番他パリエーション有

FRH100-201000

●テープ状で柔軟性のあるヒーターです。●サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。●取付用の紐付きで、着脱が簡単です。●配管等の加熱・保温に●サーモスタート:なし。●温度調節範囲:なし。●使用温度範囲:0~400℃【製造国】●日本

発注単位1本 メーカー直送 運賃¥1,000 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	電源(V)	幅×長さ(mm×m)	容量(W)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
★207-6736	FRH100-201000	¥6,120	100	20×1.0	100	1	50	5(36)
★207-6761	FRH150-201000	¥6,495	100	20×1.0	150	1	70	0(-)
★207-6788	FRH200-201000	¥6,870	100	20×1.0	200	1	70	2(-)
★207-6841	FRH250-201000	¥7,620	100	20×1.0	250	1	70	1(-)
★207-6869	FRH300-201000	¥8,625	100	20×1.0	300	1	70	0(-)
★207-6933	FRH400-201000	¥9,750	100	20×1.0	400	1	70	1(-)
★207-6959	FRH500-201000	¥10,995	100	20×1.0	500	1	70	3(-)

ヤガミ **Silicon Belt Heater**
シリコンベルトヒーター

全10品番電源(V)100~200まで有

10450シリーズ

●加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。●結露防止、凍結防止用に。●サーモスタート:なし●温度調節範囲:なし●使用温度範囲:-60~180℃【製造国】●日本

発注単位1本 株式会社ヤガミ 03-3915-5881

発注コード	品番	税抜価格(1本)	電源(V)	幅×長さ(mm×m)	容量(W)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
380-9722	1045051	¥3,600	100	15×1	30	1	110	58(32)
380-9731	1045052	¥6,200	100	15×2	60	1	180	115(65)
380-9749	1045053	¥8,000	100	15×3	90	1	250	45(57)
811-6673	1045071	¥3,600	200	15×1	30	1	110	51(87)
811-6674	1045072	¥6,200	200	15×2	60	1	180	5(18)
811-6675	1045073	¥8,000	200	15×3	90	1	260	5(18)

オーエムヒーター **Silicone Rubber Heater**
シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)

全10品番幅(mm)25~150まで有

MGH0210

●シリコンラバーヒーターの片面がマグネットシート(ネオジム)の為、簡単に設置や貼り付けして保温加熱できます。●タンク・パイプの保温、金型の保温、金属部加熱に。●電源:単相100V●厚さ:1.5mm●サーモスタート:なし●連続使用温度:200℃●最高使用温度:250℃●リード線長さ:300mm【製造国】●日本

発注単位1枚 オーエムヒーター 03-3598-4761

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	幅×長さ(mm)	容量(W)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
115-3979	MGH0210	¥7,590	25×100	15	1	20	19(238)
115-3983	MGH0520	¥8,700	50×200	60	1	55	21(132)
115-3984	MGH1010	¥8,500	100×100	60	1	55	7(234)
115-3988	MGH1530	¥11,250	150×300	270	1	220	86(172)

TTL **Ribbon Heater for use in clean rooms**
クリーンルーム用リボンヒーター

全4品番他パリエーション有

●アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。●耐熱温度は200℃です。●柔軟性があり柔らかいのが特徴です。●配管、バルブ、その他加熱加温での使用に。●使用温度範囲:0~260℃●サーモスタート:なし●温度調節範囲:なし【製造国】●日本

発注単位1本 株式会社技術研究所

発注コード	品番	税抜価格(1本)	電源(V)	容量(W)	幅×長さ(mm×m)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
240-9246	NR1111	¥17,050	100	100	20×1	1	85	0(-)

ヤガミ **Ribbon Heater**
リボンヒーター

●リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。●配管、小型容器などの加熱・保温に。●サーモスタート:なし●温度調節範囲:なし●使用温度範囲:0~300℃【製造国】●日本

YWシリーズ

発注単位1本 株式会社ヤガミ 03-3915-5881

発注コード	品番	税抜価格(1本)	電源(V)	幅×長さ(mm×m)	容量(W)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
380-9765	YW-20-1000-100V-100W	¥4,350	100	20×1	100	1	100	168(126)
380-9773	YW-20-2000-100V-200W	¥9,350	100	20×2	200	1	130	125(127)
380-9781	YW-20-3000-100V-300W	¥13,800	100	20×3	300	1	160	87(141)
380-9790	YW-30-1000-100V-150W	¥5,400	100	30×1	150	1	110	69(91)
380-9803	YW-30-2000-100V-300W	¥11,000	100	30×2	300	1	160	33(90)
380-9811	YW-30-3000-100V-500W	¥18,700	100	30×3	500	1	240	41(171)
811-6687	YW-20-2000-200V-200W	¥9,350	200	20×2	200	1	130	157(225)

坂口電熱 **Silicone Belt Heater**
シリコンベルトヒーター

全8品番他パリエーション有

SBH-15

●片面が平面形状のため、均一な発熱面がとれ、優れた加熱特性があります。●配管の加熱に。●厚さ:4.5mm●サーモスタート:なし●温度調節範囲:なし●使用温度範囲:-50~180℃●リード線長さ:1000mm【製造国】●日本

発注単位1本 坂口電熱 03-3253-8211

発注コード	品番	税抜価格(1本)	電源(V)	幅×長さ(mm×m)	容量(W)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
853-7066	SBH-15	¥9,000	単相100	15×1.0	50	1	160	3(19)
853-7064	SBH-115	¥12,875	単相100	15×1.5	150	1	190	13(434)
853-7065	SBH-125	¥14,125	単相100	15×2.5	250	1	250	7(54)
853-7089	SBH-25	¥9,375	単相200/100	15×1.0	50/12.5	1	160	13(260)
853-7087	SBH-215	¥11,125	単相200/100	15×1.5	150/37.5	1	190	50(417)
853-7088	SBH-225	¥14,125	単相200/100	15×2.5	250/62.5	1	250	8(115)