

# 充電インパクトドライバー(18V仕様)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

電動工具

インパクト  
レンチ

シャレンチ

インパクト  
ドライバー

電動  
ドライバー

ツール  
バラサナー

ドリル  
ドライバー

電気  
ドリル

ハンマ  
ドリル

ドリル  
チャック

コンクリート  
ハンマー

磁気  
ボール盤

コアドリル

ディスク  
グラインダー

カーボン  
ブラシ

高周波  
グラインダー

ストレート  
グラインダー

マイクロ  
グラインダー

機械装着用  
電動スピンドル

超音波  
カッター

黒皮・  
面取り機

電動  
ヤスリ

サンダー  
ポリッシャー

研磨機

かんた  
な・  
トリマー・  
釘機

電動  
はくり機

ベルト  
研磨機

ジグソー・  
レゾソ

バンドソー

小型  
切断機

3-44

ボッシュ Rechargeable Impact Driver  
**BOSCH** **充電インパクトドライバー** **New** **修理** **保証**




- ETP(防塵・防滴機能)を搭載 ●高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 ●能力:普通ボルトM6-M14,高力ボルトM6-M12 ●定格電圧:DC18V(ボッシュ専用充電式専用バッテリー) ●バッテリー容量:5Ah ●充電時間:約60分(空→80%ターボ充電)、約70分(空→フル充電) ●本体寸法:126×253×75mm [付属品]●充電器(GAL18V-40) ●5.0Ahバッテリー(A1850LIB)2個 ●ベルトフック ●キャリングケース [製造国]●マレーシア

発注単位1台 ボッシュ機 ☎0120-345-762

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	打撃数(min <sup>-1</sup> )	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
390-5312	GDR18V-200	¥38,769	200	0~3400	0~4000	1	1.7	-

ボッシュ Rechargeable Impact Driver  
**BOSCH** **充電インパクトドライバー** **New** **修理** **保証**




- コンパクトヘッドで210N・mのハイパワーです。●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクタ対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)、それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。●能力:普通ボルトM6-M14,高力ボルトM6-M12 ●定格電圧:DC18V ●バッテリー容量:5Ah ●充電時間:約60分(空→80%ターボ充電)、約70分(空→フル充電) ●本体寸法:126×253×61mm [付属品]●充電器(GAL18V-40) ●5.0Ahバッテリー(A1850LIB)2個 ●ベルトフック ●キャリングケース(L-BOXX136) [製造国]●マレーシア

発注単位1台 ボッシュ機 ☎0120-345-762

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	打撃数(min <sup>-1</sup> )	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
355-5211	GDR18V-210C	¥62,100	210	0~1100/2300/3400	0~2200/3400/4200	1	1.7	-

ボッシュ Rechargeable Impact Driver  
**BOSCH** **充電インパクトドライバー(18V)** **New** **修理** **保証**




- ボッシュ独自の2in1インパクトドライバーです。●ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能です。●能力:(インパクトドライバー)普通ボルトM6-M14,高力ボルトM6-M12,(インパクトレンチ)普通ボルトM6-M16,高力ボルトM6-M12 ●使用可能:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット ●充電時間:約60分(空→80%ターボ充電)、約70分(空→フル充電) ●本体寸法:147×253×75mm [付属品]●充電器(GAL18V-40) ●5.0Ahバッテリー(A1850LIB)2個 ●ベルトフック ●キャリングケース(L-CASE) [製造国]●マレーシア

発注単位1台 ボッシュ機 ☎0120-345-762

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	打撃数(min <sup>-1</sup> )	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
390-5281	GDX18V-200	¥40,500	200	0~3400	0~4000	1	1.8	-

ボッシュ Rechargeable Impact Driver  
**BOSCH** **充電インパクトドライバー(18V)** **New** **修理** **保証**




- ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクトです。●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワーです。●能力:普通ボルトM6-M14,高力ボルトM6-M12 / 普通ボルトM6-M16,高力ボルトM6-M12(インパクトレンチ) ●定格電圧:DC18V(ボッシュ専用充電式専用バッテリー) ●バッテリー容量:5Ah ●充電時間:約60分(空→80%ターボ充電)、約70分(空→フル充電) ●本体寸法:143×253×61mm [付属品]●充電器(GAL18V-40) ●5.0Ahバッテリー(A1850LIB)2個 ●ベルトフック ●キャリングケース(L-BOXX136) [製造国]●マレーシア

発注単位1台 ボッシュ機 ☎0120-345-762

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	打撃数(min <sup>-1</sup> )	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
355-5215	GDX18V-210C	¥66,600	210	0~1100/2300/3400	0~2200/3400/4100	1	1.8	-

ボッシュ Rechargeable Impact Driver  
**BOSCH** **充電インパクトドライバー(18V)** **New** **修理** **保証**




- PDR18L本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセットです。●定格電圧:18V ●木ネジ最大125mm ●普通ボルト:M5~M12 ●高力ボルト:M5~M10 ●充電時間:約33分(空→フル,AL1830CV使用時) [付属品]●1.5Ahバッテリー(非売品) ●充電器(AL1830CV) ●キャリングケース ●両頭ビット 各1 [製造国]●マレーシア

発注単位1台 ボッシュ機 ☎0120-345-762

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	打撃数(min <sup>-1</sup> )	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
159-1800	IPD118	¥16,470	130	0~2600	0~3200	1	1.25	-

ボッシュ Rechargeable Impact Driver  
**BOSCH** **充電インパクトドライバー(18V)** **修理** **保証**




- ボッシュプロ商品が誇る高い耐久性です。●差込角:6.35mm(六角軸ビット) ●締め付け能力:普通ボルトM6~M14,高力ボルトM6~M12 ●充電時間:約65分(空→フル充電) [付属品]●キャリングケース ●電池パック(GAL18V-40)×2個 ●充電器(AL1820CV) [製造国]●マレーシア

発注単位1台 ボッシュ機 ☎0120-345-762

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	打撃数(回/分)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
134-5892	GDR18V-160	¥36,000	160	0~2800	0~3600	1	1.4	146(122)

ボッシュ Cordless USB Adapter  
**BOSCH** **充電USBアダプター(18V/14.4V)** **修理** **保証**




- リチウムイオン18V,14.4V両対応です。●ボッシュヒートテックジャケットの電源コネクタ差込口です。●USBポート2個搭載 ●USBポート出力:5V/2.4A(USB機器1台使用時) ●USBポート出力:5V/1.2A(USB機器2台使用時) ●USBケーブル許容長さ:1.5m ●ベルトフック付 [製造国]●中国

発注単位1台 ボッシュ機 ☎0120-345-762

発注コード	品番	税抜価格(1個)	電圧(V)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
146-2336	GAA18V-24	¥3,780	DC18/14.4	1	122	33(74)

アイリスオーヤマ Rechargeable Impact Driver  
**充電式インパクトドライバー(18V)** **修理** **保証**




- 握りやすいグリップで、コードレス・軽量・ハイパワーです。●固い材質にも簡単高速締め付けできます。●充電時間:約60分 [付属品]●充電式リチウムイオン二次電池 ●充電器 ●ビット10本 [製造国]●中国

発注単位1台 アイリスオーヤマ機 ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	打撃数	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
257-2697	JID160	¥20,578	160	0~2700	0~3500	6	1.6	54(-)

電池パック・充電器

発注コード	品番	税抜価格(1個)	種類	電圧(V)	容量(Ah)	電源電圧(V)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
206-3090	DBL1820	¥9,840	リチウムイオン二次電池	18	2.0	-	20	400	40(236)
256-8818	DBLC18	¥6,310	充電器	-	-	AC100	20	500	5(-)