

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

ベッセル Electric Driver  
**VESSEL** 日本 “電ドラボールプラス”(3.6V) **New**



●回転数・トルク3段階切替モードを搭載しています。●強化ギア&ボディで従来比20%強度アップしました。●充電時に迷わない、USBタイプCコネクタを採用しています。●落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付きです。●適用ビット:対辺6.35mm ●充電ポート:USB Type-C ●充電時間:約60分 ●充電回数:約500回【付属品】●ビット⊕2x100mm 1本、充電ケーブル 1本 【製造国】●日本

発注単位1台 株式会社ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	全長(mm)	柄径(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
390-2460	220USBP1	¥6,230	1.2・1.6・2.0	280・340・400	147	45	5	172	-

ベッセル Electric Driver  
**VESSEL** 日本 “電ドラボール”(3.6V) **Roots**



●リチウムイオンバッテリーとモーターを搭載した、電動ボールグリップドライバーです。●耐久トルク(手動時):10N・m ●適用ビット:対辺6.35mm(片頭・両頭ビット) ●バッテリー容量:Li-Ion 3.6V 800mAh ●充電時間:約60分 ●充電回数:約500回 ●連続使用時間:約40分(無負荷時) ●ネジ締め付け回数:約200回(M4×20mm) 【付属品】●ビット⊕1(100mm)×1本、⊕2(100mm)×2本、⊕3(100mm)×1本、⊖6(100mm)×1本 ●専用ACアダプター ●USB充電ケーブル(1m) 【製造国】●日本

発注単位1台 株式会社ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	刃先	全長(mm)	軸長(mm)	柄径(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
137-3646	220USB-5	¥5,226	2(電動)	280	⊕1、⊕2、⊕3、⊖6	140	100	45	5	160	8360(89)

パナソニック Charging mini driver miniQu  
**Panasonic** 日本 充電ミニドライバー“miniQu”(3.7V) **修理**



●小さく軽く使いやすい手のひらサイズです。●LEDライト搭載で暗所で便利です。●正逆独立タイプのプッシュスイッチ搭載です。●リチウムイオン電池3.7V 850mAh(電池内蔵式) ●USB充電式(USB TypeA-microUSB TypeB) ●ネジ締め作業範囲:小ねじM3(電動時)、小ねじM6(手締め時) ●6.35六角軸ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法9、11.5、13mm) 【付属品】●ビットセット5本組×1 ●USB充電ケーブル×1(アダプターは付属しません 市販USB5Vアダプターをご使用下さい) 【製造国】●中国

発注単位1台 パナソニック株式会社 ☎0120-878-709

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
210-3706	EZ74125-B	¥6,913	黒	230	1	10	0.165	1799(88)
210-3707	EZ74125-R	¥6,913	赤	230	1	10	0.165	658(56)

ハイコーキ Cordless Drill  
**HIKOKI** 日本 コードレスドリル(36V) **修理**



●マルチボルト36V電池パック対応製品です。●押し付けやすいD形ハンドルとコードレスで快適作業ができます。●電子クラッチを採用したことで、一定負荷をかけても作業が止まりにくく作業効率が上がります。●1充電当たりの作業量(目安)(BSL36A18使用)●木工穴あけ(ヒノキ厚さ120mm、径24mm、高速モード)約75個 ●充電時間:約19分(実用充電)、約25分(満充電) 【付属品】●電池パック(BSL36A18) ●急速充電器(UC18YDL2) ●デブスゲージ ●サイドハンドル ●チャックハンドル ●ケース 【製造国】●中国

発注単位1台 工機ホールディングス ☎0120-20-8822

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	穴あけ能力(mm)	チャック能力(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
256-9200	D3613DA-XP	¥57,138	0~1400	0~1000	13 40	1.5~13	1 3.2	5(-)

ベッセル Electric Driver  
**VESSEL** 日本 “電ドラボール”(3.6V) **Roots**



●リチウムイオンバッテリーとモーターを搭載した、電動ボールグリップドライバーです。●耐久トルク(手動時):10N・m ●適用ビット:対辺6.35mm(片頭・両頭ビット) ●バッテリー容量:Li-Ion 3.6V 800mAh ●充電時間:約60分 ●充電回数:約500回 ●連続使用時間:約40分(無負荷時) ●ネジ締め付け回数:約200回(M4×20mm) 【付属品】●ビット⊕2(100mm)×1本 ●USB充電ケーブル(1m) 【製造国】●日本

発注単位1台 株式会社ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	全長(mm)	柄径(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
137-3645	220USB-1	¥4,168	2(電動)	280	140	45	5	160	18868(110)

トネ hHybrid Electric Screwdriver  
**トネ** 日本 ハイブリッド電動ドライバー(3.6V) **New**



●電動(早回り)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。●負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。●電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。●差込角:6.35mm ●最大トルク:2.5N・m(電動)/10N・m(手動) ●連続使用時間:約60分(無負荷) ●LEDライト付 ●バッテリー容量:Li-Ion3.6V、800mAh ●USB充電 ●本体寸法:138mm×43.5mm 【付属品】●トーションビットNO.2 ●USB充電ケーブル 【製造国】●日本

発注単位1個 TONE 株式会社 ☎0721-56-1850

発注コード	品番	税抜価格(1個)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
271-1310	CHD21S	¥5,943	2.5	260	1	165	-

パナソニック Rechargeable Drill Driver  
**Panasonic** 日本 充電ドリルドライバー(2.4V・本体のみ) **修理**



●コンパクトなので簡単なメンテナンスなどに便利です。●手締り機能付です。●クラッチ作動トルク:多段階(約0.4~2.0N・m) ●穴あけ能力:鉄板2mm、アルミ2mm ●締め付け能力:小ねじM2.5~M5、木ねじ2.1~3.5mm ●正逆回切替 ●ビット寸法:6.35mm ●充電時間:約45分(EZ9221) 【付属品】●磁石付ドライバービット:No.1プラス45mm、No.2プラス45mm、No.2プラス75mm 【製造国】●日本

発注単位1台 パナソニック株式会社 ☎0120-878-709

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	最大締付トルク(N・m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
422-9037	EZ6220X	¥9,800	高速 400 低速 200	高速 1.5 低速 2.4	1	0.28	809(107)

ハイコーキ Cordless Corner Drill  
**HIKOKI** 日本 コードレスコーナドリル(18V) **修理**



●狭所作業の穴あけ、ねじ締めにも最適です。●クラス最小のコンパクトヘッドです。●1充電当たりの作業量目安:木工(SPFφ28 板厚38)約310個 ●充電時間:25分 【付属品】●電池パック(BSL36A18) ●急速充電器(UC18YDL2) ●サイドハンドル ●チャックハンドル ●チャックハンドルホルダー ●収納ケース ●電池カバー 【製造国】●中国

発注単位1台 工機ホールディングス ☎0120-20-8822

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	穴あけ能力(mm)	チャック能力(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
208-2978	DN18DSL-LXP	¥58,625	0~1800	10 28	1.5~10	1 1.7	14(108)	