

アルゴファイル


ARTIMA AT

“アルティマオートトルク”

アルゴファイル

Tabletop Dust Collector

卓上集塵機“ラップボード7”



●オートトルクフィードバック機能を搭載しています。●低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。●すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石) ●高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。【付属品】●ゴムスタンド ●ACアダプター ●コレットチャックφ2.34 ●コレットチャックφ3.0 ●先端工具3種 【製造国】●台湾



●バッテリー式で、持ち運んで使える集塵機です。●コンパクトで場所を取らない集塵機です。●ボックス寸法:W220×D270×H240mm 【セット内容】 ●ラップボード7、充電用ACアダプター、バッテリー、高性能フィルター、卓上用ACアダプターセット 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大トルク (N・cm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	定格入力 (VA)	質量 (g)	実績 (前年比%)
257-6125	ART120	¥11,294	2.4	1800~12500	AC100~240V 50/60Hz	81.8	144(99%)

アルゴファイル

ARTIMA5

電動リニアストロークサンダー“アルティマファイブ”



●ペン型前後運動で表面磨き等に最適なハンドツールです。●ボディ本体は軽量で持ちやすく、電源はACアダプター対応です。●手元にあるスピードコントロールダイヤルによりストローク振動調節が可能です。●3Dプリントモデルの繊細なモールドを潰さずに積層痕やブリッジ痕だけを綺麗に仕上げる事が可能です。【付属品】●先端アタッチメント7種 ●コレットスリーブ2種 (φ2.35、φ3.0) ●ダイヤモンドビット2種 ●裏糊付紙やすり#240(10枚) ●ACアダプター ●ハンドピーススタンド

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	電源 (V)	出力電圧 (V)	往復回数(可変) (回/分)	振幅 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
206-5421	AR105	¥11,294	AC100~240	12	1000~5000	3	1	89	406(99%)

プロクソン

Micro Grinder

マイクログライNDER“IBS/A”



●コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず作業ができます。●電源:10.8Vリチウムイオン電池 【付属品】●コレットチャック1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/3.2mm ●スパナ ●充電器(25896) ●電池パック(25880) ●ダイヤモンドビット1本 ●ドリル2種各1本 ●ハイスビット1本 ●軸付きWA砥石4種各1本 ●ディスク砥石(WA、GC)各2枚 ●ワイヤーブラシ1本 ●切断砥石20枚 ●彫金パフ1枚 ●専用シャフト1本 ●専用ビットスタンド1個 【製造国】●日本 ●ルクセンブルグ

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
251-2776	25800	¥35,800	7000~23000	270×48×62	5	700	4(-)

プロクソン

Mini Router

ミニルーター“MM100”



●内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログライNDERです。●先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します。●電源:AC100V ●電源コード長さ:2m 【付属品】●コレットチャックφ2.35/3.0mm各1個 ●スパナ1本 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
251-4259	28525S	¥22,800	8000~18000	230×35×35	10	260	39(97%)

本体のみ

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
251-4260	28525	¥17,800	8000~18000	230×35×35	12	260	47(94%)

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	最大出力 (W)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
257-6146	LB7FS	¥51,765	80	1	1580	1(-)

アルゴファイル

Super Stone

ニュースーパーストーン(平板タイプ)



●折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。●アルティマファイブ(AR125)にご使用いただけます。(別売ホルダーAF-30必要) ●微細バリ取り、精密金型の研磨に。【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	粒度 (#)	色	幅×厚さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
160-3625	NSV104F	¥ 688	80	バイオレット	4×1	40	1	0.42	1(-)
160-3634	NSV106F	¥1,031	80	バイオレット	6×1	40	1	0.62	1(-)
160-3626	NSE104F	¥ 688	120	エメラルド	4×1	40	1	0.42	0(-)
160-3635	NSE106F	¥1,031	120	エメラルド	6×1	40	1	0.62	0(-)
160-3627	NSG104F	¥ 688	180	ゴールド	4×1	40	1	0.42	1(10)
160-3636	NSG106F	¥1,031	180	ゴールド	6×1	40	1	0.62	0(-)

プロクソン

Mini Router

ミニルーター“MM10”



●内蔵バッテリー式のペン型ミニルーターです。●専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、φ2.35mm軸の先端工具が取り付け可能です。●お持ちのUSB充電器で手軽に充電できます。●ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨用に。●電源:3.7V/2600mAh リチウムイオン電池 【付属品】●USBケーブル(Type-A / Micro Type-B) ●ダイヤモンドビット1本 ●ハイスビット1本 ●軸付き砥石(GC)1本 ●スパナ ●専用ビットケース 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
226-1879	26500	¥10,500	9000~15000	190×29×55	10	190	19(112)

プロクソン

Handy Multi Router

ハンディマルチルーター



●多彩に使える高速のマイクログライNDERです。●ラバーグリップ装備で、より手にフィットします。●電源:AC100V ●電源コード長さ:2m ●無段電子コントロール付 【付属品】●ドリル0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mm各1本 ●ワイヤーブラシ(ディスク)1枚 ●切断砥石5枚 ●純毛パフ(ディスク)2枚 ●純毛パフ(棒)1本 ●純毛パフ(矢)1本 ●彫金用パフ1枚 ●軸付きWA砥石(筒・矢)各1本 ●フラップホイールパー120番1本 ●ハイスビット(丸・棒)各1本 ●専用シャフト2本 ●専用ビットケース1個 【製造国】●日本 ●ルクセンブルグ

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
251-4264	28473	¥20,800	8000~18000	220×50×45	12	500	15(99%)