

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。



E2000 Series Moter Cord

E2000シリーズ用モータコード



EMCD-2350J



●E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。[付属品]●エアホース、コネクタキャップ(本体付属) [製造国]●日本

発注単位1台 株式会社ナカニシ ☎0289-64-3280

発注コード	品番	税抜価格(1台)	適合機種	コード長さ(m)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
859-4172	EMCD-2350J-4M	¥25,000	EM-2350J	3.7	1	320	11(65)
859-4173	EMCD-2350J-6M	¥40,000	EM-2350J	5.7	1	480	5(250)
859-4174	EMCD-2350J-8M	¥50,000	EM-2350J	7.7	1	640	2(-)



E3000 Series Moter Spindle

電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ(一体型)



EMS-3060K



●E3000シリーズは広大な製品ラインを構築した充実のラインアップです。●スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なおうえ、工具寿命が延びます。[製造国]●日本

品番	適用コレット	付属品
EMS-3060K、EM30-S6000	CHKグループ(φ0.5~6.35mm)	コレットφ3.0mm(CHK-3.0)、コレットナット(K-265)、スパナ(12×14)2枚
EM20-S6000、EM25-S6000	CHAグループ(φ0.5~4.0mm)	コレットφ3.0mm(CHA-3.0)、コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)・(9×11)各1枚

発注単位1台 株式会社ナカニシ ☎0289-64-3280

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最高回転速度(min ⁻¹)	最大出力(W)	外径×全長(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
780-4521	EMS-3060K	¥155,000	60000	350	φ30×164.2	1	565	19(136)
827-9367	EM20-S6000	¥155,000	60000	250	φ20×147.7	1	230	6(200)
827-9368	EM25-S6000	¥155,000	60000	250	φ25×154.2	1	375	0(-)
827-9374	EM30-S6000	¥165,000	60000	350	φ30×166.9	1	575	6(86)



E3000 Series Moter Spindle

E3000シリーズ用モータ



EM-3060



●E3000シリーズ用モータです。[付属品]●スパナ(22×27) [製造国]●日本



EM-3060J

発注単位1台 株式会社ナカニシ ☎0289-64-3280

発注コード	品番	税抜価格(1台)	回転速度(min ⁻¹)	最大出力(W)	外径×全長(mm)	コード長さ(m)	質量(g)	実績(前年比%)
780-4539	EM-3060	¥75,000	1000~60000	350	φ30×93.5	-	325	223(238)
780-4547	EM-3060J	¥75,000	1000~60000	350	φ30×96.4	0.3	360	29(86)
827-9372	EM-3060J-2M	¥85,000	1000~60000	350	φ30×96.4	2	530	1(100)
827-9371	EM-3030T-J	¥128,000	1000~30000	350	φ30×96.6	0.3	425	17(155)
827-9373	EM-3080J	¥100,000	20000~80000	350	φ30×97.7	0.3	375	0(-)



E3000 Series Moter Controller

E3000シリーズ用コントローラ



●E3000シリーズ用コントローラです。●定格消費電流:AC1.8A ●エア消費量:30NL/min(0.25~0.3MPa時) ●電源:AC100~240V ●最大出力:350W [付属品]●電源コード2m、フィルタ付エアホース、レジュサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個 [製造国]●日本

発注単位1台 株式会社ナカニシ ☎0289-64-3280

発注コード	品番	税抜価格(1台)	回転速度(min ⁻¹)	プラグタイプ	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
780-4512	E3000-200V	¥130,000	1000~80000	200V※プラグなし	88×138×236	1	2.8	84(148)



E2000 Series Controller

E2000シリーズ用コントローラ



●E2000シリーズ用コントローラです。[製造国]●日本

発注単位1台 株式会社ナカニシ ☎0289-64-3280

発注コード	品番	税抜価格(1台)	回転速度(min ⁻¹)	電源(V)	最大出力(W)	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
780-4679	E2280	¥90,000	1000~50000	AC100~240	200	108×167.7×176	2.2	21(117)



E3000 Series Spindle

E3000シリーズ用スピンドル(組み合わせ型)



NR-3060S



●E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。●スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なおうえ、工具寿命が延びます。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。[製造国]●日本

発注単位1台 株式会社ナカニシ ☎0289-64-3280

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最高回転速度(min ⁻¹)	外径×全長(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
780-4717	NR-3060S	¥72,000	60000	φ30×71.3	1	260	71(183)
827-9384	NR40-5100 ATC	¥103,000	50000	φ40×96.1	1	740	5(167)
780-4733	NRR3060-QC	¥88,000	60000	φ30(クランプ推奨範囲部分)×129.1	1	570	4(58)



E3000 Series Moter Cord

E3000シリーズ用モータコード



EMCD-3000



●E3000シリーズ用モータコードです。[付属品]●エアホース、コネクタキャップ(本体付属) [製造国]●日本

発注単位1台 株式会社ナカニシ ☎0289-64-3280

発注コード	品番	税抜価格(1台)	タイプ	コード長さ(m)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
780-4563	EMCD-3000-4M	¥30,000	ストレートタイプ	4	1	640	16(95)
780-4571	EMCD-3000-6M	¥40,000	ストレートタイプ	6	1	820	1(10)
780-4598	EMCD-3000A-4M	¥30,000	アングルタイプ	4	1	640	52(1180)
780-4601	EMCD-3000A-6M	¥40,000	アングルタイプ	6	1	820	30(999)
780-4628	EMCD-3000J-3M	¥25,000	ジョイントタイプ	3.0	1	500	30(125)
780-4636	EMCD-3000J-4M	¥30,000	ジョイントタイプ	3.7	1	640	8(50)



E3000 Series Selector

E3000シリーズ用セレクト



●コントローラにセレクトを取り付けることにより、4本のモータスピンドルの個別使用が可能になるユニットです。(4本の同時運転はできません) ●モータ接続数:4本 ●定格消費電流:AC0.15A ●エア消費量:120L/min(モータ4本接続時) [付属品]●電源コード2m、通信ケーブル60cm、セレクトユニット接続コード60cm、コネクタキャップ(本体付属)、エア止めプラグ、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T1.6AL)250V×2個 [製造国]●日本

発注単位1台 株式会社ナカニシ ☎0289-64-3280

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	プラグタイプ	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
827-9380	E3000-SELECTOR-200V	¥90,000	AC100~240	200V	88×138×236	1	1.9	17(284)