

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

PBスイスツールズ Precision Bits "1/4ビット"

全9品番 他バリエーション有



C6-187-0

●強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。●シャック径:6.35mm 【製造国】●スイス

発注単位1本 PBスイスツールズ社

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
448-3731	C6-187-0	¥841	#0	25	10	5	0(-)
448-3740	C6-187-1	¥841	#1	25	10	5	0(-)
448-3766	C6-187-2	¥841	#2	25	10	5	3(100)
448-3774	C6-187-3	¥841	#3	25	10	5	3(34)
448-3782	C6-187-4	¥841	#4	25	10	5	17(567)
448-3791	C6-187-5	¥841	#5	25	10	5	0(-)

SUNFLAG strong-torsion bit thick head type 強鉄ビット太ヘッド5本組



THS-52065

●強鉄鋼材採用の強鉄ビット太ヘッドタイプで先端部が、太い形状で重作業に最適です。●シャック径:6.35mm ●先端:マグネット入り 【製造国】●日本

発注単位1パック 株新亀製作所 ☎072-920-4845

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	刃先	全長(mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
387-8521	THS-52065	¥1,191	⊕2	65	5	10	66	-
387-8528	THS-52085	¥1,337	⊕2	85	5	10	86	-
387-8529	THS-52110	¥1,474	⊕2	110	5	10	111	-
387-8527	THS-52125	¥1,680	⊕2	125	5	10	133	-

VESEL Torsion Bit "トーションビット"



AT14-2-3.5-65MG

●木ねじなどのソフトジョイント用です。●中央のトーション部が衝撃を吸収します。●シャック径:6.35mm ●先端:マグネット入り 【製造国】●日本

発注単位10本 株ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1本)	入数(本)	刃先	全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
371-1854	AT14-2-3.5-65MG	¥185*	10	⊕2	65	10	2220(72)
371-1846	AT14-2-3.5-110MG	¥235*	10	⊕2	110	20	1420(67)

VESEL Sakisudo Bit "サキスポビット"



S142065

●建築木工用ビットです。●刃先が見やすいサキスポ形状です。●クッション効果でビットが跳ねるのを防ぎます。●くびれ部のトーション効果で衝撃を緩和するので耐久性に優れています。●シャック径:6.35mm ●18Vインパクト対応 ●先端:マグネット入り 【製造国】●日本

発注単位1パック 株ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	刃先	全長(mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
810-6959	S142065	¥325	⊕2	65	2	10	30	534(82)
810-6960	S142082	¥381	⊕2	82	2	10	40	274(65)
810-6961	S142110	¥409	⊕2	110	2	10	52	623(98)
810-6962	S142150	¥540	⊕2	150	2	10	76	171(104)
438-7635	S5P2065F	¥691	⊕2	65	5	10	64	642(54)
438-7643	S5P2110F	¥850	⊕2	110	5	10	124	1584(80)

SUNFLAG strong-torsion bit thick head type 強鉄ビット太ヘッド2本組



THS-2065

●強鉄鋼材採用の強鉄ビット太ヘッドタイプで先端部が、太い形状で重作業に最適です。●先端サイズ#2 ●シャック径:6.35mm ●先端:マグネット入り 【製造国】●日本

発注単位1パック 株新亀製作所 ☎072-920-4845

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	刃先	全長(mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
387-8530	THS-2065	¥497	⊕2	65	2	10	27	-
387-8524	THS-2085	¥549	⊕2	85	2	10	36	-
387-8522	THS-2110	¥609	⊕2	110	2	10	44	-
387-8525	THS-2125	¥686	⊕2	125	2	10	53	-

SUNFLAG strong-torsion bit thick head type 強鉄ビット太ヘッドアソートセット



THS-26810

●強鉄鋼材採用の強鉄ビット太ヘッドタイプで先端部が、太い形状で重作業に最適です。●シャック径:6.35mm ●先端:マグネット入り 【製造国】●日本

発注単位1セット 株新亀製作所 ☎072-920-4845

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	セット入数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
387-8523	THS-26810	¥814	⊕2×65mm, ⊕2×85mm, ⊕2×110mm	3	53	-
387-8526	THS-526810	¥1,389	⊕2×65mm×1, ⊕2×85mm×2, ⊕2×110mm×2	5	86	-

VESEL Torsion Bit "真トーションビット"



RT142082

●先端テーパ形状で作業時に刃先が見やすくなっています。●チャックを傷めないUltra Hex形状です。●仕上げ重作業に適しています。●高硬度焼き入れです。●シャック径:6.35mm ●トーション部シャック径:3.7mm ●先端:マグネット入り 【製造国】●日本

発注単位1パック 株ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	刃先	全長(mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
359-8837	RT142065	¥413	⊕2	65	2	10	30	955(35)
359-8845	RT142082	¥450	⊕2	82	2	10	40	547(25)
371-4977	RT5P2065	¥976	⊕2	65	5	10	70	271(24)
371-4985	RT5P2082	¥1,075	⊕2	82	5	10	90	0(-)
810-6918	RT10P2065F	¥1,791	⊕2	65	10	10	119	68(32)
810-6919	RT10P2082F	¥1,981	⊕2	82	10	10	160	0(-)

VESEL Sakisubo Bit "サキスポ トーションビット"



SST141065

●くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。●トーション効果により耐久性もUPします。●シャック径:6.35mm ●先端:マグネット入り 【製造国】●日本

発注単位1パック 株ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	刃先	全長(mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
754-5215	SST141065	¥375	⊕1	65	2	10	24	3418(182)
829-0748	SST141110	¥450	⊕1	110	2	10	48	104(180)
754-5240	SST5P2065	¥878	⊕2	65	5	10	50	3820(88)
754-5258	SST5P2082	¥975	⊕2	82	5	10	80	5128(106)
207-0692	SST10P2065F	¥1,643	⊕2	65	10	10	130	188(470)
207-0693	SST10P2082F	¥1,790	⊕2	82	10	10	240	180(581)

価格の後ろに * が付いている場合は、入数単位の倍数でご注文ください。(金額は単価をあらわします。)