

セーバーソー替刃

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

切断用品

切断砥石
チップソー
ダイヤモンド
カッター
メタルソー
バンドソー
マシンソー
ハンドソー
セーバーソー
ブレード
エアソー
ブレード
ジグソー
ブレード

ベッセル **Saber Saw Blade**
VESSEL **ライノブレード** **New**

全10品 他バリエーション有



SBR-0415-5

1枚あたり目安単価 ¥450~¥576

パック入数(個) 5

※ベッセル ☎06-6976-7771

●解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。●釘入り木材などの複合素材に最適です。●コバルトハイス鋼とパネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。●各種解体作業に。●刃先の硬度900HV [材質]●バイメタルハイス鋼 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	山数	全長(mm)	厚さ(mm)	有効刃長(mm)	切断能力(mm)	樹脂	質量(g)	実績(前年比%)
392-2785	SBR-0415-5	¥2,250	10&14	150	1.27	130	3~13mm	○	115	-
392-4267	SBR-0420-5	¥2,321	10&14	200	1.27	180	3~13mm	○	155	-
392-2787	SBR-0425-5	¥2,879	10&14	250	1.27	230	3~13mm	○	190	-

ベッセル **Saber Saw Blade**
VESSEL **ライノブレード** **New**

全8品 他バリエーション有



SBR-0920-5

1枚あたり目安単価 ¥464~¥686

パック入数(個) 5

※ベッセル ☎06-6976-7771

●解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。●釘入り木材などの複合素材に最適です。●コバルトハイス鋼とパネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。●各種解体作業、ALCの切断などに。●刃先の硬度900HV [材質]●バイメタルハイス鋼 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	山数	全長(mm)	厚さ(mm)	有効刃長(mm)	切断能力(mm)	樹脂	質量(g)	実績(前年比%)
392-4264	SBR-0920-5	¥2,321	9	200	1.27	180	○	○	155	-
392-4268	SBR-0925-5	¥2,879	9	250	1.27	230	○	○	190	-
392-2789	SBR-0930-5	¥3,429	9	300	1.27	280	○	○	243	-

ゼット **Pocket Cutting R-50**
“ゼットソーレシプロ挽きまわし用”



1枚あたり目安単価 ¥390

※ゼット販売 ☎0794-83-3111

●レシプロ本体のガイドを壁に当てて使用しても、刃渡り30mmのため壁の中の電線を傷つけないです。●コーナー切断では、背中のみまわし刃を使用しながら切り残しなしで曲がることができます。●合板・コンパネ・ベニヤ・ケイカル板・石膏ボードの挽きまわしに。●適合機種：マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービなど [材質]●刃：炭素工具鋼5種(SK5)●無電解ニッケルメッキ [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	山数	全長(mm)	厚さ(mm)	有効刃長(mm)	切断能力(mm)	樹脂	質量(g)	実績(前年比%)
818-4572	20107	¥1,171	16	72.5	0.9	50	5~25	2~25	3	17 55(56)

河部精密工業 **Saber Saw Blade**
KSK **セーバーソーブレード**



1枚あたり目安単価 ¥363

※河部精密工業 ☎079-294-1496

●あらゆる木工材料の切断に最適な刃形およびアザリ形状を採用し、切れ味・刃持ちとも満足していただけます。●丸材・角材・板材などあらゆる木製材料の切断に。●適合機種：メーカー：全メーカーに対応 [材質]●工具鋼 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	山数	全長(mm)	厚さ(mm)	有効刃長(mm)	切断能力(mm)	樹脂	質量(g)	実績(前年比%)
288-2388	K-5010	¥1,089	9	160	0.9	140	75	3	65	478(73)

バーコ **Carbide-tipped Saber Saw Blade**
BANCO **セーバーソーブレード**



3946-228-3-ST-1P

1枚あたり目安単価 ¥3,608

※スナップオン・ツールズ ☎03-5534-1301

●特製超硬刃を使用しています。●耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に。●超硬チップ付 [材質]●特製超硬刃 [製造国]●スウェーデン

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	山数	全長(mm)	厚さ(mm)	有効刃長(mm)	切断能力(mm)	樹脂	質量(g)	実績(前年比%)
261-5562	3946-228-3-ST-1P	¥3,608	3	228	1.3	205	50以上	5	60	8(-)
261-5561	3946-300-3-ST-1P	¥4,718	3	300	1.3	280	50以上	5	100	5(-)

ボッシュ **Saber Saw Blade**
BOSCH **セーバーソーブレード**



S641HM

1枚あたり目安単価 ¥2,175~¥2,775

※ボッシュ ☎0120-345-762

●刃先に超硬を使用しているため、グラスファイバー・レンガを切断できます。●特殊材料(グラスファイバー・レンガ)の切断に。●適合機種：ボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービ、アサダ、MCC [材質]●超硬 [製造国]●スイス

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	山数	全長(mm)	厚さ(mm)	有効刃長(mm)	切断能力(mm)	樹脂	質量(g)	実績(前年比%)
733-5814	S641HM	¥4,350	6	150	1.25	130	6~100	6~100	2	46 7(117)
733-5628	S1141HM/2	¥4,800	3	225	1.25	205	10~175	6~100	2	83 13(32)
733-5679	S1241HM	¥5,550	3	300	1.5	280	10~250	6~150	2	145 116(134)

ボッシュ **Saber Saw Blade**
BOSCH **セーバーソーブレード**



S713AW

1本あたり目安単価 ¥1,013

※ボッシュ ☎0120-345-762

●特長的な波刃はセーバーソーの用途を広げました。●断熱材、発泡スチロール、ウレタンフォーム、段ボールの切断作業。●適合機種：ボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービ、アサダ、MCC [材質]●炭素工具鋼(HCS) [製造国]●スイス

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	山数	全長(mm)	厚さ(mm)	有効刃長(mm)	切断能力(mm)	樹脂	質量(g)	実績(前年比%)
213-3843	S713AW	¥2,025	-	150	1	130	1~50	10~100	30	8(267)

ボッシュ **Bi-Metal Saber Saw Blade**
BOSCH **セーバーソーブレード**



S628DF

1本あたり目安単価 ¥525

※ボッシュ ☎0120-345-762

●伝統的な焼き入れ技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。●折れにくい・焼き付かない・長寿命のバイメタルブレードです。●特殊材料(石こうボード)の切断に。●適合機種：ボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービ、アサダ、MCC [材質]●バイメタル [製造国]●スイス

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	山数	全長(mm)	厚さ(mm)	有効刃長(mm)	切断能力(mm)	樹脂	質量(g)	実績(前年比%)
733-5806	S628DF	¥2,625	6	150	1.25	130	8~100	5	60	6(55)

安全にご利用いただくために保護具を着用ください。