

静電プロテクティブスニーカー (JSAA A種認定)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

安全靴・作業靴

安全靴

静電安全靴

プロテクティブスニーカー

静電プロテクティブスニーカー

作業靴

静電作業靴

食品用作業靴

タフテクニカルブーツ

安全長靴

長靴

胴付長靴

サンダル・スリッパ

中敷

靴ひも

靴下

甲プロテクター

靴関連用品

靴底洗浄機

おたふく 日本

Anti-Static Protective Sneaker
静電気帯電防止靴



JW-773



取扱価格(1足)
¥6,994

●2層底でクッション性もよく耐油性に優れています。●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω(23℃) ●色:ブラック ●JSAA A種認定 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN [材質]●甲被:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ ●先芯:鋼鉄製 ●靴底:ポリウレタン2層底 [製造国]●中国

発注単位1足

発注コード	品番	寸法(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
478-5592	JW-773-235	23.5	1220	2(-)
478-5606	JW-773-240	24.0	1260	5(500)
478-5614	JW-773-245	24.5	1300	6(120)
478-5622	JW-773-250	25.0	1340	15(75)
478-5631	JW-773-255	25.5	1380	38(141)
478-5649	JW-773-260	26.0	1420	48(134)

発注単位1足 おたふく手袋株式会社 ☎0120-18-3663

発注コード	品番	寸法(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
478-5657	JW-773-265	26.5	1460	44(90)
478-5665	JW-773-270	27.0	1500	37(100)
478-5673	JW-773-275	27.5	1540	23(256)
478-5681	JW-773-280	28.0	1580	26(153)
478-5690	JW-773-290	29.0	1660	20(154)
478-5703	JW-773-300	30.0	1760	5(167)

おたふく 日本

Anti-Static Protective Sneaker
静電気帯電防止靴



JW-753



取扱価格(1足)
¥5,143

●クッション性もよく耐油性に優れています。●足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω(23℃) ●色:ブラック ●JSAA A種認定 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN [材質]●甲被:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ ●先芯:鋼鉄製 ●靴底:ポリウレタン2層底 [製造国]●中国

発注単位1足

発注コード	品番	寸法(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
478-5452	JW-753-225	22.5	880	0(-)
478-5461	JW-753-230	23.0	910	1(100)
478-5479	JW-753-235	23.5	940	1(100)
478-5487	JW-753-240	24.0	970	4(134)
478-5495	JW-753-245	24.5	1000	13(325)
478-5509	JW-753-250	25.0	1030	16(178)
478-5517	JW-753-255	25.5	1060	29(153)

発注単位1足 おたふく手袋株式会社 ☎0120-18-3663

発注コード	品番	寸法(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
478-5525	JW-753-260	26.0	1090	48(150)
478-5533	JW-753-265	26.5	1120	54(200)
478-5541	JW-753-270	27.0	1150	40(138)
478-5550	JW-753-275	27.5	1180	20(106)
478-5568	JW-753-280	28.0	1210	32(189)
478-5576	JW-753-290	29.0	1270	9(150)
478-5584	JW-753-300	30.0	1320	7(175)

アシックス 日本

Protective Sneaker
静電気帯電防止靴“ウィンジョブ”CP30E”



1271A003.004



取扱価格(1足)
¥10,800

●冬期における静電気帯電防止機能を向上させた靴ひもタイプです。●JSAA A種認定 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN ●色:ブラック×ブラック ●静電気帯電防止機能搭載 ●再帰反射材付 [材質]●甲被:人工皮革 ●先芯:ガラス繊維強化樹脂 ●靴底:ゴム底 [製造国]●ベトナム

発注単位1足

発注コード	品番	寸法(cm)	実績(前年比%)
250-0509	1271A003.004-22.5	22.5	1(-)
250-0504	1271A003.004-23.0	23.0	7(-)
250-0502	1271A003.004-23.5	23.5	13(-)
250-0512	1271A003.004-24.0	24.0	13(-)
250-0505	1271A003.004-24.5	24.5	23(-)
250-0511	1271A003.004-25.0	25.0	47(-)
250-0507	1271A003.004-25.5	25.5	117(-)

アシックスジャパン株式会社 ☎03-6369-8814

発注コード	品番	寸法(cm)	実績(前年比%)
250-0510	1271A003.004-26.0	26.0	161(-)
250-0499	1271A003.004-26.5	26.5	208(-)
250-0503	1271A003.004-27.0	27.0	125(-)
250-0500	1271A003.004-27.5	27.5	50(-)
250-0506	1271A003.004-28.0	28.0	56(-)
250-0501	1271A003.004-29.0	29.0	10(-)
250-0508	1271A003.004-30.0	30.0	5(-)

アシックス 日本

Protective Sneaker
静電気帯電防止靴“ウィンジョブ”CP20E”



(ブラック×ブラック)



(ホワイト×ホワイト)

●静電気帯電防止機能搭載のベルトタイプです。●JSAA A種認定 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN ●参考質量:約410g(26.5cm/片足) ●トゥアップ設計 ●再帰反射材付 [材質]●甲被:人工皮革+合成繊維 ●衝撃緩衝材:α GEL、靴底:ゴム底 [製造国]●ベトナム

発注単位1足

発注コード	品番	取扱価格(1足)	寸法(cm)	色	足幅サイズ	梱包数(足)	実績(前年比%)
250-0517	FCP20E.002-26.5	¥10,500	26.5	ブラック×ブラック	EEE相当	12	341(-)
103-6608	FCP20E.0101-26.5	¥10,500	26.5	ホワイト×ホワイト	EEE相当	12	278(146)

アシックスジャパン株式会社 ☎03-6369-8814

アシックス 日本

Protective Sneaker
静電気帯電防止靴“ウィンジョブ”CP21E”



(ブラック)



(ホワイト)

●静電気帯電防止機能と、優れた通気性を兼ね備えた一足です。●JSAA A種認定 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN ●再帰反射材付 ●参考質量:約370g(26.5cm/片足) [材質]●甲被:合成繊維+人工皮革 ●先芯:ガラス繊維強化樹脂 ●靴底:ゴム底 [製造国]●ベトナム

発注単位1足

発注コード	品番	取扱価格(1足)	寸法(cm)	色	足幅サイズ	梱包数(足)	実績(前年比%)
250-0535	1273A038.002-26.5	¥10,500	26.5	ブラック×ブラック	EEE相当	12	75(-)
250-0552	1273A038.101-26.5	¥10,500	26.5	ホワイト×ホワイト	EEE相当	12	25(-)

アシックスジャパン株式会社 ☎03-6369-8814

ミズノ 日本

Protective Sneaker
プロテクティブスニーカー“オールマイティ ASII 34L” New



(ホワイト×シルバー)



(ブラック×ダークグレー)

●環境区分C2にも対応の静電気帯電防止仕様です。●JSAA A種(普通作業用) ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN ●参考質量:750g(26.0cm/両足) ●ベルトタイプ [材質]●甲材:人工皮革、合成繊維、合成皮革 ●底材:ゴム底(耐油性) [製造国]●カンボジア

発注単位1足

発注コード	品番	取扱価格(1足)	寸法(cm)	色	足幅サイズ	梱包数(足)	実績(前年比%)
362-9069	F1GA220101-26.5	¥10,800	26.5	ホワイト×シルバー	EEE	1	-
362-9057	F1GA220109-26.5	¥10,800	26.5	ブラック×ダークグレー	EEE	1	-

ミズノ株式会社 ☎0120-320-799

ミズノ 日本

Protective Sneaker
プロテクティブスニーカー“オールマイティ AS” New



C1GA181109



取扱価格(1足)
¥9,900

●静電気帯電防止タイプです。●着脱しやすいベルトタイプです。●耐圧迫性荷重:10±0.1kN ●色:ブラック ●電気抵抗:1.0×10⁵Ω ≤ R ≤ 1.0×10⁸Ω プロテクティブスニーカー規格 ●JSAA A種(普通作業用) ●ベルトタイプ [材質]●人工皮革、合成繊維 ●先芯:樹脂 [製造国]●カンボジア

発注単位1足

発注コード	品番	寸法(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
217-1387	C1GA181109-22.5	22.5	720	-
217-2942	C1GA181109-23.0	23.0	720	-
217-2938	C1GA181109-23.5	23.5	720	-
217-4506	C1GA181109-24.0	24.0	720	-
217-2941	C1GA181109-24.5	24.5	720	-
217-1394	C1GA181109-25.0	25.0	720	-
217-4478	C1GA181109-25.5	25.5	720	-

ミズノ株式会社 ☎0120-320-799

発注コード	品番	寸法(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
217-1389	C1GA181109-26.0	26.0	720	-
217-4479	C1GA181109-26.5	26.5	720	-
217-4523	C1GA181109-27.0	27.0	720	-
217-1338	C1GA181109-27.5	27.5	720	-
217-1311	C1GA181109-28.0	28.0	720	-
217-2908	C1GA181109-29.0	29.0	720	-

ミズノ 日本

Protective Sneaker
プロテクティブスニーカー“オールマイティ AS15L”



F1GA200209



取扱価格(1足)
¥10,500

●静電気帯電防止タイプです。●傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強しています。●すり減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用しており、一般的にメッシュに比べて丈夫です。●夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用しています。●JSAA A種認定 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN ●参考質量:約760g(24.0cm) [材質]●甲材:人工皮革+合成繊維 ●底材:合成底 [製造国]●カンボジア

発注単位1足

発注コード	品番	寸法(cm)	実績(前年比%)
195-2682	F1GA200209-24.5	24.5	13(650)
195-2683	F1GA200209-25.0	25.0	22(245)
195-2684	F1GA200209-25.5	25.5	30(167)
195-2685	F1GA200209-26.0	26.0	47(105)
195-2686	F1GA200209-26.5	26.5	47(147)

ミズノ株式会社 ☎0120-320-799

発注コード	品番	寸法(cm)	実績(前年比%)
195-2687	F1GA200209-27.0	27.0	45(146)
195-2688	F1GA200209-27.5	27.5	30(200)
195-2689	F1GA200209-28.0	28.0	10(53)
195-2690	F1GA200209-29.0	29.0	4(400)