

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

**uvex** UVEX1 Sandal  
作業靴“uvex1 サンダル”

全8品番 寸法(cm) 25.5~27.5まで有



●靴紐を結ぶ必要のないベロクロ採用により、着脱が容易ですっきりとしたデザインです。●uvex独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。●踏み抜き防止板付 [材質]●甲被:マイクロペロア(合成)●先芯:グラスファイバー●靴底:ポリウレタン2層 [製造国]●イタリア

色 規格  
ブラック/レッド EN ISO 20345:2011 S1 P SRC  
ブラック/ライム EN ISO 20345:2011 S1 SRC

発注単位1足 UVEX社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	色	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
855-2778	8536.5-42	¥16,830	27.0	ブラック/レッド	1	1453	2(67)
855-2782	8542.4-42	¥16,201	27.0	ブラック/ライム	1	1448	3(300)

**uvex** uvex1 ladies Sandal  
作業靴“uvex1 レディース サンダル”



●靴紐を結ぶ必要のないベロクロ採用により、着脱が容易ですっきりとしたデザインです。●uvex独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。●規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC ●耐圧迫性荷重:15kN [材質]●甲被:マイクロペロア(合成)●先芯:グラスファイバー●靴底:ポリウレタン2層 [製造国]●イタリア

85605

発注単位1足 UVEX社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	色	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
114-8667	85605-37	¥17,580	23.5	グレー/ピンク	1	830	2(-)
855-2800	8560.5-38	¥15,711	24.0	グレー/ピンク	1	1174	0(-)
855-2801	8560.5-39	¥15,711	24.5	グレー/ピンク	1	1228	0(-)
855-2802	8560.5-40	¥15,711	25.5	グレー/ピンク	1	1300	0(-)
855-2803	8560.5-41	¥15,711	26.0	グレー/ピンク	1	1304	0(-)

**uvex** uvex 1 G2 sandal S1 SRC  
作業靴“uvex1 G2サンダル”



●高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。●衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。●非常に軽量のS1セーフティサンダルです。●規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ●耐圧迫性荷重:15kN [材質]●甲被:レザー●先芯:グラスファイバー●靴底:ポリウレタン [製造国]●イタリア

68286

発注単位1足 UVEX社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	色	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
380-0260	6828640	¥17,650	25.5	ブラック/ブルー	1	935	-
380-0258	6828641	¥17,650	26.0	ブラック/ブルー	1	967	-
380-0263	6828642	¥17,650	27.0	ブラック/ブルー	1	994	-
380-0262	6828643	¥17,650	27.5	ブラック/ブルー	1	1045	-
380-0259	6828644	¥17,650	28.5	ブラック/ブルー	1	1113	-

**uvex** uvex 1 G2 lace-up boot S2 SRC  
作業靴“uvex1 G2レースアップブーツ”



●革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。●衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。●非常に軽量のS1セーフティサンダルです。●規格 EN ISO 20345:2011 S2 SRC ●耐圧迫性荷重:15kN [材質]●甲被:マイクロペロア●先芯:グラスファイバー●靴底:ポリウレタン [製造国]●イタリア

68336

発注単位1足 UVEX社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	色	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
380-3372	6833640	¥17,880	25.5	ブラック/ブルー	1	968	-
380-3369	6833641	¥17,880	26.0	ブラック/ブルー	1	1013	-
380-3370	6833642	¥17,880	27.0	ブラック/ブルー	1	1026	-
380-3371	6833643	¥17,880	27.5	ブラック/ブルー	1	1093	-
380-3373	6833644	¥17,880	28.5	ブラック/ブルー	1	1165	-

**uvex** uvex 1 G2 planet shoe S1P SRC  
作業靴“uvex1 G2プラネットシューズ”



●アッパーやインソールに100%リサイクル素材を使用し、持続可能性とパフォーマンスの両方を実現しました。●革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。●規格 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ●耐圧迫性荷重:15kN [材質]●甲被:テキスタイル繊維●先芯:グラスファイバー●靴底:ポリウレタンミッドソール/TPUアウトソール [製造国]●イタリア

68245

発注単位1足 UVEX社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	色	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
380-3386	6824540	¥24,731	25.5	ブラック/ベトロール	1	1005	-
380-3389	6824541	¥24,731	26.0	ブラック/ベトロール	1	1011	-
380-3387	6824542	¥24,731	27.0	ブラック/ベトロール	1	1037	-
380-3388	6824543	¥24,731	27.5	ブラック/ベトロール	1	1094	-
380-3390	6824544	¥24,731	28.5	ブラック/ベトロール	1	1158	-

**uvex** uvex 1 G2 Perforated Shoes S1 SRC  
作業靴“uvex1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC”



●革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。●衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。●uvex独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。●静電性能はESDに適合しています。●EN ISO 20345:2011 S1 SRC認定 ●耐圧迫性荷重:15kN ●色:ブラック [材質]●甲被:マイクロペロア(合成)●先芯:グラスファイバー [製造国]●イタリア

6846537

税抜価格(1足) ¥14,303

発注単位1足 UVEX社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	寸法(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
206-7687	6846537	23.5	845	0(-)
206-7688	6846538	24.0	880	1(-)
206-7689	6846539	24.5	981	0(-)
206-7690	6846540	25.5	1012	3(300)
206-7691	6846541	26.0	1037	4(400)

**uvex** UVEX1 G2 Perforated Shoes  
作業靴“uvex1 G2 パーフォレーテッド ローシューズ”



●革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。●衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。●uvex独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。●静電性能はESDに適合しています。●EN ISO 20345:2011 S1 P SRC ●耐圧迫性荷重:15kN ●色:ブラック/レッド [材質]●甲被:マイクロペロア(合成)●先芯:グラスファイバー●靴底:i-PUREnrjミッドソール(PU)・uvex x-tendedグリップアウトソール(TPU) [製造国]●イタリア

6837540

税抜価格(1足) ¥17,783

発注単位1足 UVEX社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	寸法(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
255-6075	6837537	23.5	919	0(-)
255-6067	6837538	24.0	949	0(-)
255-6074	6837539	24.5	963	0(-)
255-6068	6837540	25.5	1016	0(-)
255-6072	6837541	26.0	1110	0(-)
255-6069	6837542	27.0	1137	0(-)
255-6071	6837543	27.5	1192	1(-)
255-6070	6837544	28.5	1260	0(-)

**uvex** UVEX1 G2 Perforated Shoes  
作業靴“uvex1 G2 パーフォレーテッド ローシューズ”



●革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。●衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。●uvex独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。●静電性能はESDに適合しています。●EN ISO 20345:2011 S1 SRC ●耐圧迫性荷重:15kN ●色:ブラック/ライム [材質]●甲被:マイクロペロア(合成)●先芯:グラスファイバー●靴底:i-PUREnrjミッドソール(PU)・uvex x-tendedグリップアウトソール(TPU) [製造国]●イタリア

6843540

税抜価格(1足) ¥16,654

発注単位1足 UVEX社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	寸法(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
255-6064	6843537	23.5	823	0(-)
255-6062	6843538	24.0	893	0(-)
255-6060	6843539	24.5	908	0(-)
255-6061	6843540	25.5	904	1(-)
255-6063	6843541	26.0	1014	1(-)
255-4590	6843542	27.0	1051	2(-)
255-4589	6843543	27.5	1095	1(-)
255-6066	6843544	28.5	1139	0(-)